



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary




811900300241255

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	常州安伊达电源科技有限公司 ChangZhou Anyida Power Technology Co., Ltd. 常州市新北区天山路 60 号 ChangZhou Xinbei District TianShan Road No. 60 051983270441 j10732@163.com www.anyida-power.com		
生产单位 Manufacturer	常州安伊达电源科技有限公司 ChangZhou Anyida Power Technology Co., Ltd. 常州市新北区天山路 60 号 ChangZhou Xinbei District TianShan Road No. 60 051983270441 j10732@163.com www.anyida-power.com		
测试单位 Test lab	中国电子技术标准化研究院 China Electronics Standardization Institute 北京市东城区安定门东大街 1 号 NO.1, ANDINGMENDONGDAJIE, BEIJING, CHINA 010-64102186 liuchao@cesi.cn http://www.cesi.cn/page/index.htm		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂-二氧化锰扣式电池 Primary Lithium Manganese Dioxide Button Cell	品牌 Brand	/
型号 Type	CR2032	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3	容量/能量 Capacity/energy	210mAh 0.63Wh
描述 Description	不可充电锂金属电池芯 Primary Li-metal cell	锂含量(g) Li content	0.058
质量(kg) Mass	0.0029	外观 Appearance	银色钮扣状金属外壳 Silvery button metal shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	W15-S1449-1	测试报告日期 Date of test report	2016-01-22
测试标准 Test standard	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	/	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/



样品图片 Sample Picture



结论 Conclusion	测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	 王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date  2019-12-10	

-验证码:969863-

报告结束