

# SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 外壳螺钉连接

1414021

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414021>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

外壳螺钉连接，孔式，M12，板后安装，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号  
：1239058



## 优势

- 采用两件式的插头式设备连接器，降低了安装成本
- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 高效PCB组件：用于SMT焊接的两件式连接器

## 商业数据

订货号	1414021
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQBFC
产品关键代码	ABQBFC
GTIN	4055626022642
单件重量（含包装）	9.382 g
单件重量（不含包装）	8.028 g
原产地	DE

# SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 外壳螺钉连接

1414021

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414021>



## 技术数据

### 说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。

### 产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M12

### 材料规格

标识材料	锌模铸 ( 镀镍 )
螺钉连接材料	锌铸 , 镀镍

### 连接器

连接1	
插座设计	孔式
插座螺纹类型	M12

### 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	> 100

### 环境和真实条件

环境条件	
防护等级 ( 安装后 )	IP67 ( 正确插入并锁紧 )
保护等级	IP67 ( 正确插入并锁紧 )
	锁紧状态下具有IP67防护等级
环境温度 ( 运行 )	-25 °C ... 85 °C ( 针式/孔式 )
	-40 °C ... 85 °C ( 无机械驱动 )
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### 标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

### 安装

安装类型	板后安装
------	------

# SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 外壳螺钉连接

1414021

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414021>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

# SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 外壳螺钉连接

1414021

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414021>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	18c850f2-e946-490d-bce0-177ebd15c52e

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn