



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:07:16 UTC

SCHAFFLER



FAG


22208-E1-XL

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2


X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
dispositif de lubrification	Norme	Norme



dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D	80 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	101.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	91.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	12.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.500 1/min	vitesse limite
n _{0r}	6.200 1/min	Vitesse de base
≈m	0,53 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	47 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	73 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:07:16 UTC

SCHAFFLER

Dimensions

r min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	70,4 mm	Alésage bague extérieure
d 2	48,8 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n s	4,8 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,27	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y 1	2,49	Facteur de charge dynamique axiale
Y 2	3,71	Facteur de charge dynamique axiale
Y 0	2,43	Facteur de sécurité statique

Caractéristiques

-  **F_r** Effort radial
-  **F_a** Effort axial uni directionnel
-  **F_a** Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  Lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique