





RCJT35-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	92 mm	Largeur de bride
H	155 mm	Hauteur de bride
U	53,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	25.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,21 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation
W	5 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	32,5 mm	Hauteur logement
A 1	12,5 mm	Épaisseur de bride
A 2	21 mm	Distance piste
B 1	51,3 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	92 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d 3	55 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJT07	Corps de palier
GE35-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK07	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.