



## Données techniques

### 5309SCZZ/2AS

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

#### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Marque                                             | NTN     |
| d - Diamètre Intérieur                             | 45 mm   |
| D - Diamètre Extérieur                             | 100 mm  |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 39,7 mm |
| a - Position Point Application Charges             | 58,5 mm |
| - Angle de contact                                 | 25 °    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 1,5 mm  |
| Classe de Jeu Radial                               | CN      |
| Classe de précision                                | P0      |
| Masse                                              | 1,36 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 66500000 mN |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 49500000 mN |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 30000000 mN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 19200 °/s   |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 248,15 °K   |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 393,15 °K   |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI                | 53,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE                 | 91,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm  |

