

M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 47 000 0001
规格	M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
浩亭电子目录	https://harting.com/21470000001

标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M5
原件	面板安装
规格	带导体 面板外部安装

版本

公母类型	公头
屏蔽	无屏蔽
针数	4
编码	A编码
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

导体截面积	0.14 mm ²
导体截面积	AWG 26
额定电流	1 A
额定电压	60 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
过电压类别	II
绝缘阻抗	>10 ⁸ Ω
接触电阻	≤3 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

极限温度	-25 ... +85 °C
插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP67 插配状态
绝缘组	I (600 ≤ CTI)
导体长度	20 cm

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
材料 (上壳/底座)	黄铜，镀镍
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-2-105
----	-----------------

商业数据

包装尺寸	1
原产国	德国
欧洲海关关税号	85444290
GTIN	5713140224681
eCl@ss	27440103 传感器-执行器插入式连接器 (附件、传感器) 。



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0	39121413
-------------	----------
