


RATY25-XL


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RATY, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	Steel sheet

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	71 mm	Largeur de bride
H	95,2 mm	Hauteur de bride
U	21,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	335 N	Limite à la fatigue, radiale
$C_{0r\ G}$	3.650 N	Capacité de charge (logement)
C_g	3.650 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,25 kg	Poids

Cotes de montage

J	76,2 mm	Distance trous de fixation
N	8,7 mm	Trou de fixation
N	8,7 mm	Trou de fixation carré
n	2	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	8,7 mm	Hauteur logement
B	27 mm	Largeur
S_1	2 mm	Épaisseur de bride
S	2 mm	Épaisseur de bride
V	60 mm	Diamètre d'épaulement logement

information additionnelle

	2	Nombre de logements
	FLAN52-MST	Corps de palier
	AY25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact