


NX10-Z-XL

Roulement à aiguilles avec butée à billes

Roulements à aig. avec butées à billes
NX...-Z, butée à simple effet, pour lubrif. à la graisse

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Z	Roulement avec couvercle
Cage	Norme	

dimensions principale & données de performance

F _w	10 mm	Alésage
D	19 mm	Diamètre extérieur
C	18 mm	Hauteur
C _r	5.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	3.700 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	4.600 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	7.200 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	730 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	330 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	11.000 1/min	vitesse limite
≈m	21,3 g	Poids



Cotes de montage

d _a	14,6 mm	Dimension de montage épaulement d'arbre
r _{a max}	0,3 mm	Rayon de gorge maximum
D ₁	21,9 mm	Diamètre de raccordement circlips
C ₂	10 mm	Largeur de raccordement avec circlips

Dimensions

C ₁	4,7 mm	Distance trou de lubrification
C ₂	4,7 mm	Distance trou de lubrification
d _w	10 mm	Alésage rondèle arbre
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

IR6X10X10-IS1-XL	Bagues intérieures IR adaptées
WR19, SW19	Circlips

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	Etanche d'un côté