Brand of NTN corporation

Données techniques

ESEHE.205

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES205G2, EHE205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	28 mm
A2	35 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	30,9 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	37,4 mm

ESEHE.205
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
E - Profondeur du filetage du trou de montage	22 mm
G - Graisseur	R1/8"
G1 - Taille du filetage	M20
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	70 mm
L - Longueur du logement	99 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	64 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage	38 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacite de charge statique	7880000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	0,69 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m