


アングルソケット PEV-1/4-WD-LED-24

部品番号: 164274

FESTO

圧カスイッチ用、LED付



データシート

特長	値
認証	RCM Mark
切換状態表示	黄色LED
取付方法	取付穴
配線方式	エルボ形プラグソケット 4ピン
使用電圧範囲 (DC)	15 ... 30 V
許容電流負荷	8 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 90 °C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応