


## AR-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge

AR20K-F01H-B

Fiche technique

### General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AR-D. Mise-à-jour détaillée ici.









Régulateur

### Spécifications standards


Exécutions spéciales 1	Sans
Taille du corps	20
Fonction de débit inverse	K (avec clapet de purge)
Taraudage	F (G)
Orifice	01 (1/8)
Option	H (Avec écrou de réglage, pour fixation sur panneau)
Semi-standard	Standard
Exécutions spéciales 2	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel)
Normes	Pas besoin
Poids	0.160 Kg

## Dimensions



## Constructions

### AR20(K)-B/AR25(K)-B



#### Nomenclature

Réf.	Description	Matière	Modèle	Couleur
1	<b>Corps</b>	Moulé en zinc	AR10-A	Argent platiné
		Moulé en aluminium	AR20(K)-B à AR60(K)-B	
2	<b>Couvercle</b>	Polyacétale	AR10-A	Argent platiné
			AR20(K)-B à AR40(K)-B	
		Moulé en aluminium	AR50(K)-B/AR60(K)-B	

#### [AR20(K)-B à AR60(K)-B]

Réf.	Description	Matière	Référence						
			AR20(K)-B	AR25(K)-B	AR30(K)-B	AR40(K)-B	AR40(K)-06-B	AR50(K)-B	AR60(K)-B
3	<b>Ensemble clapet</b>	Laiton, HNBR	AR20P-410S	AR25P-410S	AR30P-410S	AR40P-410S	AR40P-410S	AR50P-410S	AR60P-410S
4	<b>Ensemble membrane</b>	NBR résistant au changement de climat	AR20P-150AS	AR25P-150AS	AR30P-150AS	AR40P-150AS	AR40P-150AS	AR50P-150AS	AR60P-150AS
5	<b>Ensemble clapet antiretour</b>	Polyacétale	AR20P-050AS	AR25P-050AS	AR30P-050AS	AR40P-050AS	AR40P-050AS	AR50P-050AS	AR60P-050AS
6	<b>Bague</b>	Polyacétale	AR23P-030	AR28P-030	AR33P-030	AR43P-030	AR43P-030	AR52P-030	AR52P-030
7	<b>Ensemble clapet</b> <small>(Note)</small>	—	AR23KP-020AS						

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).  
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

## Information supplémentaire

Catalogue	<a href="#">AC-B-B_FR.pdf</a>
Manuels d'installation	<a href="#">IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf</a> <a href="#">IM_AR-B_TF2Z394FR.pdf</a>
Operation manuals	<a href="#">OM_AR-B_OMS0056EN.pdf</a> <a href="#">OM_ARxK-B_OMP0015EN.pdf</a>