

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯



1424199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424199>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯，12-位置，孔式， 弯头， M12，编码: A，PCB安装，波峰焊， 根据RoHS II指令（不含豁免条款6c，即铅含量<0.1%），本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化；如需提前获得无铅替代品，可应要求提供

优势

- 采用两件式的插头式设备连接器，降低了安装成本
- 提供所有公共引脚分配和编码
- 设备整合极为方便轻松：借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
- 未插接时，设备可选配垫片

商业数据

订货号	1424199
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQAHG
产品关键代码	ABQAHG
目录页面	页码253 (C-2-2013)
GTIN	4046356692939
单件重量（含包装）	6.2 g
单件重量（不含包装）	4.66 g
原产地	DE

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
--------	--

产品属性

产品类型	插芯
应用	信号
位数	12
密封	是
屏蔽	有
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定过电压	0.8 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V
额定电流 I _N	1.5 A

连接数据

连接方式	波峰焊
------	-----

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6T

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M12
编码	A

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯



1424199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424199>

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

安装

安装类型	PCB安装
------	-------

包装规格

包装类型	Blister
------	---------

图纸

示意图



M12孔式接头的引脚分配，12芯，插座侧视图

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯

1424199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424199>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424199>

	UL认证			
	认证ID: E118976-20100522			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1.5 A	26	-

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯



1424199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424199>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	5f81b00a-d186-4dd8-ab1c-36323a3e64eb