

HRSP-GSP0 90G

**Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid**

EAN 4047526117603

ID 757022

Zolltarifnummer 87169090

Gehäuse: Serie HRSP

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Stahl-Anschraubplatte
- Feststellfuß aus Aluminium
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie GSP0

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
 - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
 - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
 - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
 - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 90 mm
Radbreite	⊥ 55 mm
Tragfähigkeit bei 1 km/h	⬆ 2.000 kg
Lagerart	☉ Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀ 130 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀ 139 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)	16 mm
Montageart	Anschraubplatte
Plattengröße	📏 100 x 100 mm
Schraublochentfernung	📏 70 x 70 mm
Schraubloch-Ø	📏 13 mm
Verstellweg (T4)	📏 9 mm
Ausladung (F)	⌀ 70 mm
Temperaturbeständigkeit min	-10 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	80 Shore D
Stückgewicht	📏 3,5 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend



Antistatisch		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×