

Hoja de características del producto

Características

SR3XT101JD

módulo de extensión de E/S digital - 10 E S - 12 V CC - para Zelio Logic



Principal

Gama de producto	Zelio Logic
Tipo de producto o componente	Módulo de extensión de E/S digital

Complementario

Número de líneas de esquema de control	120 con Ladder programac
Tiempo de ciclo	6...90 ms
Tiempo de backup	10 años en 25 °C
Deriva del reloj	12 min/año en 0...55 °C
Comprobaciones	Memoria de programa en cada inicialización
[Us] Tensión nominal de alimentación	12 V CC
Límites tensión alimentación	10,4...14,4 V
Protección contra inversión de polaridad	Con
De pie conducto	6 de acuerdo con EN/IEC 61131-2 tipo 1
Tipo de entrada digital	Resistivo
Voltaje entrada	12 V DC
Corriente de entrada discreta	4 mA
Frecuencia de contaje	1 kHzfor entrada digital
Estado de tensión 1 garantizado	>= 7 Vfor IB...IG usado como circuito de entrada digital >= 5,6 Vfor circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
Estado de tensión 0 garantizado	<= 3 Vfor IB...IG usado como circuito de entrada digital <= 2,4 V para circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
Estado actual 1 garantizado	>= 2 mA para circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR >= 0,5 mA para IB...IG usado como circuito de entrada digital
Estado actual 0 garantizado	<= 0,2 mA para IB...IG usado como circuito de entrada digital <= 0,9 mA para circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
Fase marcador	PNP de sensores de proximidad de 3 hilos (entrada digital)
Tapa de conexiones trasero	14 kOhm (IB...IG usado como circuito de entrada digital) 2,7 kOhm (circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR)
Número de salidas	4 relé salidas
Límites de tensión de salida	24..0,250 V AC (salida del relé) 5..0,30 V CC (salida del relé)
Tipo de contactos y composición	NA para salida del relé

Corriente térmica de salida	8 A para as 4 salidas (salida del relé)
Durabilidad eléctrica	500000 ciclos en Ue 230 V, 0.9 A (AC-15) para código de fecha de fabricación salida del relé coordinación EN/IEC 60947-5-1 500000 ciclos en Ue 230 V, 1.5 A (AC-12) para código de fecha de fabricación salida del relé coordinación EN/IEC 60947-5-1 500000 ciclos en Ue 24 V, 0.6 A (DC-13) para código de fecha de fabricación salida del relé coordinación EN/IEC 60947-5-1 500000 ciclos en Ue 24 V, 1.5 A (DC-12) para código de fecha de fabricación salida del relé coordinación EN/IEC 60947-5-1
Capacidad de conmutación en mA	>= 10 mA en Ue 12 V (salida del relé)
Rango de operación en hz	0.1 Hz (a le) para código de fecha de fabricación salida del relé 10 Hz (sin carga) para código de fecha de fabricación salida del relé
Durabilidad mecánica	10000000 ciclos (salida del relé)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV de acuerdo con EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
Tiempo respuesta	10 ms (de estado 0 a estado 1) para código de fecha de fabricación salida del relé 5 ms (de estado 1 a estado 0) para código de fecha de fabricación salida del relé
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, Flexible cable con terminal 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² / AWG 24...AWG 14 AWG Terminales de tornillo, Flexible cable con terminal 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² / AWG 24...AWG 19 AWG Terminales de tornillo, semi-sólido cable 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² / AWG 25...AWG 14 AWG Terminales de tornillo, sólido cable 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² / AWG 25...AWG 14 AWG Terminales de tornillo, sólido cable 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² / AWG 24...AWG 16 AWG
Par de apriete	0.5 N.m
Categoría de sobretensión	III de acuerdo con EN/IEC 60664-1
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA C-Tick GL GOST UL
Normas	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3
Grado de protección IP	IP20 (bloque de terminales) coordinación IEC 60529 IP40 (panel frontal) coordinación IEC 60529
Características ambientales	Directiva EMC de acuerdo con EN/IEC 61000-6-2 Directiva EMC de acuerdo con EN/IEC 61000-6-3 Directiva EMC de acuerdo con EN/IEC 61000-6-4 Directiva EMC de acuerdo con EN/IEC 61131-2 zona B Directiva bajo voltaje de acuerdo con EN/IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B de acuerdo con EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	2 de acuerdo con EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...40 °C en recinto no ventilado acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20...55 °C acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud	<= 3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Hoja de características del producto SR3XT101JD


Esquemas de dimensiones

Módulos de extensión de E/S

Montaje en un riel DIN de 35 mm (1.38 in)



Fijación de tornillos (orejetas replegables)




SR3	a (mm/in)	G (mm/in)
XT61••	35 / 1.38	25 / 0.98
XT101••	72 / 2.83	60 / 2.36
XT141••	72 / 2.83	60 / 2.36

Hoja de características del SR3XT101JD producto

Conexiones y esquema

Conexión de módulos lógicos en fuente CC, con módulos de extensión de E/S binaria

SR3B...JD + SR3XT...JD, SR3B...BD + SR3XT...BD



- (1) Fusible de acción rápida de 1 A o disyuntor.
- (2) Ca: sensor analógico / Ta: transmisor analógico.
- (3) Valores recomendados: 2,2 k Ω / 0,5 W (10 k Ω máx.)
- (4) Cables apantallados, longitud máxima 10 m (32.80 ft)

NOTA: QF y QG: 5 A para SR3XT141..

Hoja de características del producto

SR3XT101JD


Curvas de rendimiento

Módulos lógicos compactos y modulares

Capacidad de duración eléctrica de las salidas de relé

(en millones de ciclos de funcionamiento, conforme a IEC/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)




X: Corriente (A)

Y: Millones de ciclos de funcionamiento

(1) DC-12: control de cargas resistivas y de cargas de estado sólido aisladas por optoacoplador, $L/R \leq 1$ ms.

DC-13 (1)



X: Corriente (A)

Y: Millones de ciclos de funcionamiento

(1) DC-13: conmutación electromagnética, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ en ms, U_e : tensión nominal de funcionamiento, I_e : corriente nominal de funcionamiento (con)