


Connecteur 8 D30-90°



Pour utiliser différents systèmes de construction modulaire ensemble : le connecteur 8 D30-90° permet de raccorder des tubes (profilés) D30 à des profilés équipés d'une rainure modulaire 8. Cette combinaison est souvent utilisée sur des chariots de transport pour les structures inférieures en profilés de la ligne 8.

La plaque de base est vissée sur la rainure 8 en étant verrouillée en rotation. A cet effet, il faut retirer deux des quatre dispositifs anti-rotation. Les mâchoires de serrage du connecteur saisissent le tube (profilé) D30 par l'extérieur.

Deux bouchons D30 R couvrent le vissage du connecteur D30-90° pour un nettoyage facile et un bel aspect extérieur.



Étendue de la livraison

- 2 demi-connecteurs, GD-Al, naturel
- 1 Connecteur 8 D30-90° adaptateur, GD-Al, naturel
- 1 Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
- 1 Ecrou hexagonal M6-l8l-DIN 934, acier zingué

Note technique

[0.0.629.97](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.629.97
Unité de livraison	1 kit
Etat de livraison	partiellement prémonté
Poids	115,0 g
Couple	10 Nm

Accessoires	
0.0.624.11	Bouchon D30 R, gris semblable RAL 7042
0.0.630.39	Dispositif anti-torsion 6 D30, gris semblable RAL 7042
0.0.630.40	Dispositif anti-torsion 6 D30-45°, gris semblable RAL 7042
0.0.480.50	Ecrou V 8 St M6, acier zingué
0.0.653.82	Kit de fixation 8 D30
0.0.026.29	Clé 6 pans SW5 avec poignée