

M18 FHAFOH16-O

M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2-MODES 16 MM AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE INTÉGRÉ.

- Premier perforateur avec extracteur de poussière intégré au monde.
- Le filtre HEPA hautement efficace collecte 99,97 % des particules en suspension jusqu'à 0,3 micron.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
- Optimisé pour les applications en hauteur
- AUTOPULSE™ intégré permet le nettoyage automatique du filtre pour un extracteur de poussière sur l'outil, ce qui augmente l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
- Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations.
- Le bac à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Technologie AVS : Système Anti-vibrations



REDLITHIUM™

Force de frappe (J) (EPTA)	2.3
Cadence de frappe max (cps/min)	4,740
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1310
Capacité béton (mm)	16
Vibrations perçage (m/s ²)	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB3)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493531

