

US-TML (104X10) - 用于端子的标记条



0830770

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830770>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于端子的标记条， 卡， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， THERMOMARK PRIME 2.0， 安装方式: 背胶固定， 标签数: 11， 文本框高度: 10 mm， 文本框宽度: 104 mm

优势

- UniSheet标记条，自黏式，用于不带标记槽的端子
- 穿孔的标记条易于分离和装入

商业数据

订货号	0830770
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2119
产品关键代码	BG2119
目录页面	页码139 (C-3-2019)
GTIN	4046356752589
单件重量（含包装）	5.88 g
单件重量（不含包装）	4.82 g
原产地	DE

US-TML (104X10) - 用于端子的标记条

0830770

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830770>



技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
型号	标识

标识

标签数	11
每排单独标记数	1
标识技术	用于板式和卡式材料的热转印，UV LED技术

尺寸

宽度	10 mm
长度	104 mm

文本框

文本框宽度	104 mm
文本框高度	10 mm

材料规格

RoHS 标准	是
粘性	压克力
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

US-TML (104X10) - 用于端子的标记条



0830770

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830770>

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 150 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度（存储/运输）	23 °C ... 30 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % ... 70 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	背胶固定
------	------

US-TML (104X10) - 用于端子的标记条



0830770

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830770>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-TML (104X10) - 用于端子的标记条



0830770
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830770>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn