




M710

LABELPRINTER

**De snelste, meest geavanceerde
draagbare printer ooit**

Krijg meer gedaan in minder tijd

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

M710 labelprinter

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:
www.bradyeurope.com

Inhoud

- 4 Meer snelheid. Minder gedoe.
- 5 Een overzicht van de M710
- 6 Pure perfectie op elke werkplek
- 7 Toepassingen
- 10 Voordelen van labeling
- 11 Wat is een professioneel label?
- 12 Materiaalaanbod voor de M710
- 13 Printlinten
- 14 Elektrische, voice- en datacom identificatie
- 30 Algemene en industriële identificatie
- 34 Veiligheids- en bedrijfsidentificatie
- 38 Identificatie van elektronica
- 40 Laboratoriumidentificatie
- 49 Materiaaloverzicht
- 52 Brady Workstation
- 53 Printerspecificaties
- 54 M710 printers en accessoires
- 55 Brady Technical Service





MEER SNELHEID. MINDER GEDOE.

Print op zowat alles.

Doe meer in minder tijd met de gloednieuwe M710 labelprinter. Deze snelle en flexibele printer zorgt voor een naadloze labelcreatie, op kantoor en op locatie. Ontwerp en print labels met een mobiele app, software of toetsenbord en kleurentouchscreen. Print op de sterkste materialen en profiteer van de extra duurzaamheid van een lithium-ionbatterij die de hele dag meegaat. Betere prestaties op de werkplek beginnen met de M710.



KRIJG MEER GEDAAN MET:



**RAZENDSNELLE
PRINTSNELHEDEN**



FLEXIBILITEIT OP LOCATIE



MEER DAN 60 MATERIAALOPTIES



Bekijk de instructievideo's
op het YouTube-kanaal van
Brady.



Klik of scan hier

Een overzicht van de M710

Naadloze printervaring voor grotere toepassingen

Print 76 mm per seconde. Snijd labels automatisch.

Print 4500 labels met een volle batterij.

Pure perfectie op elke werkplek met de M710. Onze meest geavanceerde printer is snel en extreem robuust, waardoor hij langere dagen en zwaardere werkomstandigheden kan doorstaan. Profiteer van verschillende verbindingsmogelijkheden via software of een mobiele app voor honderden industriële toepassingen. Ontwerp en print vervolgens met het toetsenbord, uw smartphone of een pc. Als u meer wilt doen, kies dan voor de M710.

**2 JAAR
GARANTIE**



A Print tot 76 mm per seconde



B Gemakkelijk laden van materiaal met optie voor bulkrollen



C USB-poort voor het importeren en opslaan van bestanden, lijsten en afbeeldingen



D Herlaadbare lithium-ionbatterij print tot 4500 labels met een volle batterij

Pure perfectie op elke werkplek

Optimaliseer uw prestaties met Brady-materialen

De M710 werkt hard achter de schermen zodat u hoge prestaties kunt behouden en naadloos kunt werken. Dankzij slimme technologie communiceert de printer met labelmaterialen en software om het instellen en printen van labels vlotter te laten verlopen. Hij herkent en past zich aan aan materiaalafmetingen, type, kleur, hoeveelheid en compatibiliteit, en stelt de juiste brandtemperatuur en printsnelheid in. Dit alles gebeurt automatisch, zodat u niet steeds aanpassingen hoeft te doen.



SLIMME ROLLEN

- Krijg de klus geklaard met meer dan 50 kwalitatieve materialen en meer dan 1300 labelopties.



BULKROLLEN

- Bespaar meer – koop in bulk: meer dan 14 materialen en meer dan 200 labelopties.



GEPERSONALISEERDE OPTIES

- Specifieke noden? Geniet van onbeperkte personalisatie in 70+ verschillende labelmaterialen.



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Uw tijd- en kostenbesparende voordelen:



KORTERE INSTELTIJD



MINDER LABELFOUTEN



CREËREN VAN CONFORME LABELS



MINDER MATERIAALVERSPILLING



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.



Klik of scan hier

Toepassingen

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering voor twisted pair datakabels (UTP, FTP, ...), glasvezelkabels, geleiders, computerkabels, draden en kabels van elektrische installaties, stroom- en aardingskabels, energiekabels, ...



Identificatie van stroomonderbrekers



Krimpkousen



Zelfflaminerende labels



Wikkellabels



Vlaggetjes




Tags

Markering van componenten voor patchpanelen, bedieningspanelen, aansluitklemmen, schakelkasten, frontplaten, ...



EPREP-labels



Labels voor aansluitklemmen



Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen

Algemene en industriële identificatie

Markering van eigendommen en componenten voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie, ...).



Type- en naamplaatjes



Fraudebestendige labels



Typeplaatjes

Toepassingen

Veiligheids- en bedrijfsidentificatie



Kleurgecodeerde identificatie



Markering van apparatuur voor voedselverwerking



Veiligheidspictogrammen



Onderhoudslabels



Vloermarkering en zoneafbakening



Veiligheidslabels



Lean-labels voor magazijnen



Labels voor lage temperaturen



Magnetische labels

Identificatie van elektronica

Markering van printplaten voor de identificatie van printplaten (ook statisch dissipatief), SMT voor printplaten - bovenzijde/onderzijde ...



Polyesterlabels



Polyimidelabels



Elektrostatisch dissipatieve labels

Toepassingen

Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de tracering van stalen. Identificatielabels met barcodes helpen om verkeerde diagnoses in histologielaboratoria te voorkomen.



Labels voor rietjes en staafjes



Labels voor buisdoppen



Labels voor flesjes en buisjes



Labels voor conische en grote buisjes

Identificatie voor de verwerking van stalen. Identificatielabels ondersteunen de microscopische analyse van cellen en weefsels in pathologie- en klinische laboratoria.



Labels voor centrifuge en microcentrifuge



Labels voor objectglasjes


Identificatie voor de opslag van stalen. Identificatielabels ondersteunen de verzameling en verwerking van stalen zoals bloedstalen, cryostalen enz.



Labels voor cryobuisjes



Labels voor weefselcassettes



Labels voor microtiterplaten

Lean-laboratoriumidentificatie voor de markering van algemene laboratoriumbenodigdheden.



Fraudebestendige verzegelingslabels



Labels voor flessen, erlenmeyers en schoteltjes



Algemene labels voor laboratoriumbenodigdheden

Voordelen van labeling

Verliest u soms tijd met het traceren van kabels?

Duurzame, professionele labels die leesbaar blijven en blijven kleven in veeleisende omstandigheden, zijn bijzonder belangrijk voor een goede organisatie en werking van stroom-, netwerk-, voice- en datakabels en componenten.

Dankzij de professionele identificatie van draden, kabels en componenten kunt u:

- meteen zien wat moet worden gecontroleerd tijdens foutopsporingen
- duidelijk onderdelen markeren voor toekomstige upgrades
- de geschiedenis, levensduur en leverancier traceren
- veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen communiceren

Hoeveel tijd of geld verliest u met het traceren van een niet-geïdentificeerde defecte draad, kabel of component?

Hoeveel stress ervaart u wanneer een defect impact heeft op de werking van machines, productielijnen, servers en diensten?


Professionele identificatie betaalt elke euro in veelvoud terug.



Wat is een professioneel label?

De combinatie van drager, kleefstof, substraat en toplaag bepaalt de kenmerken, bestendigheid, toepassingen en duurzaamheid van een professioneel label.

- 1** De toplaag bepaalt de kleur en afwerking van het label. Het is het gedeelte dat bedrukt wordt en dat de weerstand verhoogt tegen weersinvloeden, vlammen, chemicaliën en hitte.
- 2** Het substraat geeft het label zijn vorm en bepaalt de sterkte en flexibiliteit evenals de fysieke eigenschappen, zoals weerstand tegen chemicaliën en extreme temperaturen.
- 3** De kleefstof bevestigt het label op een gekozen oppervlak en maakt het label bestand tegen een aantal omgevingsfactoren.
- 4** De liner of drager is een heel dunne laag die tegen de achterzijde van het zelfklevende label is aangebracht.



Welk label is het best geschikt voor uw toepassing?

Vraag de identificatiegids voor de elektrische en tele-/datacomsector aan om u te helpen het optimale labelmateriaal te kiezen voor uw toepassing op:
www.bradyeurope.com/cableID.



Materiaalaanbod voor de M710

We proberen ons materiaalaanbod voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Controleer daarom regelmatig of er firmware-upgrades beschikbaar zijn, zodat u altijd toegang heeft tot de nieuwste materialen.

Brady materiaalnr	
B-109	Polyethyleen
B-342	Hittekrimpend polyolefin
B-348	Polyolefin
B-351	Fraudebestendig vinyl
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl
B-412	Polypropyleen
B-414	Polyester
B-417	Zelflammerend vinyl
B-422	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-425A	Polypropyleen
B-427	Zelflammerend vinyl
B-428	Gemetalliseerd polyester
B-430	Polyester
B-435A	Gemetalliseerd polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-459	Polyester
B-461	Zelflammerend polyester
B-472	Polyimide
B-473	Statisch dissipatief polyester
B-481	StainerBondz™-polyester
B-483A	Polyester
B-483A/B-634	Polyester met polyester overlaminaat
B-486B	Gemetalliseerd polyester
B-488	Polyester
B-489A	Polyester
B-490	FreezerBondz™-polyester

Brady materiaalnr	
B-492	FreezerBondz™-polyester
B-498	Vinylweefsel
B-499	Nylonweefsel
B-509	Magnetisch polyester
B-526	Fosforescerend polyester
B-529	Polypropyleen
B-530	Fraudebestendig vinyl
B-549	Polyester
B-569	Polyester
B-581	Vinyl
B-582	Fosforescerend polyester
B-584	Reflecterende tape
B-595	Vinyl
B-642	Polyvinylfluoride
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim
B-7598	Polyester
B-7599	Polyethyleen
B-7641	Hittekrimpend polyolefin
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan
B-767	Statisch dissipatieve polyimide
B-768	Statisch dissipatieve polyimide
B-7696	Vinyl
B-7697	Polyester
B-797	Polyimide
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester
B-855	Polyester

Compatibele materialen



De meeste M610-materialen zijn compatibel met de M710 labelprinter mits gebruik van de zwarte labelrolgeleider die bij de M710 wordt meegeleverd. Extra labelrolgeleiders zijn verkrijgbaar als accessoire (bestelref.: 147998)



Bulkrollen voor het printen van grote volumes



Bulkrollen zijn ontworpen als kosteneffectieve oplossing voor het printen van labels in grote volumes. Bestel-referenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen. Om bulkrollen te printen, moeten de labelfeeder en Smart Cell-spoel worden gebruikt, die in de verpakking van het bulkmateriaal zijn inbegrepen.



Koop gepersonaliseerde M710-labels die op uw specificaties zijn afgestemd!

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Specifieke vormen en/of afmetingen
- Specifieke kleuren
- Specifieke materialen overeenkomstig uw vereisten: bestand tegen chemicaliën, uv-bestendig, krasvast
- Specifieke bedrukking of lay-out



Klik of scan hier



Printlinten

Alle labelmaterialen zijn compatibel met M7-printlinten die probleemloos in de printer passen. Het is aanbevolen om het printlint te plaatsen alvorens u het materiaal laadt.

▶ Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.




Bestelreferentie	Kleur	Rolbreedte	Rollengte		Opmerkingen/details
M7-R10000	Zwart	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R10000-BL	Blauw	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. De inkt is extra duurzaam en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R10000-GN	Groen	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R10000-RD	Rood	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R10000-WT	Wit	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R10000-YL	Geel	50,00	45,72	Hars	Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
M7-R4400-WT	Wit	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6000	Zwart	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6200	Zwart	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6400	Zwart	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6600	Zwart	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6800-WT	Wit	50,00	36,58	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6900-BL	Blauw	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6900-GN	Groen	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6900-RD	Rood	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6900-YL	Geel	50,00	45,72	Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R4300	Zwart	50,00	45,72	Was/Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!
M7-R6700-WT	Wit	50,00	45,72	Was/Hars	M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!

▶ Smart Cell-technologie

Dankzij de Smart Cell-technologie die is geïntegreerd in de labelrollen en printlinten, kan de printer automatisch labels formatteren en objecten plaatsen waardoor u niet langer hoeft te gissen. Als het labelmateriaal en printlint niet compatibel zijn, verschijnt er een foutmelding op het scherm.



Draad- en kabelmarkering



PermaSleeve™-hittekrimpende krimpkousen

- Deze hittekrimpende krimpkousen zijn de ultieme identificatie-oplossing voor toepassingen die zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereisen.
- De snelle krimpsnelheid bespaart tijd en geld tijdens het aanbrengen.




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Krimpkousbreedte A (mm)	Krimpkoushoogte B (mm)	Krimpkouslengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint
B-342: Hittekrimpend polyolefin										
V	BM-094-1-342-2	3:1	Wit	12,70	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	BM-094-175-342-2	3:1	Wit	22,23	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	BM-094-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	BM-094-1-342	3:1	Wit	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-1-342	3:1	Wit	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	BM-094-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	BM-094-175-342	3:1	Wit	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-175-342	3:1	Wit	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
♥	BM7C-125-342	3:1	Wit	-	5,97	15,24	1,17	2,79	1	R4300, R6600
V	BM-125-1-342-2	3:1	Wit	12,70	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-3	3:1	Wit	14,81	5,97	-	1,17	2,79	3000	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-2	3:1	Wit	22,23	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	BM-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	BM-125-1-342	3:1	Wit	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-1-342	3:1	Wit	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	BM-125-175-342	3:1	Wit	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-175-342	3:1	Wit	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
♥	BM7C-187-342	3:1	Wit	-	8,51	15,24	1,57	3,81	1	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-4	3:1	Wit	11,10	8,51	-	1,57	3,81	4000	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-3	3:1	Wit	14,81	8,51	-	1,57	3,81	3000	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-2	3:1	Wit	22,23	8,51	-	1,57	3,81	2000	R4300, R6600
V	BM-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	BM-187-1-342	3:1	Wit	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-1-342	3:1	Wit	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

>>

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve™-hittekrimpde krimpkousen (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Krimpkousbreedte A (mm)	Krimpkoushoogte B (mm)	Krimpkouslengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint
B-342: Hittekrimpde polyolefin										
V	BM-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	BM-187-175-342	3:1	Wit	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-175-342	3:1	Wit	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
♥	BM7C-250-342	3:1	Wit	-	11,15	15,24	2,39	5,46	1	R4300, R6600
V	BM-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	BM-250-1-342	3:1	Wit	25,40	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-1-342	3:1	Wit	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	BM-250-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	BM-250-175-342	3:1	Wit	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-175-342	3:1	Wit	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
♥	BM7C-375-342	3:1	Wit	-	16,38	15,24	3,18	8,13	1	R4300, R6600
V	BM-375-1-342-2	3:1	Wit	12,70	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	BM-375-175-342-2	3:1	Wit	22,23	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	BM-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	BM-375-1-342	3:1	Wit	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-1-342	3:1	Wit	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	BM-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	BM-375-175-342	3:1	Wit	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-175-342	3:1	Wit	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
♥	BM7C-500-342	3:1	Wit	-	21,62	15,24	4,75	11,43	1	R4300, R6600
V	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Geel	14,81	21,62	-	4,75	11,43	3000	R4300, R6600
V	BM-500-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	M7-500-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	BM-500-1-342	3:1	Wit	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	M7-500-1-342	3:1	Wit	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	BM-500-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	M7-500-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	BM-500-175-342	3:1	Wit	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
♥	BM7C-1000-342	3:1	Wit	-	42,16	15,24	8,46	24,13	1	R4300, R6600
V	M7-1000-1-342	3:1	Wit	25,40	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	BM-1000-175-342	3:1	Wit	44,45	42,16	-	8,46	24,13	500	R4300, R6600
V	M7-1000-175-342	3:1	Wit	44,45	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	M7-1000-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	M7-1000-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Draad- en kabelmarkering



PermaSleeve™ halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering, krimpverhouding van 2:1

- Deze krimpkousen zijn de ultieme identificatieoplossing voor toepassingen die zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereisen.
- Deze halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering bieden uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie.
- De snelle krimpsnelheid bespaart tijd en geld tijdens het aanbrengen. Verkrijgbaar als individuele gestante merkers of als continue krimpkousen die op maat kunnen worden gesneden.



De krimpkousen worden weergegeven volgens de hoogte van de krimpkousen en per krimpkousbreedte.


Diagram	Bestelreferentie	Krimpratio	Kleur	Krimpkousbreedte A (mm)	Krimpkoushoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint
B-7641: Hittekrimp polyolefin									
V	M7-094-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	BM-094-1-7641	2:1	Wit	25,40	4,62	1,19	2,03	2500	R6000HF, R6600
V	M7-094-1-7641	2:1	Wit	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	M7-094-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	M7-094-175-7641	2:1	Wit	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	M7-125-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	BM-125-1-7641	2:1	Wit	25,40	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	M7-125-1-7641	2:1	Wit	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	M7-125-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	BM-125-175-7641	2:1	Wit	44,45	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	M7-125-175-7641	2:1	Wit	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	M7-187-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	BM-187-1-7641	2:1	Wit	25,40	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	M7-187-1-7641	2:1	Wit	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	M7-187-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	BM-187-175-7641	2:1	Wit	44,45	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	M7-187-175-7641	2:1	Wit	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	M7-250-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	BM-250-1-7641	2:1	Wit	25,40	11,15	3,18	5,46	1000	R6000HF, R6600

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

>>

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve™ halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering, krimpverhouding van 2:1 (vervolg)



De krimpousen worden weergegeven volgens de hoogte van de krimpousen en per krimpousbreedte.



Diagram	Bestelreferentie	Krimpratio	Kleur	Krimpousbreedte A (mm)	Krimpoushoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpousen per rol	Aanbevolen printlint
B-7641: Hittekrimpend polyolefin									
V	M7-250-1-7641	2:1	Wit	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	M7-250-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	M7-250-175-7641	2:1	Wit	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	M7-375-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	BM-375-1-7641	2:1	Wit	25,40	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	M7-375-1-7641	2:1	Wit	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	M7-375-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	BM-375-175-7641	2:1	Wit	44,45	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	M7-375-175-7641	2:1	Wit	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-1-7641	2:1	Wit	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-175-7641	2:1	Wit	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-750-1-7641-YL	2:1	Geel	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	M7-750-1-7641	2:1	Wit	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	M7-750-175-7641-YL	2:1	Geel	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	M7-750-175-7641	2:1	Wit	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Draad- en kabelmarkering



Zelflaminerende labels

- Voorzien van een transparant, niet bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking.
- Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-417: Zelflaminerend vinyl											
	M7-11-417	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300, R6900
	M7-29-417	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	2,03	4,04	500	R4300, R6900
	M7-96-417	Wit, transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	1,52	3,02	250	R4300, R6900
	M7-19-417	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	1,52	3,02	250	R4300, R6900
	M7-103-417	Wit, transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300, R6900
	M7-31-417	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	M7-21-417	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6900
	M7-32-417	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	2,03	4,04	250	R4300, R6900
	M7-109-417	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	6,10	12,14	100	R4300, R6900
	M7-66-417	Wit, transparant	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	4,06	8,08	100	R4300, R6900
B-427: Zelflaminerend vinyl											
	M7-10-427	Wit, transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300, R6900
	M7-28-427	Wit, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6900
	M7-11-427	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300, R6900
	BM-11-427	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300, R6900
	M7-17-427	Wit, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	500	R4300, R6900
	BM-17-427	Wit, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	5000	R4300, R6900
	M7-29-427	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6900
	BM-29-427	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300
	M7-18-427	Wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	BM-18-427	Wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300
	M7-30-427	Wit, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-30-427	Wit, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300
	M7-30-427-BL	Blauw, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-30-427-PL	Paars, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-30-427-RD	Rood, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-96-427	Wit, transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,01	3,00	250	R4300, R6900
	M7-19-427	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	BM-19-427	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300, R6900
	M7-19-427-YL	Geel, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6900, R6700

>>

Draad- en kabelmarkering

Zelflaminerende labels (vervolg)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	M7-103-427	Wit, transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300, R6900
	M7-31-427-YL	Geel, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-31-427	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-31-427	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300, R6900
	M7-31-427-GN	Groen, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-31-427-RD	Rood, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-21-427	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6900
	BM-21-427	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300, R6900
	M7-21-427-YL	Geel, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6900, R6700
	M7-64-427	Wit, transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R6000HF, R6900
	BM-64-427	Wit, transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300, R6900
	M7-23-427	Wit, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6900
	BM-23-427	Wit, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300, R6900
	M7-30-427-AW	Wit	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300, R6900
	M7-104-427	Wit, transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	M7-32-427	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-32-427	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300, R6900
	M7-32-427-YL	Geel, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6900, R6700
	M7-33-427-YL	Geel, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6900, R6700
	M7-33-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6900
	BM-33-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300, R6900
	BM-109-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300, R6900
	M7-109-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	100	R4300, R6900
	M7-34-427	Wit, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6900
	BM-34-427	Wit, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300, R6900
	M7-88-427	Wit, transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	M7-66-427	Wit, transparant	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300, R6900
	BM-107-427	Wit, transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300, R6900
	M7-107-427	Wit, transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300, R6900
B-642: Polyvinylfluoride											
	M7-19-642	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6200
	M7-31-642	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200
	M7-21-642	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar witte labels zonder transparant gedeelte.

Draad- en kabelmarkering



Wikkellabels

- Deze duurzame wikkellabels zijn verkrijgbaar met een kleefstof die toelaat om de merkers proper te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (B-498) of met een permanente kleefstof (B-437, B-499).
- Voor deze materialen is een overlapping van 3 mm aanbevolen voor een ideale, duurzame oplossing.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-472: Polyimide									
⊙	M7C-1000-472-YL	Geel	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-1000-472	Wit	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
▲	M7-17-472	Wit	25,40	12,70	-	15,88	-	500	R4300, R6200
⊙	M7C-1500-472-YL	Geel	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-1500-472	Wit	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
▲	M7-30-472	Wit	38,10	19,05	-	22,23	-	250	R4300, R6200
⊙	M7C-2000-472-YL	Geel	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-2000-472	Wit	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
B-498: Vinylweefsel									
⊙	M7C-240-498	Wit	6,10	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	BM7C-240-498	Wit	6,10	-	83,82	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-10-498	Wit	6,35	19,05	-	9,53	4,55	750	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-318-498	Wit	8,08	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-375-498	Wit	9,53	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	BMC-375-498	Wit	9,53	-	83,82	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-498	Wit	12,70	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-7-498	Wit	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-11-498	Wit	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	BM-29-498	Wit	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-18-498	Wit	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	BM-18-498	Wit	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-498	Wit	25,40	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-17-498	Wit	25,40	12,70	-	15,88	6,07	500	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	6,07	250	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	BM-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-21-498	Wit	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-16-498	Wit	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-33-498	Wit	38,10	101,60	-	104,78	24,26	100	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,88	9,09	500	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-30-498	Wit	38,10	19,05	-	22,23	9,09	250	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-31-498	Wit	38,10	25,40	-	28,58	9,09	250	R6200, R4300, R6000HF, R6900
▲	M7-32-498	Wit	38,10	38,10	-	41,28	9,09	250	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-1900-498	Wit	48,26	-	9,14	-	-	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
B-499: Nylonweefsel									
⊙	M7C-500-499	Wit	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-7-499	Wit	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

>>

▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering

Wikkellabels (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	M7-11-499	Wit	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-499	Wit	12,70	38,10	-	15,88	9,09	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	-	750	R4300, R6200, R6000HF, R6900
▲	M7-41-499-YL	Geel	16,00	5,00	-	-	-	750	R4300, R6200, R6000HF, R6900
▲	BM-11-499	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-18-499	Wit	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-84-499	Wit	22,86	12,70	-	15,88	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-499	Wit	25,40	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-21-499	Wit	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-499	Wit	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-30-499	Wit	38,10	19,05	-	22,23	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-31-499	Wit	38,10	25,40	-	28,58	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-499	Wit	38,10	6,35	-	9,53	9,09	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1900-499	Wit	48,26	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,58	10,01	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,53	10,01	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Labels/vlaggetjes voor glasvezelkabels

Met deze vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen op draden met een kleinere diameter en kunt u labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels te moeten aanraken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-425A: Polypropyleen								
TL	M7-1-425-FT	Wit	29,97	20,02	9,91	43,56	250	R4300, R6200, R6900
L	M7-1-425-FP	Wit	29,97	20,02	-	23,50	250	R4300, R6200, R6900
F	M7-2-425-FP	Wit	44,45	25,40	-	66,68	100	R4300, R6200, R6900
B-483A: Polyester								
V	M7-214-483	Wit	25,40	50,80	-	53,98	250	R6000HF, R6900

Draad- en kabelmarkering



RAPIDO™ plastic draadmarkers

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor de duurzame markering van elektrische- en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Max. Lijnen van tekst	Max. Tekens per regel	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7599: Polyethyleen											
	BM-1-7599-YL-R	Geel	23,00	5,20	1	11	8,38	-	-	2500	R6200
	BM-2-7599-YL-R	Geel	23,00	5,20	1	8	8,38	-	-	2500	R6200
	BM-3-7599-YL-R	Geel	25,00	5,70	2	7	8,89	-	-	2500	R6200
	BM-4-7599-YL-R	Geel	26,00	7,00	2	7	12,01	-	-	2500	R6200
	BM-5-7599-YL-R	Geel	41,00	11,00	3	17	14,20	-	-	2500	R6200

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Scheurbestendige kabelmarkers

- Deze bijzonder scheurbestendige kabelmarkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en apparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-109: Polyethyleen									
	BM-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300
	M7-12-109	Wit	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	100	R6200, R4300
	BM-12-109	Wit	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R6200, R4300
	M7-36-109	Wit	44,45	28,58	44,45	28,58	28,56	250	R6200, R4300

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Gekleurde kabelbandjes

- Ideaal voor toepassingen met kleuren-codes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal
196283	Zwart	3,50	200,00	100
196311	Transparant	3,50	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100




Draad- en kabelmarkering



B-7598 polyester kabeltag

De B-7598 polyester tag is een tag voor het identificeren van kabels die aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. Hij moet met kabelbinders aan de kabel worden vastgemaakt. Enkele algemene toepassingen voor dit kabeltagmateriaal zijn:




- identificatie van meeraderige kabels
- identificatie van kabels in gsm-masten
- identificatie van data- en telecomkabels
- algemene kabelidentificatie die uitermate bestendig moet zijn

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7598: Polyester							
◇	BM-10X60-7598-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT
◇	BM-10X60-7598-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-SV	Zilver	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-10X75-7598-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-SV	Zilver	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-15X75-7598-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-SV	Zilver	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-25X75-7598-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-SV	Zilver	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering




B-7643 halogeenenvrije kabeltag

- Deze kabelmerkers zijn gemaakt van halogeenenvrij polyurethaan.
- De merkers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan							
◇	BM-10x60-7643-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	250	R4400-WT
◇	BM-10x60-7643-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x60-7643-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x60-7643-OR	Oranje	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x60-7643-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
▽	BM-10x60-7643-WT-L	Wit	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF
◇	BM-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400
▽	BM-10x60-7643-YL-L	Geel	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x75-7643-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-10x75-7643-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x75-7643-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x75-7643-OR	Oranje	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x75-7643-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
◇	BM-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
▽	BM-10x75-7643-WT-L	Wit	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF
◇	BM-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400
▽	BM-10x75-7643-YL-L	Geel	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF, R4400
◇	BM-15x75-7643-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-15x75-7643-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-OR	Oranje	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	BM-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	BM-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	BM-25x75-7643-WT-L	Wit	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF
◇	BM-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
▽	BM-25x75-7643-YL-L	Geel	25,00	75,00	82,55	250	R4400, R6000HF

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Draad- en kabelmarkering



B-348 tag voor massavervoer

- De B-348 tag voor massavervoer voldoet aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen inzake rook- en halogeenemissie.
- De tag kan ter plaatse en op locatie worden geprint en is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-348: Polyolefin							
	BM-10x60-348-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
	BM-10x60-348-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
	BM-10x75-348-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
	BM-10x75-348-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
	BM-15x75-348-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
	BM-15x75-348-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
	BM-25x75-348-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
	BM-25x75-348-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF




BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal

BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal is een unieke oplossing waarmee identificatie makkelijk kan worden geprint en op kabelbundels aangebracht. Dankzij de ruwe keerzijde is de identificatie makkelijk te herpositioneren of te verwijderen, dus geen dure aanpassingen nodig. Gewoon bedrukken en aanbrengen: zo eenvoudig is het.

- Maximaliseer uw productiviteit met snellere en bedrukbare identificatie voor kabelbundels.
- Een exclusief bedrukbaar materiaal om makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen.
- Biedt een niet-beschadigend alternatief voor nylon kabelbinders.
- Pas labels aan zodat ze geschikt zijn voor elke taak door op materiaal met verschillende breedtes te printen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B-414: Polyester				
	M7C-250-414	Wit	6,35	6,10 m
	M7C-500-414	Wit	12,70	6,10 m
	M7C-750-414	Wit	19,05	6,10 m
	M7C-1000-414	Wit	25,40	6,10 m
	M7C-1500-414	Wit	38,10	6,10 m



▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering



DuraSleeve-inserts

- Bedrukbare Brady DuraSleeve-inserts creëren een duurzame legende.
- De tags en inserts glijden probleemloos in de transparante dragers.
- De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7696: Vinyl							
★	M7-10x4.4-7696-WT	Wit	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-10x4.4-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-10x4.4-7696-WT	Wit	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-10x4.4-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-12x4.4-7696-WT	Wit	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-12x4.4-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-12x4.4-7696-WT	Wit	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-12x4.4-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-16x4.4-7696-WT	Wit	16,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-16x4.4-7696-WT	Wit	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-16x4.4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200
★	M7-23x4.4-7696-WT	Wit	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-23x4.4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-23x4.4-7696-WT	Wit	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-23x4.4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-30x4.4-7696-WT	Wit	30,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-30x4.4-7696-WT	Wit	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-30x4.4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200
B-7697: Polyester							
⊗	M7-10x4.4-7697-WT	Wit	10,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
⊗	M7-12x4.4-7697-WT	Wit	12,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
⊗	M7-16x4.4-7697-WT	Wit	16,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
⊗	M7-23x4.4-7697-WT	Wit	23,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
⊗	M7-30x4.4-7697-WT	Wit	30,63	4,40	7,58	500	R4300, R6200

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

DuraSleeve-dragers

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. Dankzij hun speciale vorm zijn ze geschikt voor kabel-diameters van 1,50 mm tot 14 mm.

- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: pvc

Contacteer uw Brady-vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te bepalen.



Bestelreferentie	Kleur	Min. Breedte A (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Drager per doos
Polyvinylchloride					
DMC-1.5/2.5-10	Transparant	10,00	1,50	2,50	1000
DMC-2/4-10	Transparant	10,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-10	Transparant	10,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-10	Transparant	10,00	6,00	10,00	500
DMC-10/14-10	Transparant	10,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-12	Transparant	12,00	1,50	2,50	1000
DMC-2/4-12	Transparant	12,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-12	Transparant	12,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-12	Transparant	12,00	6,00	10,00	500
DMC-10/14-12	Transparant	12,00	10,00	14,00	200
DMC-10/14-16	Transparant	16,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-16	Transparant	16,00	1,50	2,50	1000

Bestelreferentie	Kleur	Min. Breedte A (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Drager per doos
DMC-2/4-16	Transparant	16,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-16	Transparant	16,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-16	Transparant	16,00	6,00	10,00	500
DMC-1.5/2.5-23	Transparant	23,00	1,50	2,50	500
DMC-2/4-23	Transparant	23,00	2,00	4,00	500
DMC-4/7-23	Transparant	23,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-23	Transparant	23,00	6,00	10,00	200
DMC-10/14-23	Transparant	23,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-30	Transparant	30,00	1,50	2,50	500
DMC-2/4-30	Transparant	30,00	2,00	4,00	500
DMC-4/7-30	Transparant	30,00	4,00	7,00	200
DMC-6/10-30	Transparant	30,00	6,00	10,00	200
DMC-10/14-30	Transparant	30,00	10,00	14,00	200

Markering van componenten en apparatuur

EPREP-labels

EPREP-labels van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplatte plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter Opening (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim									
▲	M7-1-7593-WT	Wit	27,00	7,95	-	11,18	250	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-1-7593-SL	Zilver	27,00	7,95	-	11,18	250	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-2-7593-WT	Wit	27,00	12,45	-	15,63	250	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-2-7593-SL	Zilver	27,00	12,45	-	15,63	250	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-3-7593-WT	Wit	27,00	15,00	-	18,14	150	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-3-7593-SL	Zilver	27,00	15,00	-	18,14	150	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-4-7593-WT	Wit	27,00	18,00	-	21,25	150	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-4-7593-SL	Zilver	27,00	18,00	-	21,25	150	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-5-7593-YL	Geel	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-5-7593-GN	Groen	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-5-7593-RD	Rood	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-5-7593-WT	Wit	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-SL	Zilver	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-5-7593-BK	Zwart	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT
▲	M7-7-7593-YL	Geel	35,00	18,00	-	21,49	100	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-7-7593-WT	Wit	35,00	18,00	-	21,49	100	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-SL	Zilver	35,00	18,00	-	21,49	100	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-6-7593-YL	Geel	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-6-7593-RD	Rood	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R4400, R6900
▲	BM-06-7593-WT	Wit	45,00	15,00	-	18,26	450	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-6-7593-WT	Wit	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT
▲	BM-06-7593-SL	Zilver	45,00	15,00	-	18,26	450	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900
▲	M7-6-7593-BK	Zwart	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT
▲	M7-8-7593-WT	Wit	48,00	19,00	-	22,46	125	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900
▲	M7-8-7593-SL	Zilver	48,00	19,00	-	22,46	125	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Identificatie van stroomonderbrekers

Labels die perfect passen op de meest gebruikte stroomonderbrekers

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-423: Polyester								
▲	M7-220-423-YL	Geel	15,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-220-423	Wit	15,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-219-423-YL	Geel	17,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-219-423	Wit	17,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
B-499: Nylonweefsel								
▲	M7-220-499-YL	Geel	15,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-220-499	Wit	15,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-219-499-YL	Geel	17,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-219-499	Wit	17,00	6,00	-	9,20	750	R4300

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van componenten en apparatuur



Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen

- Creëer een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur.
- Label uw poorten, aansluitingen en contactdozen met zelfklevende labels of inschuifstroken.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-412: Polypropyleen								
	M7C-230-412	Wit	5,84	-	15,24	-	1	R6200, R4300
	M7C-375-412	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R6200, R4300
	M7C-475-412	Wit	12,07	-	15,24	-	1	R6200, R4300
	M7C-785-412	Wit	19,94	-	15,24	-	1	R6200, R4300
B-422: Polyester								
	M7-45-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
	M7-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
	M7C-375-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
	M7C-475-422	Wit	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
	M7C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
	M7C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
	M7C-1000-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-423: Polyester								
	M7-1-423	Wit	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
	M7-3-423	Wit	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
	M7-4-423	Wit	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF, R6900
	M7-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
	M7-6-423	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6900
	M7-5-423	Wit	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6900
	BM-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
	M7-9-423	Wit	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6900
	M7-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
	M7-13-423	Wit	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
	M7-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
	M7-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
	M7-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
	M7-15-423	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6900
	M7-14-423	Wit	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF, R6900
	BM-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
	BM-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	5000	R6000HF, R6900
	BM-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF, R6900
	M7-25-423	Wit	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
	M7-32-423	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF, R6900
	M7-31-423	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
	M7-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
	M7-28-423	Wit	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
	M7-27-423	Wit	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF, R6900
	BM-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
	M7C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-428: Gemetalliseerd polyester								
	M7-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
	M7-15-428	Lichtgrijs	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300, R6200
	BM-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6200
	M7-29-428	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
	M7C-500-428	Lichtgrijs	12,70	-	15,24	-	1	R4300, R6200
B-430: Polyester								
	M7-71-430	Transparant	8,89	5,08	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R4400

>>

Markering van componenten en apparatuur



Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	M7-17-430	Transparant	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-16-430	Transparant	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-45-430	Transparant	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-375-430	Transparant	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-1000-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
B-483A: Polyester								
▲	M7-19-483	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-17-483	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-31-483	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	M7-29-483	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Merkers voor aansluitklemmen

Deze herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtingsvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel						
⊙	M7C-240-498	Wit	6,10	9,14	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-318-498	Wit	8,08	9,14	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-375-498	Wit	9,53	9,14	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-498	Wit	12,70	9,14	1	R6200, R4300, R6000HF, R6900
⊙	BM7C-240-498	Wit	6,10	83,82	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	BMC-375-498	Wit	9,53	83,82	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900




Labels voor frontplaten

Een uitgebreid assortiment duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Tele/Datacom toepassing	Aanbevolen printlint
B-412: Polypropyleen								
⊗	M7-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	750	Desi-Strip	R6200, R4300
⊗	BM-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	Desi-Strip	R4300, R6200
B-422: Polyester								
▲	M7-45-422	Wit	38,10	9,53	12,70	500	Identificatie van locaties	R6000HF, R6900
B-430: Polyester								
▲	M7-71-430	Transparant	8,89	5,08	9,53	750	Frontplaten en contactdozen	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,88	500	Contactdoos 1-4 aansluitingen frontplaat	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	Identificatie van locaties	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	Contactdoos 1-4 aansluitingen frontplaat	R6000HF, R6200, R4400



Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.


▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van eigendommen en componenten



Type- en naamplaatjes

Kies uit verschillende materialen met sterke kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.



Voor ruwe oppervlakken

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A: Polyester								
▲	M7-61-483	Wit	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-20-483	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-19-483	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-17-483	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-31-483	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	M7-29-483	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-37-483	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
▲	M7-38-483	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF, R6900
▲	M7-23-483	Wit	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1900-483	Wit	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-486B: Gemetalliseerd polyester								
▲	M7-20-486	Lichtgrijs	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300, R6200
▲	M7-17-486	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-30-486	Lichtgrijs	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300, R6200
▲	M7-29-486	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-37-486	Lichtgrijs	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300, R6200
B-489A: Polyester								
▲	M7-17-489	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-32-489	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300, R6200
▲	M7-29-489	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-38-489	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300, R6200

Voor oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester								
▲	M7-45-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	BM-20-422	Wit	50,80	25,40	-	53,98	1000	R6000HF, R6900
▲	M7-37-422	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
⊙	M7C-375-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-475-422	Wit	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1900-422	Wit	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-435A: Gemetalliseerd polyester								
▲	M7-20-435	Zilver	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	M7-17-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	M7-31-435	Zilver	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	M7-30-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
▲	M7-37-435	Zilver	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van eigendommen en componenten

Type- en naamplaatjes (vervolg)




Voor oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-499: Nylonweefsel								
▲	M7-7-499	Wit	12,70	12,70	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-499	Wit	12,70	38,10	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-11-499	Wit	12,70	19,05	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	750	R4300, R6200, R6000HF, R6900
▲	M7-41-499-YL	Geel	16,00	5,00	-	-	750	R4300, R6200, R6000HF, R6900
▲	M7-18-499	Wit	19,05	25,40	-	22,23	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-11-499	Wit	19,05	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-84-499	Wit	22,86	12,70	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-19-499	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-499	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-21-499	Wit	25,40	63,50	-	66,68	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-31-499	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-30-499	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-499	Wit	38,10	6,35	-	9,53	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-499	Wit	12,70	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-499	Wit	25,40	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1900-499	Wit	48,26	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
B-595: Vinyl								
⊙	M7C-500-595-BL	Blauw	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-YL	Geel	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-GN	Groen	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-OR	Oranje	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-RD	Rood	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-CL	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-WT	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-BK	Zwart	12,70	-	15,24	-	1	R4400-WT, R6900, R6700, R10000
⊙	M7C-1000-595-BL	Blauw	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-YL	Geel	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-GN	Groen	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-OR	Oranje	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-RD	Rood	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-CL	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-WT	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-BK	Zwart	25,40	-	15,24	-	1	R4400-WT, R6900, R6700
⊙	M7C-2000-595-BL	Blauw	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-YL	Geel	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-GN	Groen	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-OR	Oranje	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-RD	Rood	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-CL	Transparant	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-WT	Wit	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-BK	Zwart	50,80	-	15,24	-	1	R4400-WT, R6900, R6700

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Markering van eigendommen en componenten



Type- en naamplaatjes (vervolg)

Voor gladde oppervlakken met een hoge energie


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-423: Polyester								
▲	M7-1-423	Wit	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-3-423	Wit	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-4-423	Wit	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF, R6900
▲	M7-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-6-423	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6900
▲	M7-5-423	Wit	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	BM-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
▲	M7-9-423	Wit	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	M7-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-13-423	Wit	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-15-423	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6900
▲	M7-14-423	Wit	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	BM-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
▲	BM-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF, R6900
▲	BM-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	5000	R6000HF, R6900
▲	BM-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF, R6900
◐	M7-24-423-BK	Wit	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-25-423	Wit	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-32-423	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF, R6900
▲	M7-31-423	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-28-423	Wit	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-27-423	Wit	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF, R6900
▲	BM-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900
▲	M7-2-423	Wit	50,80	6,35	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-26-423	Wit	69,85	31,75	-	73,03	100	R6000HF, R6900
▲	M7-37-423	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
▲	M7-22-423	Wit	76,20	25,40	-	79,38	100	R6000HF, R6900
▲	M7-38-423	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF, R6900
▲	M7-23-423	Wit	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF, R6900
◎	M7C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-428: Gemetalliseerd polyester								
▲	M7-20-428	Lichtgrijs	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300, R6200
▲	M7-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-15-428	Lichtgrijs	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300, R6200
▲	BM-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6200
▲	M7-29-428	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	BM-20-428	Lichtgrijs	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300, R6200
▲	M7-26-428	Lichtgrijs	69,85	31,75	-	73,03	100	R4300, R6200
▲	M7-22-428	Lichtgrijs	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300, R6200
▲	M7-38-428	Lichtgrijs	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300, R6200
◎	M7C-500-428	Lichtgrijs	12,70	-	15,24	-	1	R4300, R6200

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

>>

▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


Markering van eigendommen en componenten



Type- en naamplaatjes (vervolg)

Voor gladde oppervlakken met een hoge energie (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-430: Polyester								
▲	M7-71-430	Transparant	8,89	5,08	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-17-430	Transparant	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-16-430	Transparant	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-45-430	Transparant	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-375-430	Transparant	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-1000-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
⊙	M7C-1900-430	Transparant	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R4400
B-488: Polyester								
▲	M7-80-488	Wit	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300, R6200
▲	M7-97-488	Wit	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300, R6200
▲	M7-81-488	Wit	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6200
B-529: Polypropyleen								
⊙	M7C-1000-529	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	M7C-2000-529	Wit	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF



Fraudebestendige labels

Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-351: Fraudebestendig vinyl								
▲	M7-20-351	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R6200, R6000HF
▲	M7-17-351	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6200, R6000HF
▲	M7-31-351	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6200, R6000HF
▲	M7-37-351	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R6200, R6000HF
B-362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl								
▲	M7-17-362	Zilver	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-31-362	Zilver	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-20-362	Zilver	50,80	25,40	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-37-362	Zilver	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
B-530: Fraudebestendig vinyl								
⊙	M7C-500-530	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-530	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-2000-530	Wit	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900


5S Kleurgecodeerde identificatie / Veiligheidssignalisatie



Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik

- Hecht zich perfect aan voorwerpen met een lage oppervlakte-energie, zoals: pvc-buizen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gepoederlakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen.
- Hecht zich uitstekend aan sterk gestructureerde oppervlakken zoals geverfde betonmuren, afgewerkt oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, leidingen met een ruw oppervlak en met papier omwikkelde leidingen.
- Gemiddeld 8 tot 10** jaar levensduur bij buitengebruik in temperaturen van -40 tot 82 °C. Kan worden aangebracht bij een temperatuur tot -18 °C.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
∞	M7C-375-595-BL	Blauw	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-375-595-YL	Geel	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-375-595-GN	Groen	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-375-595-OR	Oranje	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-375-595-RD	Rood	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-375-595-WT	Wit	Glanzend	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-TN	Tan	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24 m	1	R4400-WT, R6900, R6700, R10000
∞	M7C-750-595-BL	Blauw	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-750-595-YL	Geel	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-750-595-GN	Groen	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-750-595-OR	Oranje	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-750-595-RD	Rood	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
∞	M7C-750-595-WT	Wit	Glanzend	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-TN	Tan	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R4400-WT, R6900, R6700
⊙	M7C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-TN	Tan	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R4400, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R4400-WT, R6900, R6700



**De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaamnat aanbevolen.


Veiligheidssignalisatie

Labels voor lage temperaturen

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter
- Gebruikstemperatuur: -40 tot 100 °C
- Toepassingstemperatuur: -23 tot 100 °C



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-549: Polyester						
∞	M7C-1000-549-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-549-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000




Hoogwaardige polyestertape

- Met een laag halogeengehalte voor het labelen van roestvrijstalen leidingen en oppervlakken in veeleisende omgevingen.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-569: Polyester							
∞	M7C-1000-569-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000




Markering van apparatuur voor voedselverwerking

ToughWashes-labels

- Dit duurzame labelmateriaal is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C (175 °F) en een druk tot 1500 PSI.
- B-854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester						
⊙	BM7C-1000-854-WT	Wit	Mat	25,40	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-1000-854-YL	Geel	Mat	25,40	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-2000-854-WT	Wit	Mat	50,80	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-2000-854-YL	Geel	Mat	50,80	22,86 m	R6000HF
B-855: Polyester						
⊙	BM7C-1000-855-WT	Wit	Mat	25,40	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-1000-855-YL	Geel	Mat	25,40	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-2000-855-WT	Wit	Mat	50,80	22,86 m	R6000HF
⊙	BM7C-2000-855-YL	Geel	Mat	50,80	22,86 m	R6000HF




Uitgangs- en richtingspictogrammen

Fotoluminescente polyestertapes

Fotoluminescent materiaal. Perfect voor uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandmelders en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzingssystemen voor vlucht- of evacuatie routes.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-526: Fosforescerend polyester						
∞	BM7C-1000-526	Wit	Glanzend	25,40	22,86 m	R10000, R6000HF
∞	BM7C-2000-526	Wit	Glanzend	50,80	22,86 m	R10000, R6000HF
B-582: Fosforescerend polyester						
⊙	BM7C-1000-582	Fotoluminescent groen	Glanzend	25,40	22,86 m	R6000HF, R6900, R4400
⊙	BM7C-2000-582	Fotoluminescent groen	Glanzend	50,80	22,86 m	R6000HF, R6900, R4400



Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

➤ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Onderhoud



Voorbedrukte onderhoudslabls

- M710-onderhoudslabls met voorbedrukte kopsteksten laten klanten toe om zelf informatie toe te voegen naast de voorbedrukte kopsteksten.

Bestelreferentie	Legend	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-428: Gemetalliseerd polyester								
M7-30-428-CALI	CALIBRATION	Groen op grijs	Mat	38,10	19,05	22,23	250	R4300, R6200
B-423: Polyester								
M7-30-423-TEST	TESTED	Groen op wit	Glanzend	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF, R6900


Vloermarkering en zoneafbakening




ToughStripe-zoneafbakeningstape

- Maak gepersonaliseerde vloerlabls, in drie eenvoudige stappen: print het label, kleef het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur		Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminant						
⊙	M7-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	R4400-WT
⊙	M7-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900
⊙	M7-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	R4400-WT



Veiligheidspictogrammen en labls



Voorbedrukte veiligheidslabls

M710-veiligheidslabls met voorbedrukte kopsteksten laten klanten toe om zelf informatie toe te voegen naast de voorbedrukte kopsteksten.

Bestelreferentie	Legend	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A: Polyester								
M7-38-483-CAUTION	CAUTION	Zwart, geel op wit	Glanzend	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6900
M7-38-483-DANGER	DANGER	Rood op wit	Glanzend	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6900
M7-38-483-NOTICE	NOTICE	Blauw op wit	Glanzend	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6900
M7-38-483-WARNING	WARNING	Zwart, oranje op wit	Glanzend	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6900


Veiligheidspictogrammen en labels

Reflecterende tapes

Dankzij de reflecterende eigenschappen is dit materiaal geschikt voor het lezen van labels in omstandigheden met weinig licht (met zaklamp).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape						
	BMC-1000-584-YL	Geel	Glanzend	25,40	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	BMC-1000-584-OR	Oranje	Glanzend	25,40	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	BMC-1000-584-WT	Wit	Glanzend	25,40	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	BMC-2000-584-YL	Geel	Glanzend	50,80	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	BMC-2000-584-OR	Oranje	Glanzend	50,80	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	BMC-2000-584-WT	Wit	Glanzend	50,80	22,86 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000



Bestelreferenties met een "C" (bv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.


Lean-labels voor magazijnen

Bedrukbare magnetische tape

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-509: Magnetisch polyester						
	BM7C-1000-509-WT	Wit	Mat	25,40	7,62	R10000, R6000HF
	BM7C-1000-509-YL	Geel	Mat	25,40	7,62	R10000, R6000HF
	BM7C-1800-509-WT	Wit	Mat	45,72	7,62	R10000, R6000HF
	BM7C-1800-509-YL	Geel	Mat	45,72	7,62	R10000, R6000HF




Papieren labels

- Voordelig alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatie.
- Witte, matte toplaag.
- Uitstekend contrast en smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-424: Papier							
	M7-20-424	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R4300, R6900
	BM-20-424	Wit	50,80	25,40	53,98	1000	R4300, R6900




Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Herpositioneerbaar vinyl

Beste keuze voor binnengebruik waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl						
	M7C-500-581-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	M7C-500-581-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-1000-581-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	M7C-1000-581-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-2000-581-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R4400, R6900, R10000
	M7C-2000-581-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000



▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van printplaten

Welke thermische transfert labels voor welke procestechnologie



	PTH-technologie (Plated Through Hole - enkel through hole)		SMT-technologie (Surface Mount Technology - enkel oppervlaktemontage)	
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- of onderzijde	Na het proces
B-719, B-724, B-767, B-768, B-797	Ja	Ja	Ja	Ja
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Ja*	Nee	Nee	Ja

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden deze materialen eerst te testen.



Polyesterlabels

Een uitgebreid assortiment duurzame polyester materialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester							
▲	M7-45-422	Wit	38,10	9,53	12,70	500	R6000HF, R6900
B-423: Polyester							
▲	M7-1-423	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-3-423	Wit	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-4-423	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF, R6900
▲	M7-7-423	Wit	12,70	12,70	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-6-423	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF, R6900
▲	M7-5-423	Wit	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	M7-9-423	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	M7-10-423	Wit	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-13-423	Wit	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-16-423	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-15-423	Wit	25,40	6,99	10,16	750	R6000HF, R6900
▲	M7-14-423	Wit	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF, R6900
▲	BM-16-423	Wit	25,40	9,53	12,70	5000	R6000HF, R6900
▲	M7-25-423	Wit	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-28-423	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF, R6900
▲	M7-27-423	Wit	38,10	3,18	6,35	750	R6000HF, R6900
B-430: Polyester							
▲	M7-71-430	Transparant	8,89	5,08	9,53	750	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	R6000HF, R6200, R4400
B-459: Polyester							
▲	M7-20-459	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-30-459	Wit	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	M7-29-459	Wit	38,10	12,70	15,88	500	R6000HF, R6900

>>

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Markering van printplaten

Polyesterlabels (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-473: Statisch dissipatief polyester							
▲	M7-6-473	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF
▲	M7-9-473	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	M7-10-473	Wit	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	M7-17-473	Wit	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	M7-16-473	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF
▶	M7-28-473	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF
B-488: Polyester							
▲	M7-81-488	Wit	48,26	6,35	9,53	750	R4300, R6200

Polyimidelabels

Een uitgebreid assortiment duurzame polyimidematerialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten en elektronische componenten.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-724: Polyimide							
▲	M7-9-724	Amber	16,51	5,08	8,26	750	R4300
▲	M7-13-724	Amber	22,86	6,35	9,53	750	R4300
▲	M7-17-724	Amber	25,40	12,70	15,88	500	R4300
▲	M7-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	R4300
▲	M7-28-724	Amber	38,10	6,35	9,53	750	R4300
B-767: Statisch dissipatieve polyimide							
▲	M7-2-767	Wit	50,80	6,35	53,98	100	R6300
B-768: Statisch dissipatieve polyimide							
▲	M7-4-768	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R6300
▲	M7-9-768	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6300
▲	M7-25-768	Wit	31,75	6,35	9,53	750	R6300
B-797: Polyimide							
▲	M7-10-797	Wit	6,35	19,05	9,53	750	R6300
▲	M7-16-797	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6300

Identificatie voor de tracering van stalen



Labels voor rietjes en staafjes

Brady biedt een assortiment labels aan die perfect passen op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand zijn tegen langdurige opslag.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0.25 mL Straw									
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	R4300, R6900	2500
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427	R4300, R6900	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427-YL	R4300, R6900, R6700	250
0.5 mL									
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	R4300, R6900	1000
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427	R4300, R6900	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427-YL	R4300, R6900, R6700	100
1.5 mL									
	B-461	F N A H S L	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-461	R4300, R6200, R6900	250
2.0 mL									
	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R6400R4300	250

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Buisdoppen

Bespaar tijd door de gecombineerde labels voor buisjes en buisdoppen te gebruiken - print uw informatie in één keer.




Diagram	Brady materiaal nr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,6 - 1,5 ml										
	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200	500
1,0 - 2,0 ml										
	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200	500
	B-461	F A H S L	15,24	41,28	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R6200	150
	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R6400	500
	B-461	F A H S L	40,00	15,00	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R6200	250
1,0 - 8,0 ml										
	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M7-126-499	R4300	500

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflammerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel


R Verwijderbaar

Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Identificatie voor de tracering van stalen

Labels voor flesjes en buisjes

De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materi-aalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mLt											
	B-461	F N A F S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	M7-73-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M7-126-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-492	F N F L	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-492	R6400R4300	500
	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-492	F F L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M7-118-492	R6400, R4300	500
1,5 mLt											
	B-499	F A	-	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-461	F N A F S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	M7-76-461	R4300, R6200, R6900	500
2,0 mLt											
	B-499	F A	-	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-461	F N A F S L	15,24	38,10	-	-	15,24	33,00	M7-100-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-461	F N A F S L	25,40	44,45	-	-	25,40	25,40	M7-106-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-461	F N A F S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M7-115-461	R4300, R6200, R6900	100
	B-461	F A F S L	40,00	15,00	-	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R4300, R6200, R6900	250
4,0 mLt											
	B-461	F A F S L	15,24	41,28	-	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R4300, R6200, R6900	150
	B-461	F N A F S L	15,24	48,26	-	-	15,24	40,00	M7-119-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-490	F N F L	41,28	15,24	-	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
8,0 mLt											
	B-461	F N A F S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	M7-86-461	R4300, R6200, R6900	100
	B-492	F N F L	48,26	25,40	-	-	-	-	M7-78-492	R6400R, 4300	250
25,0 mLt											
	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	M7-29-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
50,0 mLt											
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	-	M7-17-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	-	M7-31-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflaminerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel


R Verwijderbaar

Identificatie voor de tracersing van stalen



Labels voor conische en grote buisjes

Brady biedt verschillende labels voor de identificatie van stalen die perfect zijn voor het identificeren van conische buisjes. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, heel flexibel en kunnen gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht worden. Het identificatielabel blijft kleven en leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibaar stikstof of verhit wordt in een autoclaaf.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materi-aalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Breedte PW (mm)	hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL										
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	M7-7-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-492	R6400, R4300	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-423	R6000HF, R6900	500
1,5 mL										
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M7C-500-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	-	M7-14-423	R6000HF, R6900	750
▲	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	-	M7-15-423	R6000HF, R6900	750
4,0 mL										
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200 R6900	250
▲	B-423	F A H	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-423	R6000HF, R6900	250
8,0 mL										
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	R6000HF, R6900	1000
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
15,0 mL										
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	M7-20-423	R6000HF, R6900	100
▲	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	-	M7-22-423	R6000HF, R6900	100
25,0 mL										
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
50,0 mL										
▶	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300R6900	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-498	R6200R4300R6000HFR6900	250

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflaminerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel


R Verwijderbaar

▶ Zie pagina 49 - 51 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Identificatie voor de verwerking van stalen

Labels voor centrifuge en microcentrifuge

- Brady biedt een ruim assortiment labels voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes aan. Zorg ervoor dat u bij het aanbrengen van het zelflaminerend label de kleefzijde van het label niet aanraakt wanneer u dit rond een flesje of buisje wikkelt om het hechtingsvermogen niet te beïnvloeden.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijnbare Breedte PW (mm)	Beprijnbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL										
	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	9,53	19,05	M7-73-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-498	F	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
	B-498	F	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-498	F	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
1,5 mL										
	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	15,24	25,40	M7-76-461	R4300, R6200, R6900	500
2,0 mL										
	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,00	M7-100-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-461	F N A H S L	25,40	44,45	-	25,40	25,40	M7-106-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M7-115-461	R4300, R6200, R6900	100
	B-461	F A H S L	40,00	15,00	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R4300, R6200, R6900	250
4,0 mL										
	B-461	F A H S L	15,24	41,28	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R4300, R6200, R6900	150
	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	15,24	40,00	M7-119-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	R4300, R6200, R6900	1000
8,0 mL										
	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	M7-86-461	R4300, R6200, R6900	100
50,0 mL										
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

Labels voor objectglasjes

De labels voor de identificatie van objectglasjes van Brady zijn bestand tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglasjes. De labels presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen.




Diagram	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
	B-488	F A	19,05	22,86	M7-80-488	R4300	250
	B-488	F A	22,86	22,86	M7-97-488	R4300	250
	B-481	F H	22,86	22,86	M7-97-481	R6400	250

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflaminerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel


R Verwijderbaar

Identificatie voor de opslag van stalen

Labels voor cryobuisjes en -flesjes



- Brady biedt een assortiment labels aan voor de identificatie van laboratoriumstalen bestemd voor cryo-opslag. Deze kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, mits een kleine overlapping. De labels blijven leesbaar en blijven op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol, en verzekeren identificatie van stalen in de meest veeleisende omstandigheden in laboratoria.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL										
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-492	R6400, R4300	500
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-492	R6400, R4300	500
✖	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R6400, R4300	500
2,0 mL										
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	M7-19-492	R6400, R4300	250
4,0 mL										
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
▢	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	R4300, R6200, R6900	1000
8,0 mL										
▲	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M7-78-492	R6400, R4300	250
25,0 mL										
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Labels voor weefselcassettes

- Weefselcassettes worden vaak opnieuw geïdentificeerd wanneer labo's stalen bij diverse biobanken verzamelen. Doorgaans heeft elk laboratorium zijn eigen unieke manier om stalen te identificeren, waardoor de nood ontstaat om stalen gemeenschappelijk op eenzelfde manier te heridentificeren.
- Brady B-498 post-processing labels bieden klanten de optimale manier om deze stalen te organiseren en verder onderzoek uit te voeren. Deze labels kunnen direct op de cassettes worden aangebracht, op zuivere paraffinewas en boven op een ander label of een ander identificatieproduct.




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-498	F R	6,35	19,05	M7-10-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	750
▲	B-498	F R	12,70	12,70	M7-7-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	M7-11-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	BM-11-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	19,05	25,40	BM-18-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
▲	B-498	F R	19,05	25,40	M7-18-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250
▲	B-498	F R	25,40	12,70	M7-17-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflaminerend label



L Label met laag (extreem dun) profiel

R Verwijderbaar

Identificatie voor de opslag van stalen

Labels voor microtiterplaten

De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels voor microtiterplaten garanderen kristalheldere teksten en barcodes voor de meeste laboratoriumomgevingen.



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.


De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
⊙	B-498	F	6,10	-	9,14	M7C-240-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
⊙	B-498	F	6,10	-	83,82	BM7C-240-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-498	F	R 6,35	19,05	-	M7-10-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	750
⊙	B-498	F	8,08	-	9,14	M7C-318-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
⊙	B-498	F	9,53	-	9,14	M7C-375-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
⊙	B-498	F	9,53	-	83,82	BM7C-375-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
⊙	B-498	F	R 12,70	-	9,14	M7C-500-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BK	R4400-WT, R6900, R6700, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-CL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GY	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-LB	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OC	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-PK	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-PL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-RD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-SB	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-TN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-YL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M7-7-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F	R 12,70	12,70	-	M7-7-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	M7-7-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-498	F	R 12,70	38,10	-	BM-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	15,00	9,00	-	M7-67-499-YL	R4300, R6200, R6000HF, R6900	750
▲	B-499	F N A	16,00	5,00	-	M7-41-499-YL	R4300, R6200, R6000HF, R6900	750
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	BM-11-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F	R 19,05	25,40	-	BM-18-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
▲	B-499	F N A	19,05	25,40	-	M7-18-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F	R 19,05	25,40	-	M7-18-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250
⊙	B-499	F N A	25,40	-	9,14	M7C-1000-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
⊙	B-498	F	25,40	-	9,14	M7C-1000-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BK	R4400-WT, R6900, R6700	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-CL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GY	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

>>

Identificatie voor de opslag van stalen



Labels voor microtiterplaten (vervolg)



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-LB	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OC	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-PK	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-PL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-RD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-SB	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-TN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-YL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
▲	B-423	F A H	25,40	4,75	-	M7-14-423	R6000HF, R6900	750
▲	B-423	F A H	25,40	6,99	-	M7-15-423	R6000HF, R6900	750
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M7-17-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-430	R6000HF, R6200, R4400	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-498	F	25,40	25,40	-	BM-19-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
▲	B-499	F N A	25,40	25,40	-	M7-19-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F R	25,40	25,40	-	M7-19-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	R6000HF, R6900	1000
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	M7-20-423	R6000HF, R6900	100
▲	B-499	F N A	38,10	6,35	-	M7-28-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M7-29-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F R	38,10	19,05	-	M7-30-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	M7-31-498	R6200, R4300R, 6000HF, R6900	250
▲	B-423	F A H	38,10	25,40	-	M7-31-423	R6000HF, R6900	250
▲	B-498	F R	38,10	38,10	-	M7-32-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	250
⊙	B-499	F N A	48,26	-	9,14	M7C-1900-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
⊙	B-498	F	48,26	-	9,14	M7C-1900-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	1
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M7-81-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	M7-81-488	R4300, R6200	750
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-423	F A H	50,80	6,35	-	M7-2-423	R6000HF, R6900	100
▲	B-423	F A H	76,20	25,40	-	M7-22-423	R6000HF, R6900	100


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Fraudebestendige verzegelingslabels

De verzegelingslabels van Brady bieden naast traceringsinformatie ook bijkomende veiligheid. Deze labelingmaterialen zijn ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van fraude met stalen meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen kan worden.




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-351	F	25,40	12,70	M7-17-351	R6200, R6000HF	500
▲	B-351	F	25,40	50,80	M7-20-351	R6200, R6000HF	100
▲	B-351	F	38,10	25,40	M7-31-351	R6200, R6000HF	250
▲	B-351	F	76,20	48,26	M7-37-351	R6200, R6000HF	100



Lean-laboratoriumidentificatie

Labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes

De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken en heel flexibel. Ze kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	M7C-500-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	BM-7-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	M7-7-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	BM-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	M7-29-499	R4300, R6000H, FR6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	M7-14-423	R6000HF, R6900	750
▲	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	M7-15-423	R6000HF, R6900	750
▲	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	M7-16-492	R6400, R4300	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	M7-17-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	M7-17-492	R6400, R4300	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-430	R6000HF, R6200, R4400	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-423	R6000HF, R6900	500
⊗	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	M7-118-492	R6400, R4300	500
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R6400, R4300	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	BM-20-423	R6000HF, R6900	1000
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	M7-20-423	R6000HF, R6900	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	M7-29-498	R6200, R4300, R6000HF, R6900	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	M7-76-490	R4300	500
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	M7-78-492	R6400, R4300	250
▲	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	M7-22-423	R6000HF, R6900	100

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar witte labels zonder transparant gedeelte.

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflimerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel

R Verwijderbaar

Lean-laboratoriumidentificatie



Algemene labels voor laboratoriumbenodigheden

Met de juiste identificatie kan de tijd die besteed wordt aan het zoeken naar het juiste staal of materiaal geïnvesteerd worden in wat echt belangrijk is. Brady biedt een reeks materialen aan die geschikt zijn voor de identificatie van laden, kasten, rekken, opslagsystemen en laboratoriumbenodigheden.




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
⊙	B-430	F A H	9,53	-	15,24	M7C-375-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-423	F A H	9,53	9,53	-	M7-3-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-423	F A H	10,16	10,16	-	M7-4-423	R6000HF, R6900	500
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BK	R4400-WT, R6900, R6700, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-CL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-RD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-YL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-430	R6000HF, R6200, R4400	1
⊙	B-423	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-423	R6000HF, R6900	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	M7-7-423	R6000HF, R6900	500
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BK	R4400-WT, R6900, R6700	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-CL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OR	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-RD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-YL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	25,40	-	15,24	M7C-1000-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-423	F A H	25,40	9,53	-	BM-16-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-430	F A H	25,40	9,53	-	M7-16-430	R6000HF, R6200, R4400	500
▲	B-423	F A H	25,40	9,53	-	M7-16-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	BM-17-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-430	R6000HF, R6200, R4400	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	25,40	-	BM-19-423	R6000HF, R6900	2500
▲	B-423	F A H	25,40	25,40	-	M7-19-423	R6000HF, R6900	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	R6000HF, R6900	1000
▲	B-424	F	25,40	50,80	-	M7-20-424	R4300, R6900	100
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	M7-20-423	R6000HF, R6900	100
▲	B-430	F A H	38,10	9,53	-	M7-45-430	R6000HF, R6200, R4400	500
▲	B-423	F A H	38,10	12,70	-	BM-29-423	R6000HF, R6900	5000
▲	B-423	F A H	38,10	12,70	-	M7-29-423	R6000HF, R6900	500
▲	B-423	F A H	38,10	25,40	-	M7-31-423	R6000HF, R6900	250
▲	B-423	F A H	38,10	38,10	-	M7-32-423	R6000HF, R6900	250
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BK	R4400-WT, R6900, R6700	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-CL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-GN	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-RD	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-WT	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-YL	R6000HF, R4400, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	50,80	-	15,24	M7C-1900-430	R6000HF, R6200, R4400	1
▲	B-424	F	50,80	25,40	-	BM-20-424	R4300, R6900	1000

F Vriezer

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaf

H Heetwaterbad (100 °C)

S Zelflammerend label

L Label met laag (extreem dun) profiel

R Verwijderbaar

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze brochure worden vermeld, inclusief toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij naar de technische fiche van het materiaal, die beschikbaar is op www.bradyeurope.com/tds.


Brady	materiaalnummer	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.		
B-109	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	49 °C	Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen bij reparaties en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersinvloeden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	—
B-342	Hittekrimpend polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	130,6 °C	Hittekrimpende krimpous voor draadmarkering met een krimphouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE AS-81531
B-348	Polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	105 °C	De tag voor massavervoer met minimale rook- en halogeenemissie beantwoordt aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen. De tag is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.	EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3
B-351	Fraudebestendig vinyl	Mat	Wit	-40 °C	80 °C	Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Ontworpen om gemakkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen kan worden.	—
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Glanzend	Zilver	-70 °C	80 °C	Ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het label van de drager want het materiaal is fragiel.	—
B-412	Polypropyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	—
B-414	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	50 °C	Identificeer uw draden en kabels in een oogwenk. Brady en VELCRO® Brand zijn een partnerschap aangegaan en bieden u hun BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal aan: een exclusief bedrukbaar materiaal dat makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen is.	—
B-417	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	70 °C	Betrouwbare draadidentificatie met deze zelflaminerende merker met extra sterke kleefstof. De extra sterke kleefstof maakt deze merkers ideaal voor kleine draaddiameters. Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R7950. Zie UL-bestand MH62024 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-417-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-417-labels als niet-erkende labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Bestand tegen oplosmiddelen. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C	Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van assets en voorraden.	UL-erkend CSA-goedgekeurd Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal
B-424	Papier	Mat	Wit	-40 °C	50 °C	Wit papiermateriaal met een matte afwerking en een gladde toplaag voor thermische transferdruk. Goed contrast en smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes. Wordt gebruikt voor algemene labeltoepassingen.	—
B-425A	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermische transferprinter. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	60 °C	Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transferdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekende weerstand tegen wrijving, oplosmiddelen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-70 °C	120 °C	Gemetalliseerd polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor serie- en typeplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurig matte afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; AGA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	Transparant, kwalitatief polyester materiaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd

Materiaaloverzicht

Brady	materiaalnummer	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.		
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C	Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestante uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof
B-459	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met matte afwerking. Ontworpen voor toepassingen zoals de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes die alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit vereisen.	UL-erkend ; CSA-goedgekeurd
B-461	Zelflaminerend polyester	Mat	Wit, transparant	-196 °C	110 °C	Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	—
B-472	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	100 °C	Identificatie van kabels en draadbundels en labeltoepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn	—
B-473	Statisch dissipatief polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	Dit materiaal wordt gemaakt met een statisch dissipatieve kleefstof en is ontworpen voor post-processing labeling van printplaten en elektronische componenten.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)
B-481	StainerBondz™-polyester	Mat	Wit	-80 °C	130 °C	Wit polyester, blijft bestand bij blootstelling aan xyleen en andere chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes.	—
B-483A	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een sterke kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-483A / B-634	Polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit	-18 °C	54 °C	ToughStripe™-vloermarkering in polyester voor thermische transferdruk met ultra-agressieve kleefstof waarmee gedrukte informatie op de vloer geplaatst kan worden. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634-polyesteroverlaminat om uw legende te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.	—
B-486B	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-40 °C	120 °C	Met thermische transferprinter bedrukbaar materiaal van gemetalliseerd polyester, ideaal voor het labelen van producten voor binnen, de traceren van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	145 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	—
B-489A	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Sterke kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-490	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C	Kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve buisdoppen. Materiaal moet licht overlappen.	—
B-492	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	110 °C	Ultradun; geschikt voor het labelen van met vorst bedekte/bevroren flacons (met overlapping) of flacons op omgevingstemperatuur; duurzaam in vloeibare stikstof en heetwaterbaden	—
B-498	Vinylweefsel	Half-glanzend	Wit	-40 °C	80 °C	Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde bieden een uitstekend hechtingsvermogen, maar toch blijft het mogelijk om dit materiaal te herpositioneren en netjes te verwijderen.	UL-erkend
B-499	Nylonweefsel	Mat	Zwart op wit	-40 °C	90 °C	Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-erkendCSA-goedgekeurdHalogeen vrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal
B-509	Magnetisch polyester	Mat	Wit	-18 °C	70 °C	Magnetisch polyester wordt gebruikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen	—
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend	Foto-luminescent groen	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ laminaat in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend lichtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtweegeleiding in weinig verlichte zones op trappen van openbare gebouwen, bij uitgangs- en richtingspictogrammen, ter identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtweegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en bij richtingaanwijzingssystemen voor vlucht- of evacuatieroutes.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-529	Polypropyleen	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Brady's voordelige polypropyleen tape is geschikt voor gebruik binnen op gladde, vlakke oppervlakken.	—
B-530	Fraudebestendig vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	90 °C	Brady's fraudebestendige tape versplintert in kleine deeltjes wanneer ermee geknoeid wordt.	—
B-549	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente identificatie. Kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	—

Brady	materiaalnummer	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.		
B-569	Polyester	Glanzend	Groen	-40 °C	100 °C	Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in extreme omgevingen zoals de pulp- en papierverwerkingssector	—
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	—
B-582	Fosforescerend polyester	Glanzend	Fotoluminescent groen	-40 °C	80 °C	Fosforescerend polyester wordt gebruikt voor uitgangs- en richtingspijlen, identificatie van brandalarmen en brandblussers, markeringen voor vluchtroutes op lage locaties en richtingsystemen voor vlucht- of evacuatie routes.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolutie A.752(18)/ISO/CD 15370; Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61); DIN 67 510 (Delen 1-4); Voldoet aan OSHA 1910.37
B-584	Reflectorende tape	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	—
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimping. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-642	Polyvinylfluoride	Mat	Wit, transparant	-70 °C	120 °C	Toepassingen waarvoor zelfdovende identificatie vereist is. Zelflaminerend, geschikt voor de markering van draden, kabels en flacons in laboratoria. Uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken.	—
B-719	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteveerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	300 °C	Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KSAE AS81531 Marcado de materiales aislantes eléctricos
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Glanzend	Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart	-40 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	—
B-7598	Polyester	Glanzend	Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart, blauw	-40 °C	100 °C	Een polyester tag voor algemene identificatie van kabels die aan veeleisende omgevingen worden blootgesteld. Een levensduur tot 10 jaar bij buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, rood, zilver en geel.	Referenties geleverd in wit, zwart of zilver zijn halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polyethyleen	Mat	Geel	-40 °C	50 °C	Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijkanen van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	—
B-7641	Hittekrimpend polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	105 °C	Halogeenvrije krimpousen voor draadmarkering, hittekrimpend met krimpverhouding van 2:1. De krimpousen voor draadmarkering garanderen uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie. Ook verkrijgbaar in geel.	BS-6853 (1999) voertuigcategorie 1A; EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3Halogeenvrij
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan	Mat	Wit, geel	-40 °C	90 °C	Met thermische transfer- en Dot-Matrix-printers bedrukbare tags voor draad- en kabelbundels voor extreme omgevingen. Materiaal met laag halogeengehalte. Ook verkrijgbaar in zwart, oranje, rood en geel.	Libre de halógenos según IEC 61249-2-21 (2003-11)Hechting: SAE-AS81531-1998Propiedades ignífugas: MIL-STD-202G
B-767	Statisch dissipatieve polyimide	Glanzend	Wit	-80 °C	300 °C	Het hoogwaardige B-767-materiaal is ideaal voor de productie van PCB's en elektronische componenten. Dit materiaal is statisch dissipatief en overleeft extreme processen zoals golfsolderen en meerdere agressieve wasbeurten.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-768	Statisch dissipatieve polyimide	Glanzend	Wit	-80 °C	300 °C	Het ultradunne B-768-materiaal met hoge prestaties is ideaal voor de productie van PCB's en elektronische componenten. Dit materiaal is statisch dissipatief en overleeft extreme processen zoals golfsolderen en meerdere agressieve wasbeurten.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-7696	Vinyl	Glanzend	Wit, geel	-40 °C	70 °C	Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De inserts schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0
B-7697	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	Brady DuraSleeve® bedrukbare polyester inserts voor draadmarkering. De verharde constructie van het DuraSleeve-systeem zorgt ervoor dat de inserts gemakkelijk in een schone drager aangebracht kunnen worden.	—
B-797	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	Brady DuraSleeve® bedrukbare polyester inserts voor draadmarkering. De verharde constructie van het DuraSleeve-systeem zorgt ervoor dat de inserts gemakkelijk in een schone drager aangebracht kunnen worden.	UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KVrij van dibutyltin en dioctyltin.
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-855	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	—

Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps



Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Selecteer de apps die u nodig heeft

Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent.



Probeer het vandaag nog! Ontdek Brady Workstation op www.bradyeurope.com/workstation of download op workstation.bradyid.com.

Brady Workstation Expreslabels-app

Krijg sneller toegang tot bestanden. Waar u ook werkt.



Labelbestand aangemaakt op kantoor



Labels verzonden naar de cloud



Labels ter plaatse geprint

► 20+ barcodetypes

► 85+ lettertypes

► 1400+ symbolen

► Import van Microsoft Excel-gegevens

► Labelreeksen

► Labels opslaan en delen

► Nauwkeurig afdrukvoorbeeld

► Printerstatus in real time

► Labelreeksen



Download de gratis app vanuit de Apple App Store of Google Play (zoek naar "Brady Expreslabels")



Eigenschappen	
Printtechnologie	Thermische Transfer
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	76,20 mm/s
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Max. labelbreedte (mm)	50,80 mm
Max. printlengte (mm)	1016,00 mm
Aanbevolen gebruik/labels per dag	1000
Aansluitmogelijkheden	Met kabel Autonoom gebruik Bluetooth op bepaalde modellen Wifi op bepaalde modellen
Ondersteunde telefoons en tablets	Android-toestellen met Android OS 6+ iPhone met iOS 10+ Alleen van toepassing op modellen met wifi en Bluetooth.
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation "Expreslabels" -app Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	QR-code Data Matrix Code 128 Code 39 Meer via Brady Workstation EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 van 5 UPC-A UPC-E Meer via software
Ingebouwde symbolen	500+
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75
Gewicht (kg)	2,45 kg
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend printlint Resterend materiaal Foutmelding
Snijmes	Automatisch snijmes
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,2 meter Bestand tegen zand en stof



Printers



Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving
M710-AZERTY-EU	317814	M710 AZERTY
M710-AZ-BWS	322912	M710 AZERTY EU + Brady Workstation Suite
M710-WB-AZ-BWS	322915	M710 AZERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-AZERTY-EU	317815	M710 AZERTY wifi, BT
M710-WB-CYRILLIC	317817	M710 Cyrillic wifi, BT
M710-WB-CYR-BWS	322918	M710 CYRILLISCH EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-QWERTY-EU	317810	M710 QWERTY EU
M710-QY-EU-BWS	322911	M710 QWERTY EU + Brady Workstation Suite
M710-WB-QWERTY-EU	317811	M710 QWERTY EU wifi, BT
M710-WB-QY-EU-BWS	322914	M710 QWERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-QWERTY-UK	317812	M710 QWERTY UK
M710-QY-UK-BWS	322913	M710 QWERTY UK + Brady Workstation Suite
M710-WB-QWERTY-UK	317813	M710 QWERTY UK wifi, BT
M710-WB-QY-UK-BWS	322917	M710 QWERTY UK wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-US	317834	M710 QWERTY US
M710-WB-US	317835	M710 QWERTY US wifi, BT
M710-WB-QZ-BWS	322916	M710 QWERTZ EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-QWERTZ	317816	M710 QWERTZ wifi, BT

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adaptor, de Brady Workstation-ontwerpssoftware, een labelrolgeleider, een rol M7C-1000-595-WT en printlint M7-R6000.

▶ Meer informatie over de Brady Workstation-app en Brady Expresslabels-app vindt u op pagina 52.

De Basic Suite is bij elke printer inbegrepen, u hoeft deze alleen maar te downloaden.

Workstation.BradyID.com/Free

Accessoires

Verharde draagkoffer



Reinigingskit



Lithium-ionbatterij



Artikelnummer	Omschrijving
150619	Beschermtas voor draagbare printers
175673	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M610/M710-printer
175674	Herlaadbare NiMH-batterij voor M610/M710-printer
175665	Kabel USB-C naar USB type A
147998	Labelrolgeleider
321280	M710 labelprinter AC-adaptor/lader EU
321281	M710 labelprinter AC-adaptor/lader UK
114886	Reinigingskit
175664	Verharde draagkoffer voor M710 labelprinter

Echte ondersteuning

We begrijpen hoe belangrijk labelprinters kunnen zijn. We weten dat labelprinters een essentiële rol spelen bij het mogelijk maken van tracering, kwaliteitscontrole, fraudepreventie, verhoogde veiligheid en operationele efficiëntie. Daarom bieden we voor elk technisch probleem zo snel mogelijk een oplossing.



► **Krijg een oplossing:**
 ☎ **+32 2 404 06 76**
 ✉ **tseurope@bradycorp.com**

Gemakkelijk te bereiken, overal

Als u een probleem heeft met een labelprinter, bel dan naar Brady. Onze zeer ervaren ingenieurs van het Technical Excellence Centre staan klaar om uw probleem op te lossen. Via telefoon, e-mail of persoonlijk bij u op locatie.

Als u een technische probleem met een labelprinter heeft, krijgt u binnen 24 uur gratis een eerste antwoord, in uw eigen taal. We zijn er om alles eenvoudiger te maken, niet complexer.

Klantgericht, van ontwerp tot ondersteuning

We leveren complete oplossingen en volledige ondersteuning, afgestemd op de noden van uw werkplek. Als u een snelle reactietijd en probleemoplossing nodig heeft, dan is dat wat we u zullen bieden. Als u een professionele installatie en programmering van labelprinters, opleiding, preventief onderhoud, vervangprinters of zelfs stand-by vervangprinters bij u ter plaatse wilt, dan zorgen we daarvoor. Bel ons, vertel ons wat u nodig heeft en we zullen u een ideaal serviceniveau voorstellen.

Direct van de fabrikant

Onze ervaren ingenieurs kennen elk onderdeel van uw Brady-printer tot in detail, van printkop, stuurprogramma's tot software. Ze lossen uw probleem op, hoe uniek het ook is. Want dat is het voordeel van rechtstreekse ondersteuning van de fabrikant.

► **Een overzicht van de serviceniveaus:**



**Afrika**

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten

Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradyeurope.com.



Zoek naar: EUR-M-314-NL



Y5189563

Uw distributeur