



TECHNISCHE DATEN

OZZYJUICE® SW-4: HOCHLEISTUNGS-ENTFETTUNGSLÖSUNG

Einzigartige Mischung aus pH-neutralen Emulgatoren und Tensiden, die keine Lösungsmittel enthält. Diese Hochleistungsformel wurde speziell für den vielseitigen und extrem effizienten Einsatz in allen Branchen und Anwendungen entwickelt. SW-4 ist ein echter Mehrzweck-Hochleistungsentfetter, der auch für schwierigste Aufgaben, von Kfz-Schmierfetten und -Lacken bis hin zu Hydraulikflüssigkeiten und Lagerfetten, geeignet ist.



MERKMALE UND VORTEILE:

- NSF-A1-zertifiziert (165650)
- Bioremediatorisch
- pH-neutral
- Wasserbasiert
- Ungefährlich, nicht entzündlich
- Ungiftig, nicht reizend
- Kostengünstiger in der Anwendung als vergleichbare Lösungsmittelprodukte
- Reduziert die Befolgungskosten

ANWENDUNGEN:

Teilereinigung in Einrichtungen für präventive Wartung und Instandsetzung, industriellen Fertigungsanlagen, Kfz-Reparaturwerkstätten, bei der Metallverarbeitung usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bei Bedarf wie geliefert in den SmartWasher® geben. Wenn der OZZYJUICE®-Pegel im SmartWasher® zu niedrig ist, leuchtet die Signallampe auf; weitere Anweisungen finden sich in der Betriebsanleitung. Nicht unter 0 °C lagern. Das Produkt und der Behälter müssen in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und EU-Vorschriften entsorgt werden.

TYPISCHE PRODUKTDATEN

20-Liter-Eimer:	1032762
NSF A1:	165650
Aussehen:	orange Flüssigkeit
Verdunstungsrate:	sehr langsam
Flammpunkt:	ohne
pH:	8,0
Kunststoffsicher:	ja
Spezifische Dichte:	1,02
VOC (%):	< 0,1
Optimale Einsatztemperatur (°C):	40–46 °C

OZZYJUICE ENTFETTUNGS-/REINIGUNGSLÖSUNGEN

Rohöl:	Ausgezeichnet
Hydraulikflüssigkeit:	Ausgezeichnet
Motoröl:	Ausgezeichnet
Löt- und Flussmittel:	Ausgezeichnet
Lagerfett	Ausgezeichnet
Kfz-Schmierfett:	Ausgezeichnet
Harzprodukte:	Ausgezeichnet
Sattelpupplungsfett:	Ausgezeichnet
Kreosot:	Ausgezeichnet
Verdichtetes Fett:	Ausgezeichnet
Tierische Fette:	Ausgezeichnet
Automobillack:	Gut
Eingebrannter Ruß:	Ausgezeichnet
Schneidöle:	Gut
Tinte/Toner:	Gut
Asphalt:	Gut



Version Number: 2 Date of Issue: 28/04/2022 Date of Update: 29/10/2025

