

# GRM188R61E106MA73#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

85  
°C max.

回流

波峰

## < 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM188R61E106MA73D

GRM188R61E106MA73J

## 用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。


## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	4000
J	φ330mm纸带	10000

### 质量 (标准值)

1个	9.1mg
----	-------

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM188R61E106MA73#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 规格

长度	1.6±0.2mm
宽度	0.8±0.2mm
厚度	0.8±0.2mm
静电容量	10μF ±20%
外部电极间距离g	0.6mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.55mm
工作温度范围	-55°C to 85°C
额定电压	25Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0603 (1608M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 85°C

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# GRM188R61E106MA73#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 |Z|




GRM188R61E106MA73 |Z| DCOV, 25degC

频率特性 R




GRM188R61E106MA73 R DCOV, 25degC

直流偏压特性



GRM188R61E106MA73 C-DC bias capchange, 25.0c

交流电压特性



GRM188R61E106MA73 C-AC Voltage capchange, DC


**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM188R61E106MA73#


末尾的“#”为包装规格代号。

温度特性



GRM188R61E106MA73 C-Temp. capchange, DC0.0V,

温度上升由于脉动电流特性



GRM188R61E106MA73 Temp.rise — 80kHz —

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。