



PRODUCT-DETAILS

E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP

E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP
产品ID	1SDA072311R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644761615
目录说明	E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1250 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	cecf6313-a3b8-47d5-8f0c-91719db6162d Italy (IT)
简化的SCIP	75e3204f-458f-40df-a986-0c17b1d3a0c3 Germany (DE) 6dd55f93-f0b0-48e8-a40d-40c9fe03d048 Germany (DE) 83852f37-832e-4f38-ae87-d6f9ca669008 Denmark (DK) 33674d7c-6191-4cd7-baa3-c31bfb3f2c4c Croatia (HR) 57963a8b-dec1-4302-9244-b94b87ae7f8e Germany (DE) d8d080dc-cd90-495c-b711-9d07f5e02034 Germany (DE) eb1d252e-d603-465c-a839-1d042542dcbf France (FR) 59ca6b0f-6160-4428-b0d0-b4cdcc957f1b Finland (FI) 8c8eb0da-9439-4c81-98b6-8cd409c8b8a4 Greece (GR) 724f36d3-2ded-4b5b-a375-49676d80bed0 France (FR) f42d2bb2-0438-4657-949a-d1a0d353dae2 Belgium (BE) 58bdb3b8-75e7-4aa8-809f-30cb7bec7e61 Germany (DE) 9649749f-1039-47bb-a5e3-793248a9c2ce Estonia (EE) 856ea8e2-b293-4a18-8a63-60a0001c9eab Netherlands (NL) 4332ee13-f231-4d61-93b4-cbcd758a3172 Sweden (SE) 8d361e57-fea6-48ba-8f01-46b69327fe5d Poland (PL) ccf6629d-b697-44ec-bb1f-8f0faea1eac3 Norway (NO) 3e360c23-ec53-4de8-a7bc-364e64837232 Hungary (HU) 0e52d25c-a063-4e2f-a013-ac818ee44275 Poland (PL) 47d33ebc-5ce1-4cea-8a53-e475450a7a02 Poland (PL) d3b64048-417e-47e5-86ec-2a2cfb89b75d Czech Republic (CZ) d6e8e01d-e580-4625-89b6-75b36617c3d2 Sweden (SE) 5a4e5664-d775-44b2-8f80-0b697cc72d91 Bulgaria (BG) dffcf7f52-110d-4ac7-9277-8724ff4f9df3 Portugal (PT) 6a55a72f-16fd-4b9e-9279-1684eb4d3d89 Belgium (BE) bbbed2cb-2c77-4fbd-b040-03695444f1fd Spain (ES) 79f8e4c2-def9-407a-99c7-b2832eae971 Hungary (HU)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z2SREHAA000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644761615
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	317 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	48 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm

1级包装 总重	53 kg
1级包装 EAN	8015644761615

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0431

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	176 W
额定电流 (I _n)	1250 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _u)	1250 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	S
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证 (本安)	No certification needed
数据手册, 技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

