


Câble avec prise femelle

ADOAH050MSD0005C05



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN; pour les applications mobiles

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	510,4
Dimensions	[mm]	31,5 x 15,5 x 38
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSD0005C05

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage