

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony porte étiquette 30 x 40 mm standard - Ø22 - avec étiquette AUTO-O-MANUAL

ZBY2485

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Porte étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de repérage

Complémentaires

Matière	Plastique
Composition de l'appareil	Porte étiquette Étiquette repérée
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Unité de commande et signalisation Ø 22 mm Pour tête standard
Compatibilité de gamme	Harmony XB5 Harmony XB4
Dimension du porte étiquette	30 x 40 mm
Marquage	Blanc AUTO O MANUAL sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
Langue utilisateur	Espagnol
Poids du produit	0,002 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,100 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	10,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	600
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	950,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui