

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Time RE10 - Off Delay - fonction C - 1OF - 5A - 0...30H - 24VCC/A - 240VCA

RE10RCMUN

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais de temporisation Harmony
Type de sortie logique	Relais
Type de produit ou équipement	Relais de temporisation modulaire
Type de temporisation	C
Plage de temporisation	0...30 h
[Us] tension d'alimentation	240 V CA 50/60 Hz 24 V CA/CC
Courant de sortie nominal	5 A

Complémentaires

Description des contacts	1 F/O
Dimension du pas en largeur	17,5 mm
Type de commande	Sélecteur panneau avant
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A 250 V AC-1 se conformer à CEI 60947-5-1 5 A 28 V DC-1 se conformer à CEI 60947-5-1 1,5 A 240 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 2 A 24 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
Plage d'utilisation en tension	0.8...1.1 Un
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide avec ou sans embout
Matière du boîtier	Polycarbonate
Précision de répétition	+/- 0,5%
Réglage exact du temps de retard	+/- 10 % pleine échelle à 25 °C
Durée minimale de l'impulsion	100 ms avec charge en parallèle
Temps de reset	100 ms sur désexcitation
Puissance consommée en VA	7 VA à 240 V
Puissance consommée en W	0,6 W à 24 V
Durée de vie électrique	100000 cycle à 5 A, 250 V pour résistive charge
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	5 kV pour 1,2...50 µs
Marquage	CULus CE CCC UKCA
Support de montage	Profilé symétrique 35mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Signalisation locale	Voyant DEL vert, clignotant pour chronométrage en cours Voyant DEL rouge, maintenu pour relais alimenté
Poids du produit	75 g
Code de compatibilité	RE10
Hauteur	58,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	90 mm
Fonction disponible	C- relais temporisé au déclenchement avec signal de commande-1 F/O
Nombre de fonctions	1

Environnement

Tenue diélectrique	2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz
Normes	CEI 61812-1
Certifications du produit	cULus CE CCC UKCA
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP20 bornes: IP40 enveloppe:
Tenue aux vibrations	0,15 mm (f= 10...150 Hz)
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 Test d'immunité des transitoires rapides - test level: 2 kV niveau 3 conforming to IEC 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,700 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	81,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,590 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	49
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

