

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné -Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF+1SD/OF 2mA à 100mA ca/dc

A9A26919W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.351 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact double signal défaut et ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iSD+OF
Composition de contacts de signalisation	2 "O/F"
[In] courant nominal	2...100 mA at 24...240 V, CA 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, CC 2...100 mA at 48 V, CC 2...100 mA at 60 V, CC 2...100 mA at 130 V, CC 2...100 mA at 220 V, CC
Pas de 9 mm	1
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certifications du produit	CE UKCA
Labels qualité	EAC CCC

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 iID Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN Vig Acti9 iC40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Mode opératoire	Daisy chain jusqu'à 100 appareils
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Signalisation locale	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Encliquetable
Emplacement de montage	Côté gauche du disjoncteur
Support de montage	Rail DIN

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Hauteur	90 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	40 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (haut et bas): 1 câble(s) 1...4 mm² - rigide Borniers à vis-étrier (haut et bas): 1 câble(s) 0,5...2,5 mm² - flexible Borniers à vis-étrier (haut et bas): 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide Borniers à vis-étrier (haut et bas): 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m haut ou bas

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	44,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,772 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.4 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

