



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	New Unica
Ästhetischer Name	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektronisch
Anzahl der Wippen	2
Stellglied	Drucktaste
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	3 V DC 2,4 GHz
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Anzahl der Module	2 Module
Anzahl der Funktionstasten	1 2
Lokale Signalisierung	Inbetriebnahme: 1 LED pro Kanal (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Inbetriebnahme
Anzahl der Ausgänge	1 Fernsteuerung 2 Fernsteuerung
Kontrolltyp	Drucktaste Anpassung der Verdrahtungsgeräte Drucktaste
Software-Name	Wiser App: Geräteeinrichtung
Zeitverzögerung	Ohne Zeitverzögerung
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee 3.0: 10 kostenlos (0 - 50°C)
Typ der Technologie	ZigBee 0 - 50°C
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Bis zu 11 verdrahtete Geräte, Entfernung: < 50 m
Beschriftung	-
Geliefertes Zubehör	Klebeband
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: LED
Montagehalterung	Rückwand
Gehäusevariante	Direkte Montage
Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben
Installationstyp	Innenraum
Menge pro Satz	Satz à 1
Verpackungstyp	Kasten
Einbautiefe	0 mm
Tiefe	12 mm

Breite	74,5 mm
Höhe	74,5 mm
Produktgewicht	0,025 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Schutzart (IP)	IP20 0 - 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % 0 - 50°C
Schutzart (IK)	IK03
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	CE

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen