



IME08-02BDSZY2S

IME

INDUKTIVA GIVARE

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
IME08-02BDSZY2S	1068251

Ingår i leveransen: BEF-MU-M08 (2)

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IME

Bilden kan avvika från texten



Tekniska data i detalj

Kännetecken

Konstruktion	Cylindrisk med gängad design
Huskonstruktion	Standard
Gängstorlek	M8 x 1
Diameter	Ø 8 mm
Kopplingsavstånd S_n	2 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	1,62 mm
Installation i metall	Skärmad
Kopplingsfrekvens	4.000 Hz
Anslutningstyp	Kabel, 2-ledare, 2 m, oljetålig
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	DC 2-ledare
IP-klassning	IP67 ¹⁾

¹⁾ Enligt EN 60529.

Mekanik/elektroteknik

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	≤ 10 %
Spänningsbortfall	≤ 4 V ¹⁾ ≤ 4,5 V ²⁾
Tidsfördröjning innan tillgänglighet	≤ 100 ms
Hysteres	5 % ... 15 %
Reproducerbarhet	≤ 2 % ³⁾ ⁴⁾

¹⁾ Vid $I_a = 30$ mA.

²⁾ Vid I_a max.

³⁾ U_b och T_a konstant.

⁴⁾ Från Sr.

Temperaturdrift (från S_r)	± 10 %
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Kontinuerlig ström I_a	≤ 100 mA
Restström	≤ 0,8 mA
Minsta lastström	≥ 3 mA
Kabelmaterial	PVC
Ledararea	0,25 mm ²
Ledardiameter	Ø 3,9 mm
Kortslutningsskydd	✓
Polaritetsskyddad	✓
Inkopplingsimpuls	≤ 5 ms
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	-25 °C ... +75 °C
Husmaterial	Mässing, förnicklat
Material, aktiv yta	Plast, PA 66
Husets längd	52 mm
Effektiv gänglängd	34 mm
Max. åtdragningsvridmoment	≤ 5 Nm
Leveransomfattning	Fästmuttrar, mässing, förnicklade (2 x)
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

¹⁾ Vid I_a = 30 mA.

²⁾ Vid I_a max.

³⁾ U_b och T_a konstant.

⁴⁾ Från S_r.

Reduktionsfaktorer

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Stål St37 (Fe)	1
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,8
Aluminium (al)	Ca 0,45
Koppar (Cu)	Ca 0,4
Mässing (Ms)	Ca 0,4

Monteringsinformation

Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
B	16 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm



Klassificeringar

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101

ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Monteringsinformation

Skärmad montering




Anslutningsschema

Cd-012



Måttritning (Mått i mm)

IME08 standard, kabel, skärmad



- ① Anslutning
- ② LED-indikering
- ③ Fästmutter (2x), NV 13, metall

Rekommenderat tillbehör

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IME

	Kortfattad beskrivning	Typ	Artikel nr
Fästvinklar och -plattor			
	Fästplatta för M8-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WG-M08	5321722
	Monteringsvinkel för M8-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WN-M08	5321721
Kläm- och justeringshållare			
	Plintbox för runda sensorer M8 utan fast anslag, plast (PA12), glasfiberarmerad, inkl. fästmaterial	BEF-KH-M08	2051477
	Plintbox för runda sensorer M8 med fast anslag, plast (PA12), glasfiberarmerad, inkl. fästmaterial	BEF-KHF-M08	2051478

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com