



Protection coupure

KRYTECH 645

Risque très élevé - ISO E



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU E



ISO 13997
29,5 N (2956 g)

CATÉGORIE 2



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Très haute protection coupure. Confort, souplesse et respirabilité sans compromis sur la durabilité. Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Un gant tricoté sans couture et vanisé pour un confort maximum, une bonne dextérité et souplesse avec une protection coupure élevée (Coupure ISO Niveau E)



Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.



Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du verre
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Manipulation de tôles
- Manipulation pose de structures métalliques
- Manipulations de plaques métalliques
- Manutention de plaques de verre
- Mise en place de feuillards
- Manutention de tôles épaisses non-ébarbées (non coupantes)
- Laminage, emboutissage



Protection coupure

KRYTECH 645

Risque très élevé - ISO E

(LÉGENDES)

EN388 DANGERS MÉCANIQUES						
NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)						
4	X	4	3	E		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

EN407 DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)						
NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)						
X	1	X	X	X	X	
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	
						Résistance aux grosses projections de métal en fusion
						Petites projections de métal fondu
						Résistance à la chaleur radiante
						Résistance à la chaleur convective
						Résistance à la chaleur de contact
						Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	15
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-28
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.0E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/20/2737
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE