

G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 电缆密封



1411188
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 应用: EMC， 电缆外径 5 mm ... 9 mm， 屏蔽: 有， 连接螺纹: M16 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

商业数据

订货号	1411188
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7DBX
产品关键代码	BF7DBX
目录页面	页码698 (C-2-2017)
GTIN	4046356923194
单件重量 (含包装)	21 g
单件重量 (不含包装)	20.85 g
原产地	DE

G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 电缆密封

1411188

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>



技术数据

安装

组装说明	方法 1 切开外护套，但不要剥去。将电缆穿入螺钉连接后移除外部护套。现在将电缆往回拉，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。 方法 2 将编织屏蔽朝外护套上向后推约15 ... 20 mm。将电缆插入螺钉连接，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。
------	--

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	EMC
导线数	1
制造厂家	Jacob
制造商分配	50.616 M/EMVD
屏蔽	有
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	6
设计结构， 固线夹	A

尺寸

尺寸图	
长度	30 mm
连接螺纹长度	5 mm
孔径	16.1 mm ... 16.2 mm
接合螺母扳手规格	17 mm
扳手规格， 支架	17 mm
六边形角度尺寸	19 mm
连接侧螺纹类型	M16 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	3.5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	3.5 Nm (支持: EN 62444)

材料规格

G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 电缆密封



1411188

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>

颜色	黄铜色
标识材料 压缩环	PA 6
密封材料 O形圈	丁苯橡胶
密封材料 电缆密封件	CR/NBR
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆外径 电缆 1	5 mm ... 9 mm
无卤素	否

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68 (5 bar , 30分钟)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 电缆密封


1411188

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>




图纸

尺寸图



尺寸图

功能图



请见组装说明

1411188

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411188>

**DNV**
认证ID: TAE00003WVY

**cUL 认证**
认证ID: QCRV8.E140310

**UL 认证**
认证ID: QCRV2.E140310

**UL 认证**
认证ID: QCRV.E140310

**cUL Listed**
认证ID: QCRV7.E140310

cULus 认证

cULus Listed

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6f535d38-3070-4cb1-b81f-5010dac4cf16