



Artikelnummer 1154890010
EAN 4007123644292

BESCHREIBUNG

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Max. Strombelastbarkeit | 16 A | CEE 400 V / 16 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen | 2 |
| Leitungsschutzschalter | 3 | Schutzkontakt-Steckdosen | 4 |
| FI-Schalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Stecksystem Steckdose | Typ F (Schutzkontakt) |
| Absicherung | LS-Schalter | Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit | Anbaustecker |
| Bemessungsstrom (FI) | 30 mA | Stecksystem Stecker | CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V |
| Anzahl der Pole (FI) | 4 | Schutzart (IP) | IP44 |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Verpackung | Farbiger Verkaufskarton | Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 28 cm x 34,9 cm x 12,2 cm |
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 3,22 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 2,88 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 39 cm x 29 cm x 14 cm |