

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6 - écran 15pW - FWXGA - 16M couleu - dalle capacitive Multi Touch

HMIDM6700WC

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	15,6 pouces
Rapport géométrique	16:9
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution en pixel	1366 x 768
Courant à l'appel	30 A
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Dimensions de la découpe	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Largeur	408 mm
Hauteur	264 mm
Poids Net	4,0 kg

Environnement

Degré de pollution	2
Certifications du produit	RCM KC UKCA DNV (CC sans HDD/ventilateur/carte EtherCAT/Écran large 22" avec emplacement d'ext) Poussière ATEX Zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) ATEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) CULus Class 1 Division 2 (avec option DIO) IECEx zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) IECEx zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	43,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,9 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	150,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	117,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	810 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	228 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	575 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	39
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Label DEEE




Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombres

Dimensions


Modèle avancé de 15 pouces de largeur

Dimensions extérieures



- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas


Dimensions externes avec logements PCI/PCIe et kit ventilateur



(A) : Face avant
(B) : Gauche
(C) : Bas

Modèle standard de 15 pouces de largeur

Dimensions extérieures




(A) : Face avant
(B) : Gauche

(C) : Bas

Montage et périmètre de sécurité


Montage

Dimensions de découpe du panneau




A		B		C	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
394 (+1, -0)	15,51 (+0,04, -0)	250 (+1, -0)	9,84 (+0,04, -0)	1,6 à 5	0,06 à 0,2

Angle de montage



Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser un angle de 30°.

Dégagement



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

