



### Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT- og MAT-serien

- MK9SST for stålbånd opp til 13mm bredde

#### Egenskaper og fordeler

- Glassfiberforsterket deksel
- Ergonomisk design
- Jevn stramming og automatisk kutting av MBT/MAT stålbånd
- Verktøyet har justerbar strammekraft kombinert med to-steps rask innstilling



MK9SST.

TYPE	Lokalt ordrenr.	Båndbredde max. (G)	Båndtykkelse max.	Vekt	El.nr.	Art.nr.
MK9SST	MK9SST	13,0	0,3	0,6 kg	13 450 96	110-95000
Replacement Blade	Reservekniv	-	-	0,01 kg	-	110-95011

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

### Luftdrevet buntebåndsverktøy med plasthus, for stålbånd

- MK9PSST for stålbånd opp til 16.0mm bredde

#### Egenskaper og fordeler

- Unikt nivå på gjentagende bruk og nøyaktighet
- Rask monteringsstid og lite vedlikehold
- Forbedret lufttilførsel for raskere bruk
- Ergonomisk design
- Automatisk kutter
- Ideelt for bruk på rustfrie stålbånd i MBT-serien opp til 16.0mm bredde
- Lufttrykk mellom 3 og 6 bar



MK9PSST.

Lufttrykk	oljefri / oljet
Lufttrykk (min.)	3 Bar
Lufttrykk (max.)	6 Bar
Lufttilkøpling	4,0 mm
Dimensjon Lengde x Høyde x Bredde	Ca. 280 x 200 x 55 mm

RoHS

TYPE	Lokalt ordrenr.	Båndbredde max. (G)	Båndtykkelse max.	Vekt	Art.nr.
MK9PSST	MK9PSST	16,0	0,7	0,91 kg	110-95350
Replacement Blade	Reservekniv MK9PSST	-	-	-	110-95307
Lock cap tensioning knob	Låsehette, stramming	-	-	0,011 kg	110-07200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.