



PRODUCT-DETAILS

E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP

E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP
产品ID	1SDA072880R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644767303
目录说明	E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 800 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	272717f7-c6f0-4ac4-b16d-3553548f8aeb Italy (IT)
简化的SCIP	9a5c0c87-3d90-4059-a59b-489901b36edc Germany (DE) d83baee8-6f13-4755-9764-93a1ef5c9fa5 Estonia (EE) 9558b63e-f1be-4c40-8c09-676aa149ec09 Greece (GR) a1fd3b09-fd67-47b7-a199-9baa422fcf6a Sweden (SE) 9d528207-c4d7-4322-b187-4e2d8d101706 Germany (DE) 6f2b9c9e-8747-4715-81e6-08379da4b9a4 Belgium (BE) 1e630642-44d4-47ba-8b50-71dcd3b6663c Bulgaria (BG) cceb039f-87f1-446d-a3fb-38491b809511 Sweden (SE) bd6493c1-5e38-4778-84b5-b58751c8387c Portugal (PT) c51e14b6-9eb1-4050-8173-d5009f02a853 Denmark (DK) 1481da1e-6bb9-452c-a1fb-c1f7638b83dd Germany (DE) 8fe2e787-9133-48d1-a7fd-e44e9037bdf0 Germany (DE) 59e5fcb2-f561-417b-9ba0-69af98bce79f Finland (FI) ad866790-f1dd-4e04-8179-34f8c1a63725 Netherlands (NL) b1634e51-b6f6-4528-823d-37b9baf9d7e6 Poland (PL) 80df33f1-89cb-4231-a91d-c407f531ab58 Norway (NO) 327e0465-1b25-4c4d-847d-0c06ffd6a098 Hungary (HU) 5a027db6-5713-4ae9-ba2a-a886c9d11a0b France (FR) f9a8d308-e075-4441-b448-57da27f5816a Croatia (HR) 1e0dcd88-c6a1-4a30-b2c6-2351acb6042e Germany (DE) 6c57f2b4-f8dc-4595-871b-cca47220a606 Poland (PL) 1113e6cb-9030-454c-b4e7-14117f6ae058 Czech Republic (CZ) 074a2192-d6a6-4a0a-93b5-2921004a40c0 Poland (PL) 03707169-04eb-422f-b21c-1669cf02006d Hungary (HU) b0b96469-c095-4232-a2a5-872f0c5464b0 Spain (ES) f960b41e-1063-4d6f-b1a9-d3dd946c4ace France (FR) 94c61e95-578f-4f7f-a31f-4694e20f26dc Belgium (BE)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBNPEFAQ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644767303
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	407 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	55 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	60 kg
1级包装 EAN	8015644767303

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	72 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Hi-Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
-----------	-----------------

符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

