



## PERFORMANCES DE LECTURE OPTIMALES

Les lecteurs de la gamme Gryphon de Datalogic ADC sont les meilleurs scanners à usages multiples de leur catégorie. En effet, les lecteurs Linear Imaging Gryphon I offrent une grande agressivité de lecture et de décodage pour de nombreuses applications. La capacité des lecteurs Gryphon GD4100 à lire des codes à barres du quasi-contact jusqu'à 1,0 m / 3,9 ft, permet d'accroître la productivité des opérateurs et de simplifier leur utilisation. Son angle de lecture lui permet de lire de longs codes à barres et ses capacités de décodage supérieures accélèrent la lecture de tous les codes, même des plus difficiles à lire ou des plus endommagés.

## LE "SPOT VERT" DATALOGIC AMELIORE LA PRODUCTIVITE

Les Gryphon I GD4100 disposent du « Spot Vert », une technologie brevetée Datalogic, pour une confirmation de bonne lecture projetée directement sur le code, ce qui peut se révéler très utile en environnements bruyants ou lorsque la luminosité est faible. Le « Spot Vert », combiné à sa remarquable agressivité de lecture, font de ce lecteur la solution idéale pour améliorer la productivité sur le point de vente, la bureautique, le milieu hospitalier, les pharmacies, l'industrie légère, les entrepôts et les sites de production.

## DES FONCTIONNALITES UNIQUES POUR REpondre AUX BESOINS ACTUELS

Les lecteurs Gryphon I GD4100 existent en deux sets d'interfaces : USB, Keyboard Wedge, RS-232 et Wand Emulation, ou IBM 46XX, USB et RS-232 pour une utilisation « retail ». Ces deux sets d'interfaces garantissent une configuration flexible et facilitent également les opérations en cas de migration ou de changement potentiel du système Host. La fonction Remote Host Download permet de réduire les coûts de maintenance et facilite les opérations de mise à jour. Le logiciel de configuration Datalogic Aladdin™ permet quant à lui de paramétrer les lecteurs avec facilité, même pour les utilisateurs les moins expérimentés.



### POINTS CLÉS

- Grande agressivité de lecture de lecture avec une vitesse de 325 scans /seconde
- Distance de lecture jusqu'à 60,0 cm / 23,6 in sur codes 13 mil UPC/EAN 13
- Angle de lecture de 42°, offrant un champ visuel plus étendu, idéal pour la lecture de longs code-barres
- « Spot Vert » de Datalogic, pour une confirmation de bonne lecture en toutes circonstances
- Lecture des codes à barres linéaires GS1 DataBar™
- Remote Host Download pour des coûts de maintenance réduits et des opérations simplifiées (modèle GD4110)
- Solution multi interface pour une compatibilité avec les interfaces les plus utilisées, dont USB, RS-232, Keyboard Wedge, IBM 46XX et Wand
- Indice de protection à la poussière et à l'humidité: IP52
- Modèle compatible avec le système EAS Checkpoint®
- Disponible en kit USB
- Résistance aux chutes d' 1,8 m / 5,9 ft sur béton
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

### MARCHES CIBLES – APPLICATIONS

- Commerce de détail : Point de Vente
- Services Commerciaux: Bureaux de postes, banques, administrations publiques et services
- Industrie / Fabrication: Suivi de production, préparation de commande
- Santé: Suivi des patients / médicaments, gestion de documents
- Transport & Logistique: Gestion des receptions et expéditions, operations en back office

## CARACTERISTIQUES

### CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES POSTAUX STACKED CODES	Poste Chinoise GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel

### ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Typique): GD4110 : 225 mA @ 5 VDC GD4130 : 245 mA @ 5 VDC Standby/Veille (Typique) : 120 mA @ 5 VDC
TENSION EN ENTREE	GD4110 : 4,5 - 14,0 VDC; GD4130 : 4,75 - 5,25 VDC

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	0 - 90%
LUMINOSITE AMBIANTE	0 - 100.000 lux
PROTECTION ESD (DECHARGE ELECTRIQUE)	16 kV
RESISTANCE A L'EAU ET A LA POUSSIERE	IP52
RESISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,8 m / 5,9 ft
TEMPERATURE	En Fonctionnement : 0 à 55 °C / 32 à 131 °F En Stockage / Transport : -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

### INTERFACES

INTERFACES	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
------------	---

### FONCTIONNALITES EN OPTION

FONCTIONNALITES EAS	Systèmes Checkpoint®: GD4110-WH EAS
---------------------	-------------------------------------

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Blanc; Noir
DIMENSIONS	18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
POIDS	169,0 g / 6,0 oz

### PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch : 65°; Roll (Tilt) : 35°; Skew (Yaw) : 65°
CONTRASTE D'IMPRESSIION (MINIMUM)	15%
IMAGER SENSOR	CCD Solid-State
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture
RESOLUTION (MAXIMUM)	0,076 mm / 3 mils
SOURCE LUMINEUSE	Eclairage : Dual LED Array 630-670 nm
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	325 reads/sec.

### DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. 5 mils : 6,0 à 18,0 cm / 2,3 à 7,0 in 7,5 mils : 3,5 à 30,0 cm / 1,4 à 11,7 in 10 mils : 2,0 à 45,0 cm / 0,8 à 17,7 in 13 mils : 3,0 à 60,0 cm / 1,2 à 23,4 in 20 mils : 3,0 à 80,0 cm / 1,2 à 31,2 in
-----------------------------	---

### SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
CLASSIFICATION LED RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

### LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
HOST DOWNLOAD A DISTANCE	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: GD4110
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.

### GARANTIE

GARANTIE	5-Ans
----------	-------

## ACCESSOIRES

### Fixations/Stands

- 11-0360 Holder, Multi-Usage, Noir
- 11-0362 Holder, Multi-Usage, Gris
- HLD-G040-BK Support de table/mural, G040, Noir
- HLD-G040-WH Support de table/mural, G040, Blanc
- STD-AUTO-G040-BK Smart Stand, G040, Noir
- STD-AUTO-G040-WH Smart Stand, G040, Blanc
- STD-G040-BK Basic Stand, G040, Noir
- STD-G040-WH Basic Stand, G040, Blanc

