

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299262

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

丸ケーブルセット、34ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長: 6 m



図は20極仕様

特長

✓ シールドなし

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 885991
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	290.4 g
関税	85444290
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

その他

定格電圧U _N	< 50 V AC
	60 V DC
各バスの最大定格電流	1 A
最大導体抵抗	0.16 Ω/m
ケーブルの長さ	6 m
単線、断面積	0.14 mm ²
使用ケーブル: ばら線数:	7
単線、材質	スズメッキ銅
外径	6 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし
外部シース素材	PVC
外部シース、色	グレー RAL 7035

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
--------	------------------

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299262

技術データ

環境条件

周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C
難燃性	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1
耐油性	DIN VDE 0472 Part 803、テストタイプB
耐ガソリン	防未

プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	10
接続電線断面積AWG	26

プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	10
接続電線断面積AWG	26

サポートするコントローラ

コントローラ	Emerson DeltaV
- 適切なI/Oカード	VE4002S1T2B4

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299262

分類

UNSPSC

UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC
