


Données techniques

NATR25

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	25 mm
D - Diamètre Extérieur	52 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	24 mm
F - Cote sous Rouleaux	30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	42 mm
R - Rayon de la piste galet	500 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,275 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	22800000 mN
C0r - Capacité charge statique	40500000 mN
Charge de la piste sphérique de galet	5500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	30000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	39000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

