


81218-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	90 mm	Alésage
T	35 mm	Hauteur
C _a	290.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	890.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	95.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	2.550 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	910 1/min	Vitesse de base
D	135 mm	Diamètre extérieur
≈m	1,649 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	129 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	95 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1,1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	93 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	135 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81218-TV	Cage à rouleaux
GS81218	Rondèle logement
WS81218	Rondèle arbre
LS6590	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert