




 **BRADY**

M710

La stampante portatile più veloce e avanzata

Ottieni di più in meno tempo

**STAMPANTE PER
ETICHETTE**

Informazioni su Brady



Una volta che avrai sperimentato la collaborazione con Brady, resterai indissolubilmente legato alla nostra azienda (proprio come le nostre etichette sono inseparabili da ciò che identificano) perché Brady è uno dei leader mondiali specializzati nel campo dell'identificazione e dell'etichettatura.

Innovazione

Brady continua a migliorare. Abbiamo molti clienti in tutti i settori e cerchiamo di anticipare le loro esigenze continuando a investire nella ricerca di soluzioni sempre più performanti. Sviluppando concetti più efficienti e intuitivi per l'utilizzatore, offriamo alle nostre migliaia di clienti il meglio attualmente disponibile sul mercato.

Forza

Noi di Brady riteniamo che la nostra forza maggiore sia rappresentata dall'ampia gamma di soluzioni di identificazione e sicurezza che siamo in grado di offrire ai nostri clienti, che si tratti dell'etichettatura dei più piccoli componenti o della segnaletica completa per un intero magazzino. Siamo inoltre orgogliosi di offrire molti prodotti e servizi, dalle stampanti, gli scanner e i software ai contratti di assistenza e la formazione in loco, necessario completamento di ogni attività di identificazione. Senza dimenticare la nostra vasta rete di distributori specializzati, sempre in grado di offrirti una soluzione personalizzata che risponda alle tue specifiche esigenze.

Fiducia

Da quasi un secolo, il nome Brady è associato alla qualità, all'affidabilità e alla stabilità. Esigiamo il massimo per i tuoi prodotti e servizi perché sappiamo meglio di chiunque altro quanto sia importante un'identificazione corretta e affidabile. L'identificazione potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma ogni professionista sa che questo genere di dettagli è fondamentale per qualunque azienda.

Informazione

Disponiamo altresì di rivenditori specializzati nella tua zona, in grado di rispondere a ogni domanda sull'identificazione e l'etichettatura che riguardi specificamente la tua attività, che saranno lieti di proporti tutte le alternative e le soluzioni possibili senza alcun impegno da parte tua.

Microsoft è un marchio commerciale di Microsoft Corporation, Bluetooth è un marchio commerciale di Bluetooth Sig, Inc., Android è un marchio commerciale di Google Inc.



I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

Stampante per etichette M710

I “Vantaggio Brady”

Quando si tratta di identificazione, sicurezza e rispetto delle norme, la collaborazione con Brady offre un vantaggio evidente. Poniamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.

Il nostro obiettivo è offrire loro un'esperienza impareggiabile. Diamo incessantemente il massimo per garantire prestazioni ed eccellenza: nei nostri prodotti, nei nostri servizi, con il nostro personale.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni assicurano prestazioni che gli altri semplicemente non sono in grado di eguagliare. Il nostro personale opera sempre in modo da superare le aspettative dei clienti, e la nostra attenzione e il nostro rigore sono tutti tesi a garantire loro prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

In breve, Brady è l'azienda a cui affidarsi quando ciò che più conta sono le prestazioni.

Per ulteriori informazioni sul “Vantaggio Brady”, visitare il sito www.bradyeurope.com

Sommario

- 4 PIÙ VELOCITÀ. PIÙ ORDINE.
- 5 La M710 in sintesi
- 6 Svolgi il lavoro al meglio ovunque
- 7 Applicazioni
- 10 Vantaggi dell'etichettatura
- 11 Che cos'è un'etichetta professionale?
- 12 Gamma di consumabili per M710
- 13 Nastri
- 14 Identificazione di impianti elettrici, comunicazione voce/dati
- 30 Identificazione industriale e generale
- 34 Identificazione di impianti e sicurezza
- 38 Identificazione di componenti elettronici
- 40 Identificazione di laboratorio
- 49 Indice generale dei prodotti
- 52 Brady Workstation
- 53 Specifiche della stampante
- 54 Stampante M710 e accessori
- 55 Assistenza tecnica Brady





PIÙ VELOCITÀ. PIÙ ORDINE. Identifica qualsiasi cosa.

Con la nuovissima stampante per etichette M710 puoi svolgere un maggior numero di lavori e portarli a termine in tempi record. Veloce e flessibile, è il tuo strumento per creare etichette senza soluzione di continuità, in azienda o sul campo. Crea e stampa con un'app per dispositivi mobili, un software o una tastiera e un touchscreen a colori. Sfrutta la possibilità di stampare su materiali più resistenti, oltre alla maggiore autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio che dura tutto il giorno. Le migliori prestazioni sul lavoro iniziano con la M710.



FAI DI PIÙ GRAZIE A:



VELOCITÀ DI STAMPA FULMINEA



FLESSIBILITÀ DA AZIENDA A CAMPO



PIÙ DI 60 MATERIALI DISPONIBILI



Guarda i video tutorial sul
canale YouTube di Brady.



Clicca qui o scansiona

La M710 in sintesi

Esperienza senza soluzione di continuità perqualsiasi applicazione

**Stampa 76 mm al secondo. Taglia automaticamente le etichette.
Stampa 4.500 etichette con una sola ricarica.**

Con la stampante M710 il lavoro viene svolto perfettamente ovunque. Grazie alla velocità e alla maggiore autonomia per sopportare giornate più lunghe in condizioni più difficili, la M710 è la nostra stampante più avanzata. Collegati al tuo lavoro nel modo che preferisci, con un software o con l'app per dispositivi mobili progettata per centinaia di applicazioni industriali. Quindi crea e stampa usando il tastierino, il tuo smartphone o un PC. Se il lavoro aumenta, la M710 è il tuo partner ideale.

**GARANZIA DI
2 ANNI**



A Stampa fino a 76 mm al secondo



B Facile caricamento dei consumabili con opzione rotolo bulk



C Porta USB per importare e salvare file, elenchi ed elementi grafici



D Batteria agli ioni di litio ricaricabile per stampare fino a 4.500 etichette con una sola ricarica

Svolgi il lavoro al meglio ovunque

Ottimizza le tue prestazioni con consumabili Brady

La M710 lavora duro dietro le quinte in modo che tu possa mantenere prestazioni elevate e lavorare senza alcuna difficoltà. Grazie a una tecnologia intelligente, comunica con i consumabili e con il software per semplificare l'impostazione e la stampa delle etichette. Riconosce e si adatta alle dimensioni, al tipo, al colore, alla quantità e alla compatibilità dei consumabili, oltre a impostare la corretta temperatura e velocità di stampa. Tutto questo automaticamente, evitando ogni intervento dell'utente.




ROTOLI INTELLIGENTI

- Svolgi il lavoro con oltre 50 materiali ad alte prestazioni e più di 1.300 tipi di etichette.



ROTOLI BULK

- Risparmia comprando rotoli di etichette in bulk: oltre 14 materiali e più di 200 tipi di etichette.



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

- Hai esigenze particolari? Scegli tra un numero illimitato di etichette personalizzabili in oltre 70 materiali diversi.



Garantisce un'esperienza di etichettatura superiore scegliendo i consumabili Brady Authentic ottimizzati

Garantisce un'esperienza di etichettatura superiore scegliendo i consumabili Brady Authentic ottimizzati

I consumabili Brady Authentic sono appositamente pensati per le stampanti Brady al fine di produrre prestazioni e affidabilità migliori che non si ottengono con quelli di altri produttori. Offriamo la più ampia gamma di colori, finiture e impieghi specifici del settore. Scegli prodotti originali. Migliora con Brady.

I vantaggi in termini di risparmio di tempo e di costi includono:



CONFIGURAZIONE PIÙ RAPIDA



MENO ERRORI DI ETICHETTATURA



CREAZIONE DI ETICHETTE CONFORMI



MENO SPRECHI DI CONSUMABILI



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.



Fare clic o eseguire la scansione qui

Applicazioni

Identificazione di impianti elettrici, comunicazione voce/dati

Marcatura di fili e cavi per cavi dati a doppino intrecciato (UTP, FTP, ecc.), cavi in fibra ottica, conduttori, cavi di computer, fili e cavi di impianti elettrici, cavi di alimentazione e messa a terra, cavi di trasmissione dell'energia...



Marcatura di interruttori



Tubetti



Etichette autolaminanti



Etichette wrap around



Etichette a bandiera



Targhette

Marcatura di componenti per patch panel, quadri di comando, punch block, morsettiere, scatole di interruttori, pannelli frontali...



Etichette spessorate



Etichette per morsettiere




Etichette per punch block e patch panel

Identificazione industriale e generale

Marcatura di risorse e componenti da utilizzare su qualsiasi tipo di superficie (liscia, irregolare, ruvida, a bassa energia superficiale, ecc.).



Etichette per dati di targa e targhe di identificazione



Etichette per identificazione di sicurezza



Etichette per targhe di identificazione

Applicazioni

Identificazione di impianti e sicurezza



Marcatura basata su codice colore



Marcatura di attrezzature per il settore alimentare



Segnaletica di sicurezza



Etichette per manutenzione



Marcatura di aree e passaggi



Etichette di sicurezza



Etichette per magazzini Lean



Etichettatura per basse temperature



Etichette magnetiche

Identificazione di componenti elettronici

Marcatura di schede elettroniche per l'identificazione di schede elettroniche (anche dissipative statiche), schede elettroniche con tecnologia SMT – Alto/Basso, ecc.



Etichette in poliestere



Etichette in poliimide



Etichette dissipative elettrostatiche

Applicazioni

Identificazione di laboratorio

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni per la tracciabilità dei campioni nei laboratori di istologia: per evitare errori diagnostici, utilizza la tecnologia dei codici a barre.



Etichette per pipette e astine



Etichette per tappi di fiale



Etichette per fiale e provette



Etichette provetta conica e di grandi dimensioni

Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni a supporto dell'analisi microscopica di cellule e tessuti nei laboratori clinici e di patologia.



Etichette per centrifughe/microcentrifughe



Etichette per vetrini


Identificazione a fini di conservazione dei campioni a supporto della raccolta e della manipolazione di campioni quali campioni di sangue, campioni criogenici, ecc.



Etichette per provette criogeniche



Etichette per cassette per campioni di tessuto



Etichette per piastre a pozzetti

Identificazione di laboratorio Lean per contrassegnare materiali in generale.



Sigilli antimanomissione per flaconi



Flaconi, muffole e capsule



Etichette per attrezzature di laboratorio in generale

Vantaggi dell'etichettatura

Hai mai perso tempo per capire come sono cablati i vari cavi?

Etichette professionali resistenti, che rimangono leggibili e attaccate anche in condizioni difficili, sono estremamente importanti per organizzare e far funzionare in maniera efficiente impianti e componenti di alimentazione, rete, voce e dati.

L'identificazione professionale di fili, cavi e componenti ti permette di:

- riconoscere immediatamente che cosa va controllato durante le procedure di ricerca e risoluzione dei guasti
- contrassegnare con chiarezza gli elementi per i successivi interventi di ampliamento e manutenzione
- mantenere traccia della cronologia degli interventi, della durata e di chi ha eseguito il lavoro
- aggiungere avvertenze e precauzioni di sicurezza

Chiediti quanto tempo o denaro sprechi cercando di rintracciare un cavo, un filo o un componente difettoso non identificato.

Chiediti quanto velocemente aumenta la pressione quando sono in gioco macchinari, linee di produzione, server e servizi.

In tutti questi casi, un'etichettatura professionale ha un valore inestimabile.



Scegli l'alta velocità delle etichette RFID per la tracciabilità delle risorse



Stampa etichette RFID sul posto con la M710 per un'identificazione rapida e precisa delle risorse.

- Crea etichette ovunque, sempre
- Stampa istantaneamente etichette RFID durevoli
- Migliora la tracciabilità delle risorse al volo sul posto

In aggiunta ai consumabili compatibili con la M710, offriamo un'ampia gamma di etichette RFID, personalizzate in base alle tue esigenze, oltre a lettori, software e supporto completo per la tua soluzione.



STAMPA VELOCE




ETICHETTE RESILIENTI



FACILE DA PROGRAMMARE



Esplora la nostra RFID completa su bradyeurope.com/rfid



▶ Scopri le etichette RFID a pagina 30-31

Gamma di consumabili per M710

Cerchiamo continuamente di migliorare e ampliare la gamma di etichette disponibili; è pertanto opportuno verificare regolarmente se sono disponibili aggiornamenti del firmware in modo da poter utilizzare sempre gli ultimi consumabili introdotti.

Materiale Brady	
B-109	Polietilene
B-342	Poliolefina termoretraibile
B-348	Poliolefina
B-351	Vinile antimanomissione
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione
B-412	Polipropilene
B-414	Poliestere
B-417	Vinile autolaminante
B-422	Poliestere
B-423	Poliestere
B-424	Carta
B-425A	Polipropilene
B-427	Vinile autolaminante
B-428	Poliestere metallizzato
B-430	Poliestere
B-435A	Poliestere metallizzato
B-437	Fluoruro di polivinile
B-459	Poliestere
B-461	Poliestere autolaminante
B-472	Poliimide
B-473	Poliestere dissipativo statico
B-481	Poliestere StainerBondz™
B-483A	Poliestere
B-483A/B-634	Poliestere con sovralaminazione in poliestere
B-486B	Poliestere metallizzato
B-488	Poliestere
B-489A	Poliestere
B-490	Poliestere FreezerBondz™

Materiale Brady	
B-492	Poliestere FreezerBondz™
B-498	Tessuto in vinile
B-499	Tessuto in nylon
B-509	Poliestere magnetico
B-526	Poliestere fosforescente
B-529	Polipropilene
B-530	Vinile antimanomissione
B-549	Poliestere
B-569	Poliestere
B-581	Vinile
B-582	Poliestere fosforescente
B-584	Nastro riflettente
B-595	Vinile
B-642	Fluoruro di polivinile
B-719	Poliimide
B-724	Poliimide
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso
B-7598	Poliestere
B-7599	Polietilene
B-7641	Poliolefina termoretraibile
B-7643	Poliuretano polietero termoplastico
B-767	Poliimide dissipativo statico
B-768	Poliimide dissipativo statico
B-7696	Vinile
B-7697	Poliestere
B-797	Poliimide
B-854	Poliestere rilevabile al metal detector
B-855	Poliestere

Consumabili compatibili



La maggior parte dei consumabili per M610 è compatibile con la stampante per etichette M710 utilizzando l'apposito adattatore nero con la M710. Altri adattatori possono essere ordinati separatamente come accessorio (codice prodotto 147998)



separatamente
come
accessorio
(codice
prodotto
147998)

Confezione bulk per stampa di grandi volumi



Le etichette bulk sono pensate come soluzione economica quando occorrono grandi volumi di etichette. I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. Per la stampa su etichette bulk servono l'alimentatore e la bobina SmartCell forniti nella confezione dei consumabili bulk.

Ordina le tue etichette per M710 personalizzate in base alle tue specifiche!

Ecco alcune delle etichette custom più diffuse:

- Forme e/o dimensioni specifiche
- Colori specifici: aspetto del consumabile attraverso la colorazione dell'etichetta
- Materiali specifici per rispondere ai tuoi requisiti: resistenza alle sostanze chimiche, resistenza agli UV, resistenza ai graffi
- Stampa o layout specifico



Fare clic o eseguire la scansione qui



Nastri di stampa

Tutti i consumabili nelle stampanti funzionano con una serie di nastri M7 facilmente installabili. Si consiglia di inserire il nastro prima di caricare i consumabili.

Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.



Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza (m)	Note / Dettagli
M7-R4300	Nero	50,00	45,72	Cera/Resina Serie M7 R4300: nastro nero resistente a sostanze chimiche, agenti atmosferici e macchie
M7-R6700-WT	Bianco	50,00	45,72	Cera/Resina Serie M7 R6700: nastro bianco resistente a sostanze chimiche
M7-R10000	Nero	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro nero ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R10000-BL	Blu	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro blu ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R10000-GN	Verde	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro verde ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R10000-RD	Rosso	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro rosso ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R10000-WT	Bianco	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro bianco ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R10000-YL	Giallo	50,00	45,72	Resina Serie M7-R10000: nastro giallo ad alte prestazioni, resistente a graffi e solventi
M7-R4400-WT	Bianco	50,00	45,72	Resina Serie M7 R4400: nastro bianco resistente a calore elevato, graffi e solventi
M7-R6000	Nero	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6000: nastro nero resistente a calore elevato, graffi e solventi
M7-R6200	Nero	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6200: nastro nero resistente a sostanze chimiche, calore, graffi e macchie
M7-R6300	Nero	50,80	45,72	Resina Serie R6300 per M7: nastro nero resistente all'attrito e ai solventi
M7-R6400	Nero	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6400: nastro nero resistente ad abrasione e sostanze chimiche
M7-R6600	Nero	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6600: nastro nero resistente ad attrito e solventi
M7-R6800-WT	Bianco	50,00	36,58	Resina Serie M7 R6800: nastro bianco resistente a graffi, sbavature e solventi
M7-R6900-BL	Blu	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6900: nastro blu resistente a sbiadimento, graffi e solventi
M7-R6900-GN	Verde	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6900: nastro verde resistente a sbiadimento, graffi e solventi
M7-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6900: nastro magenta resistente a sbiadimento, graffi e solventi
M7-R6900-RD	Rosso	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6900: nastro rosso resistente a sbiadimento, graffi e solventi
M7-R6900-YL	Giallo	50,00	45,72	Resina Serie M7 R6900: nastro giallo resistente a sbiadimento, graffi e solventi




Tecnologia SmartCell

Le etichette Brady Authentic sono dotate di una tecnologia SmartCell, per cui la formattazione delle etichette avviene in modo automatico, senza alcun intervento dell'utente e sono studiate per la comunicazione bidirezionale, che consente di stabilire le impostazioni corrette della stampante e del software per ottimizzare le prestazioni e il processo di creazione delle etichette.




Marcatura fili e cavi



Tubetti termorestringenti PermaSleeve

- Questi tubetti termorestringenti sono il meglio che possa esistere per la marcatura, la protezione, la durabilità e l'estetica.
- La capacità di termorestringersi rapidamente consente di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione.




Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza tubetto A (mm)	Altezza tubetto B (mm)	Lunghezza tubetto B (m)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-342: Poliolefina termoretraibile										
V	BM-094-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	BM-094-175-342-2	3:1	Bianco	22,23	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	BM-094-1-342	3:1	Bianco	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-1-342	3:1	Bianco	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	BM-094-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600, R6700
V	M7-094-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-094-175-342	3:1	Bianco	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	M7-094-175-342	3:1	Bianco	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	BM-094-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600, R6700
V	M7-094-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-125-342	3:1	Bianco	-	5,97	15,24	1,17	2,79	1	R4300, R6600
V	BM-125-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-3	3:1	Bianco	14,81	5,97	-	1,17	2,79	3000	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-2	3:1	Bianco	22,23	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	BM-125-1-342	3:1	Bianco	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-1-342	3:1	Bianco	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	BM-125-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-125-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-125-175-342	3:1	Bianco	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	M7-125-175-342	3:1	Bianco	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-125-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-187-342	3:1	Bianco	-	8,51	15,24	1,57	3,81	1	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-4	3:1	Bianco	11,10	8,51	-	1,57	3,81	4000	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-3	3:1	Bianco	14,81	8,51	-	1,57	3,81	3000	R4300, R6600
V	BM-187-175-342-2	3:1	Bianco	22,23	8,51	-	1,57	3,81	2000	R4300, R6600
V	BM-187-1-342	3:1	Bianco	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-1-342	3:1	Bianco	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	BM-187-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-187-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-187-175-342-OR	3:1	Arancione	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700
V	BM-187-175-342	3:1	Bianco	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	M7-187-175-342	3:1	Bianco	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

Marcatura fili e cavi

Tubetti termorestringenti PermaSleeve (continua)



Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza tubetto A (mm)	Altezza tubetto B (mm)	Lunghezza tubetto B (m)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-342: Poliolefina termoretraibile										
V	BM-187-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-187-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-187-175-342-RD	3:1	Rosso	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-250-342	3:1	Bianco	-	11,15	15,24	2,39	5,46	1	R4300, R6600
V	BM-250-1-342	3:1	Bianco	25,40	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-1-342	3:1	Bianco	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	BM-250-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-250-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-250-175-342	3:1	Bianco	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	M7-250-175-342	3:1	Bianco	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	BM-250-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-250-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-375-342	3:1	Bianco	-	16,38	15,24	3,18	8,13	1	R4300, R6600
V	BM-375-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	BM-375-175-342-2	3:1	Bianco	22,23	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	BM-375-1-342	3:1	Bianco	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-1-342	3:1	Bianco	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	BM-375-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-375-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-375-175-342	3:1	Bianco	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	M7-375-175-342	3:1	Bianco	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	BM-375-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-375-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-500-342	3:1	Bianco	-	21,62	15,24	4,75	11,43	1	R4300, R6600
V	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Giallo	14,81	21,62	-	4,75	11,43	3000	R4300, R6600, R6700
V	BM-500-1-342	3:1	Bianco	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	M7-500-1-342	3:1	Bianco	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	BM-500-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-500-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700
V	BM-500-175-342	3:1	Bianco	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	BM-500-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600, R6700
V	M7-500-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700
♥	BM7C-1000-342	3:1	Bianco	-	42,16	15,24	8,46	24,13	1	R4300, R6600
V	M7-1000-1-342	3:1	Bianco	25,40	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	M7-1000-1-342-YL	3:1	Giallo	25,40	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700
V	BM-1000-175-342	3:1	Bianco	44,45	42,16	-	8,46	24,13	500	R4300, R6600
V	M7-1000-175-342	3:1	Bianco	44,45	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	M7-1000-175-342-YL	3:1	Giallo	44,45	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.


Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49 -51.

Marcatura fili e cavi



Tubetti marcafilo halogen free a bassa emissione di fumi PermaSleeve, rapporto restringimento 2:1

- Questi tubetti termorestringenti sono il meglio che possa esistere per la marcatura, la protezione, la durabilità e l'estetica.
- I tubetti per la marcatura di cavi halogen free a bassa emissione di fumi garantiscono straordinarie proprietà antincendio e minima emissione di fumo.
- La capacità di termorestringersi rapidamente consente di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione. Disponibili come marcatori singoli prefustellati o tubetto continuo da tagliare a misura.



I tubetti sono riportati in ordine di altezza e larghezza per tubetto.


Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza tubetto A (mm)	Altezza tubetto B (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7641: Poliolefina termoretraibile									
V	BM-094-1-7641	2:1	Bianco	25,40	4,62	1,19	2,03	2500	R6000HF, R6600
V	M7-094-1-7641	2:1	Bianco	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	M7-094-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-094-175-7641	2:1	Bianco	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	M7-094-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-125-1-7641	2:1	Bianco	25,40	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	M7-125-1-7641	2:1	Bianco	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	M7-125-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-125-175-7641	2:1	Bianco	44,45	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	M7-125-175-7641	2:1	Bianco	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	M7-125-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-187-1-7641	2:1	Bianco	25,40	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	M7-187-1-7641	2:1	Bianco	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	M7-187-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-187-175-7641	2:1	Bianco	44,45	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	M7-187-175-7641	2:1	Bianco	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	M7-187-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-250-1-7641	2:1	Bianco	25,40	11,15	3,18	5,46	1000	R6000HF, R6600
V	M7-250-1-7641	2:1	Bianco	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

Marcatura fili e cavi

Tubetti marcafili halogen free a bassa emissione di fumi PermaSleeve, rapporto restringimento 2:1 (continua)



I tubetti sono riportati in ordine di altezza e larghezza per tubetto.



Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza tubetto A (mm)	Altezza tubetto B (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7641: Poliolefina termoretraibile									
V	M7-250-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-250-175-7641	2:1	Bianco	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	M7-250-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-375-1-7641	2:1	Bianco	25,40	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	M7-375-1-7641	2:1	Bianco	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	M7-375-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R4300, R6000HF, R6600
V	BM-375-175-7641	2:1	Bianco	44,45	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	M7-375-175-7641	2:1	Bianco	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	M7-375-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-500-1-7641	2:1	Bianco	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-500-175-7641	2:1	Bianco	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	M7-500-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-750-1-7641	2:1	Bianco	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	M7-750-1-7641-YL	2:1	Giallo	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R4300, R6000HF, R6600
V	M7-750-175-7641	2:1	Bianco	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	M7-750-175-7641-YL	2:1	Giallo	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R4300, R6000HF, R6600


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura fili e cavi



Etichette autolaminanti

- Presenta un'area non stampabile trasparente che si avvolge attorno al cavo e funge da pellicola per il testo stampato.
- Garantisce una resistenza superiore ad abrasione, sporco, oli, solventi e acqua.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-417: Vinile autolaminante											
	M7-11-417	Bianco	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300, R6900
	M7-29-417	Bianco	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	2,03	4,04	500	R4300, R6900
	M7-96-417	Bianco	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	1,52	3,02	250	R4300, R6900
	M7-19-417	Bianco	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	1,52	3,02	250	R4300, R6900
	M7-103-417	Bianco	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300, R6900
	M7-31-417	Bianco	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	M7-21-417	Bianco	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6900
	M7-32-417	Bianco	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	2,03	4,04	250	R4300, R6900
	M7-109-417	Bianco	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	6,10	12,14	100	R4300, R6900
	M7-66-417	Bianco	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	4,06	8,08	100	R4300, R6900
B-427: Vinile autolaminante											
	M7-10-427	Bianco	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300, R6900
	M7-28-427	Bianco	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6900
	M7-11-427	Bianco	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300, R6900
	BM-11-427	Bianco	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300
	M7-17-427	Bianco	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	500	R4300, R6900
	BM-17-427	Bianco	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	5000	R4300
	M7-29-427	Bianco	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6900
	BM-29-427	Bianco	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300
	M7-18-427	Bianco	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	BM-18-427	Bianco	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300
	M7-30-427	Bianco	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-30-427	Bianco	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300
	M7-30-427-BL	Blu	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-30-427-PL	Viola	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-30-427-RD	Rosso	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-96-427	Bianco	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,01	3,00	250	R4300, R6900
	M7-19-427	Bianco	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	BM-19-427	Bianco	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300
	M7-19-427-YL	Giallo	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6700, R6900

>>

Marcatura fili e cavi

Etichette autolaminanti (continua)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
	M7-103-427	Bianco	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300, R6900
	M7-31-427-YL	Giallo	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-31-427	Bianco	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-31-427	Bianco	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300
	M7-31-427-GN	Verde	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-31-427-RD	Rosso	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-21-427	Bianco	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6900
	BM-21-427	Bianco	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300
	M7-21-427-YL	Giallo	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700, R6900
	M7-64-427	Bianco	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R4300, R6900
	BM-64-427	Bianco	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300
	M7-23-427	Bianco	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6900
	BM-23-427	Bianco	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300
	M7-30-427-AW	Bianco	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300, R6900
	M7-104-427	Bianco	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R6900
	M7-32-427	Bianco	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	BM-32-427	Bianco	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300
	M7-32-427-YL	Giallo	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700, R6900
	M7-33-427-YL	Giallo	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700, R6900
	M7-33-427	Bianco	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6900
	BM-33-427	Bianco	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300
	BM-109-427	Bianco	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300
	M7-109-427	Bianco	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	100	R4300, R6900
	M7-34-427	Bianco	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6900
	BM-34-427	Bianco	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300
	M7-88-427	Bianco	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6900
	M7-66-427	Bianco	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300, R6900
	BM-107-427	Bianco	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300
	M7-107-427	Bianco	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300, R6900
B-642: Fluoruro di polivinile											
	M7-19-642	Bianco, trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6200
	M7-31-642	Bianco, trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200
	M7-21-642	Bianco, trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano le etichette completamente bianche senza aree trasparenti.

Marcatura fili e cavi



Etichette wrap around

- Queste resistenti etichette wrap around in tessuto sono disponibili con un adesivo che consente di rimuoverle senza lasciare residui e riapplicarle ove necessario (B-498) oppure con un adesivo permanente (B-437, B-499).
- Per ottenere un risultato ideale e duraturo, con questi consumabili si consiglia una sovrapposizione di 3 mm.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-472: Poliimmide									
	M7C-1000-472-YL	Giallo	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
	M7C-1000-472	Bianco	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
	M7-17-472	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	-	500	R4300, R6200
	M7C-1500-472-YL	Giallo	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
	M7C-1500-472	Bianco	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
	M7-30-472	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	-	250	R4300, R6200
	M7C-2000-472-YL	Giallo	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
	M7C-2000-472	Bianco	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
B-498: Tessuto in vinile									
	M7C-240-498	Bianco	6,10	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	BM7C-240-498	Bianco	6,10	-	83,82	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-10-498	Bianco	6,35	19,05	-	9,53	4,55	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7C-318-498	Bianco	8,08	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7C-375-498	Bianco	9,53	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	BMC-375-498	Bianco	9,53	-	83,82	-	-	1	R4300, R6200, R6600
	M7C-500-498	Bianco	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-7-498	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-11-498	Bianco	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	BM-29-498	Bianco	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R4300, R6200, R6600
	BM-11-498	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6200, R6600
	M7-18-498	Bianco	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	BM-18-498	Bianco	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R4300, R6200, R6600
	M7C-1000-498	Bianco	25,40	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-17-498	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	6,07	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	BM-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R4300, R6200, R6600
	M7-21-498	Bianco	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-16-498	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-33-498	Bianco	38,10	101,60	-	104,78	24,26	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-29-498	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	9,09	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-30-498	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-31-498	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7-32-498	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
	M7C-1900-498	Bianco	48,26	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

Marcatura fili e cavi

Etichette wrap around (continua)




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-499: Tessuto in nylon									
⊙	M7C-500-499	Bianco	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-7-499	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-11-499	Bianco	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-499	Bianco	12,70	38,10	-	15,88	9,09	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	-	-	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-41-499-YL	Giallo	16,00	5,00	-	-	-	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-11-499	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6200
▲	M7-18-499	Bianco	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-84-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,88	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-499	Bianco	25,40	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-21-499	Bianco	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-499	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-30-499	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-31-499	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-499	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	9,09	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1900-499	Bianco	48,26	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,58	10,01	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	10,01	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Etichette/etichette a bandiera per fibra ottica

Queste etichette a bandiera per fibra ottica consentono di stampare informazioni più leggibili su cavi di piccolo diametro consentendoti di manipolare e vedere le etichette senza toccare i cavi.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-425A: Polipropilene								
TL	M7-1-425-FT	Bianco	29,97	20,02	9,91	43,56	250	R4300, R6200, R6900
L	M7-1-425-FP	Bianco	29,97	20,02	-	23,50	250	R4300, R6200, R6900
F	M7-2-425-FP	Bianco	44,45	25,40	-	66,68	100	R4300, R6200, R6900
B-483A: Poliestere								
U	M7-214-483	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	250	R6000HF, R6300, R6900

Marcatura fili e cavi



Marcatori per cavi in plastica RAPIDO

- Targhetta in polietilene giallo rivestito adatta alla marcatura permanente di cavi di dispositivi elettrici e impianti in fibra.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Max. righe di testo	Max. caratteri per riga	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7599: Polietilene											
	BM-1-7599-YL-R	Giallo	23,00	5,20	1	11	8,38	-	-	2500	R6200
	BM-2-7599-YL-R	Giallo	23,00	5,20	1	8	8,38	-	-	2500	R6200
	BM-3-7599-YL-R	Giallo	25,00	5,70	2	7	8,89	-	-	2500	R6200
	BM-4-7599-YL-R	Giallo	26,00	7,00	2	7	12,01	-	-	2500	R6200
	BM-5-7599-YL-R	Giallo	41,00	11,00	3	17	14,20	-	-	2500	R6200

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Marcatori per cavi antistrappo

- Questi marcatori per cavi estremamente resistenti allo strappo sono utilizzabili per moltissime applicazioni, tra cui cavi multiconduttore, scorte di magazzino e attrezzature.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-109: Polietilene									
	BM-60-109	Bianco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300, R6200
	M7-12-109	Bianco	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	100	R4300, R6200
	BM-12-109	Bianco	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R4300, R6200
	M7-36-109	Bianco	44,45	28,58	44,45	28,58	28,56	250	R4300, R6200

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Fascette colorate in nylon

- Perfette per applicazioni con codice colore.

Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Quantità
196283	Nero	3,50	200,00	100
196311	Trasparente	3,50	200,00	100
196352	Giallo	3,50	200,00	100
196349	Blu	3,60	200,00	100
196350	Verde	3,60	200,00	100
196351	Rosso	3,60	200,00	100




Marcatura fili e cavi



Targhetta per cavi in poliestere B-7598

La targhetta in poliestere B-7598 è un prodotto per l'identificazione generale di cavi esposti a condizioni estreme. È necessario utilizzare una fascetta per fissarla a cavi di vario diametro. Le applicazioni più comuni di questa targhetta per cavi sono:





- Identificazione di cavi multiconduttore
- Identificazione di cavi di ripetitori di segnale
- Identificazione generale di cavi per comunicazione voce e dati
- Identificazione generale di cavi quando la massima resistenza è un requisito fondamentale

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7598: Poliestere							
◇	BM-10X60-7598-BK	Nero	10,00	60,00	65,09	500	R4400
◇	BM-10X60-7598-BL	Blu	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-RD	Rosso	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-SV	Argento	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X60-7598-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-BK	Nero	10,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-10X75-7598-BL	Blu	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-RD	Rosso	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-SV	Argento	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10X75-7598-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-BK	Nero	15,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-15X75-7598-BL	Blu	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-RD	Rosso	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-SV	Argento	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15X75-7598-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-25X75-7598-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-SV	Argento	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25X75-7598-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

► Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-51.

Marcatura fili e cavi




Targhetta per cavi halogen free B-7643

- Questi marcatori per cavi sono realizzati in materiale poliuretano halogen free.
- Sono resistenti, inalterabili e con un grado elevatissimo di permanenza della marcatura pressoché in qualsiasi ambiente.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7643: Poliuretano polietere termoplastico							
◇	BM-10x60-7643-BK	Nero	10,00	60,00	65,09	250	R4400
◇	BM-10x60-7643-BL	Blu	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x60-7643-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x60-7643-OR	Arancione	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x60-7643-RD	Rosso	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x60-7643-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
▽	BM-10x60-7643-WT-L	Bianco	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF
◇	BM-10x60-7643-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
▽	BM-10x60-7643-YL-L	Giallo	10,00	60,00	65,88	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x75-7643-BK	Nero	10,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-10x75-7643-BL	Blu	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x75-7643-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x75-7643-OR	Arancione	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x75-7643-RD	Rosso	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-10x75-7643-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	BM-10x75-7643-WT-L	Bianco	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF
◇	BM-10x75-7643-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
▽	BM-10x75-7643-YL-L	Giallo	10,00	75,00	81,17	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-BK	Nero	15,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-15x75-7643-BL	Blu	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-OR	Arancione	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-RD	Rosso	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-15x75-7643-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	BM-15x75-7643-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	250	R4400
◇	BM-25x75-7643-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-OR	Arancione	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇	BM-25x75-7643-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	BM-25x75-7643-WT-L	Bianco	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF
◇	BM-25x75-7643-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
▽	BM-25x75-7643-YL-L	Giallo	25,00	75,00	82,55	250	R4400, R6000HF

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marchatura fili e cavi



Targhetta B-348

- La targhetta B-348 è conforme ai requisiti minimi in materia di emissione di fumi e alogeni stabiliti dalle norme più restrittive applicabili ai veicoli sotterranei.
- Stampabile sia in sede fumi campo, la targhetta offre ai costruttori di veicoli una pratica soluzione per identificare cavi spessi e fasci di cavi.
- Questo tag ha un'eccellente resistenza ai raggi UV.

Disegno		Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-348: Poliolefina								
◇		BM-10x60-348-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇		BM-10x60-348-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF
◇		BM-10x75-348-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇		BM-10x75-348-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇		BM-15x75-348-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇		BM-15x75-348-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF
◇		BM-25x75-348-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇		BM-25x75-348-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF




Materiale a strappo stampabile BradyGrip™

Il materiale a strappo stampabile BradyGrip™ è una soluzione di identificazione unica nel suo genere che può essere stampata e applicata facilmente su qualsiasi fascio di cavi. Il rivestimento uncinato permette di riposizionarlo o rimuoverlo agevolmente, senza bisogno di costosi interventi in caso di riposizionamento o modifiche. Basta stampare e applicare, facile come bere un bicchier d'acqua.

- Massimizza la tua operatività con una soluzione di identificazione stampabile più veloce per fasci di cavi.
- Applica, riposiziona e rimuovi grazie all'esclusivo materiale a strappo stampabile immediatamente pronto all'uso.
- Offre un'alternativa alle fascette in nylon, preserva l'integrità del fascio senza danneggiarlo.
- Personalizza le etichette per grandi o piccole necessità stampando su materiali di diversa larghezza.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)
B-414: Poliestere				
⊙	M7C-250-414	Bianco	6,35	6,10 m
⊙	M7C-500-414	Bianco	12,70	6,10 m
⊙	M7C-750-414	Bianco	19,05	6,10 m
⊙	M7C-1000-414	Bianco	25,40	6,10 m
⊙	M7C-1500-414	Bianco	38,10	6,10 m




► Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49 -51.

Marcatura fili e cavi



Inserti DuraSleeve

- Gli inserti stampabili DuraSleeve di Brady creano una marcatura resistente.
- Targhette e inserti si inseriscono facilmente nei relativi portainseriti trasparenti.
- La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7696: Vinile							
★	M7-10x4.4-7696-WT	Bianco	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-10x4.4-7696-YL	Giallo	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-10x4.4-7696-WT	Bianco	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	BM-10x4.4-7696-YL	Giallo	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-12x4.4-7696-WT	Bianco	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-12x4.4-7696-YL	Giallo	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-12x4.4-7696-WT	Bianco	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	BM-12x4.4-7696-YL	Giallo	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-16x4.4-7696-WT	Bianco	16,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-16x4.4-7696-WT	Bianco	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	BM-16x4.4-7696-YL	Giallo	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200
★	M7-23x4.4-7696-WT	Bianco	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	M7-23x4.4-7696-YL	Giallo	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200
★	BM-23x4.4-7696-WT	Bianco	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	BM-23x4.4-7696-YL	Giallo	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	M7-30x4.4-7696-WT	Bianco	30,00	4,40	7,58	500	R6000HF, R6200, R6900
★	BM-30x4.4-7696-WT	Bianco	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200
★	BM-30x4.4-7696-YL	Giallo	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200
B-7697: Poliestere							
★	M7-10x4.4-7697-WT	Bianco	10,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	M7-12x4.4-7697-WT	Bianco	12,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	M7-16x4.4-7697-WT	Bianco	16,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	M7-23x4.4-7697-WT	Bianco	23,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	M7-30x4.4-7697-WT	Bianco	30,63	4,40	7,58	500	R4300, R6200

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Portainseriti DuraSleeve

I portainseriti DuraSleeve sono prodotti in PVC trasparente. La particolare forma del portainseriti consente di adattarlo a cavi di vari diametri. Sono disponibili diversi formati di portainseriti per cavi con diametri esterni da 1,50 mm a 14 mm.

- Range di temperatura: Da -40 °C a 60 °C
- Materiale: PVC

Rivolgeti al tuo rappresentante Brady locale per identificare e selezionare il portainseriti più appropriato alla tua specifica applicazione.




Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo
Cloruro di polivinile					
DMC-1.5/2.5-10	Trasparente	10,00	1,50	2,50	1000
DMC-2/4-10	Trasparente	10,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-10	Trasparente	10,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-10	Trasparente	10,00	6,00	10,00	500
DMC-10/14-10	Trasparente	10,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-12	Trasparente	12,00	1,50	2,50	1000
DMC-2/4-12	Trasparente	12,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-12	Trasparente	12,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-12	Trasparente	12,00	6,00	10,00	500
DMC-10/14-12	Trasparente	12,00	10,00	14,00	200
DMC-10/14-16	Trasparente	16,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-16	Trasparente	16,00	1,50	2,50	1000

Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo
DMC-2/4-16	Trasparente	16,00	2,00	4,00	1000
DMC-4/7-16	Trasparente	16,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-16	Trasparente	16,00	6,00	10,00	500
DMC-1.5/2.5-23	Trasparente	23,00	1,50	2,50	500
DMC-2/4-23	Trasparente	23,00	2,00	4,00	500
DMC-4/7-23	Trasparente	23,00	4,00	7,00	500
DMC-6/10-23	Trasparente	23,00	6,00	10,00	200
DMC-10/14-23	Trasparente	23,00	10,00	14,00	200
DMC-1.5/2.5-30	Trasparente	30,00	1,50	2,50	500
DMC-2/4-30	Trasparente	30,00	2,00	4,00	500
DMC-4/7-30	Trasparente	30,00	4,00	7,00	200
DMC-6/10-30	Trasparente	30,00	6,00	10,00	200
DMC-10/14-30	Trasparente	30,00	10,00	14,00	200

Marcatura di componenti e attrezzature

Etichette spessorate (EPREP)

Le etichette EPREP di Brady sono etichette innovative, appositamente pensate per sostituire targhe serigrafate e in alluminio per l'identificazione di componenti elettrici, quadri elettrici, pulsanti, patch panel, ecc.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Layout	Nastro di stampa raccomandato
B-7593: Poliestere laminato con polietilene espanso									
▲	M7-1-7593-SL	Argento	27,00	7,95	-	11,18	250	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-1-7593-WT	Bianco	27,00	7,95	-	11,18	250	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900
▲	M7-2-7593-SL	Argento	27,00	12,45	-	15,63	250	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-2-7593-WT	Bianco	27,00	12,45	-	15,63	250	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900
▲	M7-3-7593-SL	Argento	27,00	15,00	-	18,14	150	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-3-7593-WT	Bianco	27,00	15,00	-	18,14	150	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900
▲	M7-4-7593-SL	Argento	27,00	18,00	-	21,25	150	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-4-7593-WT	Bianco	27,00	18,00	-	21,25	150	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-SL	Argento	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-WT	Bianco	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-YL	Giallo	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-BK	Nero	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400-WT
▲	M7-5-7593-RD	Rosso	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-5-7593-GN	Verde	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-SL	Argento	35,00	18,00	-	21,49	100	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-WT	Bianco	35,00	18,00	-	21,49	100	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-YL	Giallo	35,00	18,00	-	21,49	100	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	BM-06-7593-SL	Argento	45,00	15,00	-	18,26	450	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF
▲	BM-06-7593-WT	Bianco	45,00	15,00	-	18,26	450	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF
▲	M7-6-7593-WT	Bianco	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R6000HF, R6900
▲	M7-6-7593-YL	Giallo	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-6-7593-BK	Nero	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R4400-WT
▲	M7-6-7593-RD	Rosso	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-8-7593-SL	Argento	48,00	19,00	-	22,46	125	Singoli in rotolo	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-8-7593-WT	Bianco	48,00	19,00	-	22,46	125	Singoli in rotolo	R6000HF, R6900


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura di interruttori

Etichette perfettamente adatte agli interruttori modulari più comuni

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-423: Poliestere								
▲	M7-220-423	Bianco	15,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-220-423-YL	Giallo	15,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-219-423	Bianco	17,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
▲	M7-219-423-YL	Giallo	17,00	6,00	-	9,20	750	R6000HF
B-499: Tessuto in nylon								
▲	M7-220-499	Bianco	15,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-220-499-YL	Giallo	15,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-219-499	Bianco	17,00	6,00	-	9,20	750	R4300
▲	M7-219-499-YL	Giallo	17,00	6,00	-	9,20	750	R4300

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Marcatura di componenti e attrezzature




Etichette per punch block e patch panel

- Crea un'etichetta per punch block serializzata e perfettamente formattata per le tue apparecchiature.
- Etichetta porte, jack e prese con etichette autoadesive o strisce inseribili.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-412: Polipropilene								
⊙	M7C-230-412	Bianco	5,84	-	15,24	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-375-412	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-475-412	Bianco	12,07	-	15,24	-	1	R4300, R6200
⊙	M7C-785-412	Bianco	19,94	-	15,24	-	1	R4300, R6200
B-422: Poliestere								
▲	M7-45-422	Bianco	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-30-422	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
⊙	M7C-375-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-475-422	Bianco	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-423: Poliestere								
▲	M7-1-423	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-3-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-4-423	Bianco	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-6-423	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-5-423	Bianco	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-9-423	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-10-423	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-13-423	Bianco	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-15-423	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-14-423	Bianco	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	BM-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	BM-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	2500	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-25-423	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-32-423	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-31-423	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-423	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-27-423	Bianco	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
⊙	M7C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R6900
B-428: Poliestere metallizzato								
▲	M7-17-428	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-15-428	Grigio chiaro	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300, R6200
▲	BM-17-428	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300
▲	M7-29-428	Grigio chiaro	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
⊙	M7C-500-428	Grigio chiaro	12,70	-	15,24	-	1	R4300, R6200
B-430: Poliestere								
▲	M7-71-430	Trasparente	8,89	5,08	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-17-430	Trasparente	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900

Marcatura di componenti e attrezzature



Etichette per punch block e patch panel (continua)

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	M7-16-430	Trasparente	25,40	9,53	-	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-45-430	Trasparente	38,10	9,53	-	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-375-430	Trasparente	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-430	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
B-483A: Poliestere								
▲	M7-19-483	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-17-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-16-483	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-65-483	Bianco	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-31-483	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-30-483	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-29-483	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7C-500-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7C-1000-483	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6300, R6900


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatori per morsettiere

Marcatore in tessuto di vinile riposizionabile con resistente adesivo per una tenuta eccellente, ma facilmente amovibile e riapplicabile. L'etichetta semirigida B-7696 ha le dimensioni precise per scivolare o agganciarsi alle morsettiere Wago.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-498: Tessuto in vinile						
∞	M7C-240-498	Bianco	6,10	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
∞	M7C-318-498	Bianco	8,08	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
∞	M7C-375-498	Bianco	9,53	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
∞	M7C-500-498	Bianco	12,70	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
∞	BM7C-240-498	Bianco	6,10	83,82	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
∞	BMC-375-498	Bianco	9,53	83,82	1	R4300, R6200, R6600
B-7696: Vinile						
◆	M7C-433-7696	Bianco	11,00	10,00	1	R6000HF, R6200, R6900



Etichette per pannello frontale

Un'intera gamma di materiali durevoli e resistenti per etichettare la tua stazione di lavoro.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-412: Polipropilene							
⊗	M7-40-412	Bianco	49,23	9,53	9,53	750	DesiStrip R6200, R4300
⊗	BM-40-412	Bianco	49,23	9,53	9,53	5000	DesiStrip R4300, R6200
B-422: Poliestere							
▲	M7-45-422	Bianco	38,10	9,53	12,70	500	Identificazione di posizioni R6000HF, R6900
B-430: Poliestere							
▲	M7-71-430	Trasparente	8,89	5,08	9,53	750	Pannelli frontali e prese R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-17-430	Trasparente	25,40	12,70	15,88	500	Identificazione di posizioni R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-16-430	Trasparente	25,40	9,53	12,70	500	Identificazione di posizioni R6000HF, R6200, R4400
▲	M7-45-430	Trasparente	38,10	9,53	12,70	500	Identificazione di posizioni R6000HF, R6200, R4400



I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.


▶ Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49 -51.

Marcatura di risorse e componenti



Etichette per beni e attrezzature

Adatto per superfici ruvide, strutturate, a bassa e alta energia – per un'identificazione duratura su tutti i tipi di apparecchiature e materiali.



Per superfici ruvide

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-483A: Poliestere								
▲	M7-61-483	Bianco	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-20-483	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-19-483	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-17-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-16-483	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-65-483	Bianco	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-31-483	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-30-483	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-29-483	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-37-483	Bianco	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-38-483	Bianco	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900
▲	M7-23-483	Bianco	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7C-500-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7C-1000-483	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7C-1900-483	Bianco	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6300, R6900
B-489A: Poliestere								
▲	M7-17-489	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-32-489	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300, R6200
▲	M7-29-489	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-38-489	Bianco	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300, R6200

Per superfici a bassa energia e ruvide


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-422: Poliestere								
▲	M7-45-422	Bianco	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6900
▲	M7-30-422	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	BM-20-422	Bianco	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-37-422	Bianco	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
⊙	M7C-375-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-475-422	Bianco	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1900-422	Bianco	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
B-499: Tessuto in nylon								
▲	M7-7-499	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-499	Bianco	12,70	38,10	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-11-499	Bianco	12,70	19,05	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	-	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-41-499-YL	Giallo	16,00	5,00	-	-	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-18-499	Bianco	19,05	25,40	-	22,23	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-11-499	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6200
▲	M7-84-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-19-499	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-499	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-21-499	Bianco	25,40	63,50	-	66,68	100	R4300, R6000HF, R6200, R6900

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-51.

Marcatura di risorse e componenti

Etichette per beni e attrezzature (continua)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	M7-31-499	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-30-499	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-499	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-499	Bianco	12,70	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-499	Bianco	25,40	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1900-499	Bianco	48,26	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900
B-595: Vinile								
∞	M7C-250-595-WT	Bianco	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-250-595-YL	Giallo	6,35	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OR	Arancione	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-WT	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BL	Blu	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-YL	Giallo	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BK	Nero	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-RD	Rosso	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-CL	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GN	Verde	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OR	Arancione	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-WT	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BL	Blu	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-YL	Giallo	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BK	Nero	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-RD	Rosso	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-CL	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GN	Verde	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OR	Arancione	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-WT	Bianco	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BL	Blu	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-YL	Giallo	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BK	Nero	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-RD	Rosso	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-CL	Trasparente	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GN	Verde	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Per superfici lisce, ad alta energia

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-430: Poliestere								
▲	M7-71-430	Trasparente	8,89	5,08	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-17-430	Trasparente	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-430	Trasparente	25,40	9,53	-	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-45-430	Trasparente	38,10	9,53	-	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-375-430	Trasparente	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1000-430	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-1900-430	Trasparente	50,80	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200, R6900
B-488: Poliestere								
▲	M7-80-488	Bianco	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300, R6200
▲	M7-97-488	Bianco	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300, R6200
▲	M7-81-488	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6200
B-529: Polipropilene								
⊙	M7C-1000-529	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	M7C-2000-529	Bianco	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF
L-2588-53B: Poliestere								
▲	M7-221-483-UHF	Bianco	45,00	18,00	-	22,23	100	R6000HF




Identificazione industriale e generale

Marcatura di risorse e componenti



Etichette per dati di targa e targhe di identificazione

Scegli tra i vari materiali con adesivi aggressivi utilizzabili per applicazioni commerciali/industriali, tra cui superfici ruvide e a bassa energia superficiale.



Per superfici ruvide

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-486B: Poliestere metallizzato								
▲	M7-20-486	Grigio chiaro	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300, R6200
▲	M7-17-486	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-30-486	Grigio chiaro	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300, R6200
▲	M7-29-486	Grigio chiaro	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-37-486	Grigio chiaro	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300, R6200

Per superfici a bassa energia e ruvide

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-435A: Poliestere metallizzato								
▲	M7-20-435	Argento	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	M7-17-435	Argento	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	M7-31-435	Argento	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	M7-30-435	Argento	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
▲	M7-37-435	Argento	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF

Per superfici lisce, ad alta energia

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-423: Poliestere								
▲	M7-1-423	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-3-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-4-423	Bianco	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-6-423	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-5-423	Bianco	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-9-423	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-10-423	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-13-423	Bianco	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-20-423	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-15-423	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-14-423	Bianco	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	BM-20-423	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	1000	R4400, R6000HF, R6200
▲	BM-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	BM-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	2500	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-24-423-BK	Bianco	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-25-423	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-32-423	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-31-423	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

► Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-51.



Marcatura di risorse e componenti

Etichette per dati di targa e targhe di identificazione (continua)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	M7-28-423	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-27-423	Bianco	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-2-423	Bianco	50,80	6,35	-	53,98	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-26-423	Bianco	69,85	31,75	-	73,03	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-37-423	Bianco	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-22-423	Bianco	76,20	25,40	-	79,38	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-38-423	Bianco	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-23-423	Bianco	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF, R6200, R6900
⊙	M7C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6200, R6900
B-428: Poliestere metallizzato								
▲	M7-20-428	Grigio chiaro	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300, R6200
▲	M7-17-428	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	M7-15-428	Grigio chiaro	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300, R6200
▲	BM-17-428	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300
▲	M7-29-428	Grigio chiaro	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300, R6200
▲	BM-20-428	Grigio chiaro	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300
▲	M7-26-428	Grigio chiaro	69,85	31,75	-	73,03	100	R4300, R6200
▲	M7-22-428	Grigio chiaro	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300, R6200
▲	M7-38-428	Grigio chiaro	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300, R6200
⊙	M7C-500-428	Grigio chiaro	12,70	-	15,24	-	1	R4300, R6200

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Etichette per identificazione di sicurezza

Le etichette antimanomissione in rotolo si distruggono in microscopici frammenti se si tenta di rimuoverle, rendendo qualsiasi tentativo di rimozione dell'etichetta praticamente impossibile e dispendioso in termini di tempo.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-351: Vinile antimanomissione								
▲	M7-20-351	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF, R6200
▲	M7-17-351	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6200
▲	M7-31-351	Bianco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6200
▲	M7-37-351	Bianco	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6200
B-362: Vinile metallizzato antimanomissione								
▲	M7-17-362	Argento	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF, R6900
▲	M7-31-362	Argento	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF, R6900
▲	M7-20-362	Argento	50,80	25,40	-	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-37-362	Argento	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF, R6900
B-530: Vinile antimanomissione								
⊙	M7C-500-530	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-530	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-2000-530	Bianco	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R6900


5S Marcatura basata su codice colore/5S Marcatura basata su codice colore/Segnaletica di sicurezza



Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni

- Aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale come tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata.
- Aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.
- Durata media all'esterno 8-10** anni con temperature da -40 °C a 82 °C, può essere applicato con temperature fino a -18 °C

Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-595: Vinile							
∞	M7C-250-595-WT	Bianco	Lucido	6,35	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-250-595-YL	Giallo	Lucido	6,35	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-OR	Arancione	Lucido	9,53	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-WT	Bianco	Lucido	9,53	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-BL	Blu	Lucido	9,53	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-YL	Giallo	Lucido	9,53	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-RD	Rosso	Lucido	9,53	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-375-595-GN	Verde	Lucido	9,53	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OR	Arancione	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-LB	Azzurro	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-WT	Bianco	Lucido	12,70	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BL	Blu	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-SB	Blu cielo	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-YL	Giallo	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GY	Grigio	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BR	Marrone	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-TN	Marrone rossiccio	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BK	Nero	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OC	Ocra	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GD	Oro	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PK	Rosa	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-RD	Rosso	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-CL	Trasparente	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GN	Verde	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PL	Viola	Lucido	12,70	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-OR	Arancione	Lucido	19,05	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-WT	Bianco	Lucido	19,05	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-BL	Blu	Lucido	19,05	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-YL	Giallo	Lucido	19,05	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-RD	Rosso	Lucido	19,05	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-750-595-GN	Verde	Lucido	19,05	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OR	Arancione	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-LB	Azzurro	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BL	Blu	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-SB	Blu cielo	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GY	Grigio	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BR	Marrone	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-TN	Marrone rossiccio	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BK	Nero	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OC	Ocra	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GD	Oro	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PK	Rosa	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-RD	Rosso	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-CL	Trasparente	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GN	Verde	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PL	Viola	Lucido	25,40	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OR	Arancione	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-LB	Azzurro	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BL	Blu	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-SB	Blu cielo	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GY	Grigio	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BR	Marrone	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-TN	Marrone rossiccio	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BK	Nero	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OC	Ocra	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GD	Oro	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PK	Rosa	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-RD	Rosso	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-CL	Trasparente	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GN	Verde	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PL	Viola	Lucido	50,80	15,24 m	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000



**Le aspettative medie di durata in esterni del prodotto dipendono dalla definizione di deterioramento dell'utente, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno di 8-10 anni vale esclusivamente per le etichette al vinile; la durata del nastro può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.


5S Marcatura basata su codice colore/Segnaletica di sicurezza

Consumabile per basse temperature

- Lo speciale adesivo aderisce permanentemente a superfici estremamente fredde
- Prodotto ideale per magazzini a temperatura controllata, frigoriferi, congelatori e breve uso all'esterno nel periodo invernale
- Temperatura di utilizzo da -40 °C a 100 °C
- Temperatura di applicazione da -23 °C a 100 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-549: Poliestere						
∞	M7C-1000-549-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-549-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000




Consumabile in poliestere ad alte prestazioni in rotolo

- Consigliato per l'etichettatura a basso contenuto di alogenuri su tubazioni e superfici in acciaio inox in ambienti difficili.
- Ideale per superfici molto lisce e pannelli rigidi.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-569: Poliestere							
∞	M7C-1000-569-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-BL	Blu	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-RD	Rosso	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-GN	Verde	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-BL	Blu	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-RD	Rosso	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-GN	Verde	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000




Marcatura di attrezzature per il settore alimentare

Etichette Serie ToughWash

- Etichetta resistente, è in grado di supportare ambienti di lavaggio aggressivi ed è stata testata a temperature di lavaggio fino a 80 °C (175 °F) e pressioni fino a 1.500 PSI.
- Il prodotto B-854 è una versione in grado di essere rilevata dai metal detector attualmente in commercio.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-854: Poliestere rilevabile al metal detector						
∞	BM7C-1000-854-WT	Bianco	Opaco	25,40	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-1000-854-YL	Giallo	Opaco	25,40	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-2000-854-WT	Bianco	Opaco	50,80	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-2000-854-YL	Giallo	Opaco	50,80	22,86 m	R6000HF
B-855: Poliestere						
∞	BM7C-1000-855-WT	Bianco	Opaco	25,40	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-1000-855-YL	Giallo	Opaco	25,40	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-2000-855-WT	Bianco	Opaco	50,80	22,86 m	R6000HF
∞	BM7C-2000-855-YL	Giallo	Opaco	50,80	22,86 m	R6000HF




Segnaletica direzionale e di uscita

Poliestere fotoluminescente in rotolo

Consumabile glow-in-the-dark, ideale per la segnaletica direzionale e di uscita, l'identificazione di estintori e allarmi antincendio, la marcatura di percorsi di uscita luminosi, nonché la creazione di sistemi direzionali per vie di fuga o evacuazione.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-526: Poliestere fosforescente						
∞	BM7C-1000-526	Bianco	Lucido	25,40	22,86 m	R6000HF, R10000
∞	BM7C-2000-526	Bianco	Lucido	50,80	22,86 m	R6000HF, R10000
B-582: Poliestere fosforescente						
⊙	BM7C-1000-582	Verde fotoluminescente	Lucido	25,40	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900
⊙	BM7C-2000-582	Verde fotoluminescente	Lucido	50,80	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900




I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49 - <NoVersionPageNo/>.

Identificazione di impianti e sicurezza

Manutenzione



Etichette per manutenzione prestampate

- Le etichette per manutenzione stampabili per M710 con testo prestampato consentono ai clienti di stampare informazioni variabili accanto ai relativi titoli prestampati.

Codice prodotto	Testo	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-423: Poliestere								
M7-30-423-TEST	TESTED	Verde su bianco	Lucido	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF, R6200, R6900
B-428: Poliestere metallizzato								
M7-30-428-CALI	CALIBRATION	Verde su grigio	Opaco	38,10	19,05	22,23	250	R4300, R6200


Marcatura di aree e percorsi




Nastro per marcatura di aree ToughStripe

- Crea etichette marcasuolo personalizzate con una semplice procedura in 3 fasi: stampa dell'etichetta, posizionamento sul pavimento e applicazione della sovralamina.
- Ogni kit comprende 1 rotolo di nastro B-483 e 1 rotolo di sovralamina B-634.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-483A/B-634: Poliestere con sovralamina in poliestere						
⊙	M7-1000-483-OR-KT	Arancione	Lucido	25,40	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-WT-KT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7-1000-483-BL-KT	Blu	Lucido	25,40	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-YL-KT	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-1000-483-BK-KT	Nero	Lucido	25,40	15,24 m	R4400
⊙	M7-1000-483-RD-KT	Rosso	Lucido	25,40	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-GN-KT	Verde	Lucido	25,40	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-OR-KT	Arancione	Lucido	50,80	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-WT-KT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7-2000-483-BL-KT	Blu	Lucido	50,80	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-YL-KT	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-2000-483-BK-KT	Nero	Lucido	50,80	15,24 m	R4400
⊙	M7-2000-483-RD-KT	Rosso	Lucido	50,80	15,24 m	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-GN-KT	Verde	Lucido	50,80	15,24 m	R4400, R6000HF



Etichette e segnaletica di sicurezza



Etichette di sicurezza prestampate

Le etichette di sicurezza stampabili per M710 con intestazioni prestampate consentono ai clienti di stampare varie informazioni assieme a titoli molto visibili.

Codice prodotto	Testo	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-483A: Poliestere								
M7-38-483-CAUTION	CAUTION	Nero, giallo su bianco	Lucido	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-DANGER	DANGER	Rosso su bianco	Lucido	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-NOTICE	NOTICE	Blu su bianco	Lucido	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-WARNING	WARNING	Nero, arancione su bianco	Lucido	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF, R6300, R6900

Etichette e segnaletica di sicurezza


Rotoli riflettenti

La qualità riflettente di questo materiale lo rende ideale per la lettura delle etichette in condizioni di scarsa illuminazione (con torce elettriche). Il prodotto B-584 proposto da Brady può essere utilizzato per applicazioni quali l'identificazione di pali, quadri o colonnine in esterni e la scansione a distanza di rack e scaffalature in interni, in tutte le situazioni in cui l'alta visibilità è un elemento di fondamentale importanza.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-584: Nastro riflettente						
∞	M7C-1000-584-OR	Arancione	Lucido	25,40	9,14 m	R10000
∞	M7C-1000-584-WT	Bianco	Lucido	25,40	9,14 m	R10000
∞	M7C-1000-584-YL	Giallo	Lucido	25,40	9,14 m	R10000
∞	M7C-2000-584-OR	Arancione	Lucido	50,80	9,14 m	R10000
∞	M7C-2000-584-WT	Bianco	Lucido	50,80	9,14 m	R10000
∞	M7C-2000-584-YL	Giallo	Lucido	50,80	9,14 m	R10000
∞	BMC-1000-584-OR	Arancione	Lucido	25,40	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-WT	Bianco	Lucido	25,40	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-YL	Giallo	Lucido	25,40	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-OR	Arancione	Lucido	50,80	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-WT	Bianco	Lucido	50,80	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-YL	Giallo	Lucido	50,80	22,86 m	R4400, R6000HF, R6900, R10000

I codici prodotto con "C" (ad esempio, M71C) indicano in rotolo continuo. I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Etichette per magazzini Lean

Etichetta magnetica stampabile

- Il consumabile magnetico non adesivo può essere stampato direttamente
- Ideale per applicazioni di identificazione riutilizzabili e riposizionabili



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-509: Poliestere magnetico						
∞	BM7C-1000-509-WT	Bianco	Opaco	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1000-509-YL	Giallo	Opaco	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-WT	Bianco	Opaco	45,72	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-YL	Giallo	Opaco	45,72	7,62	R6000HF, R10000




Etichette in carta

- Scelta economica per l'identificazione generale temporanea in ambienti non particolarmente difficili.
- Finitura bianca e topcoat opaco.
- Eccellente contrasto e resistenza alle sbavature per la stampa di codici a barre.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-424: Carta							
▲	M7-20-424	Bianco	25,40	50,80	53,98	100	R4300, R6900
▲	BM-20-424	Bianco	50,80	25,40	53,98	1000	R4300, R6900

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Vinile riposizionabile

La scelta migliore per la marcatura di interni quando è necessario un riposizionamento frequente, per esempio sugli scaffali. Lo speciale adesivo consente una facile rimozione dell'etichetta per una successiva riapplicazione, anche ripetuta.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-581: Vinile						
⊙	M7C-500-581-WT	Bianco	Lucido	12,70	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-500-581-YL	Giallo	Lucido	12,70	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-581-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-1000-581-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-581-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000
⊙	M7C-2000-581-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R6900, R10000



Marcatura di schede elettroniche

Tabella di riferimento processo materiale PCB




	Tecnologia con fori		Tecnologia a montaggio superficiale (SMT)	
	Top	Bottom	Top o bottom	Post-processo
B-719, B-724, B-767, B-768, B-797	Si	Si	Si	Si
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Si*	No	No	Si

*A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.



Etichette in poliestere

Vari tipi di consumabili in poliestere estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede elettroniche, componenti elettronici e molto altro.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-422: Poliestere							
▲	M7-45-422	Bianco	38,10	9,53	12,70	500	R6000HF, R6900
B-423: Poliestere							
▲	M7-1-423	Bianco	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-3-423	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-4-423	Bianco	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-7-423	Bianco	12,70	12,70	15,88	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-6-423	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-5-423	Bianco	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-9-423	Bianco	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-10-423	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-13-423	Bianco	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-423	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-15-423	Bianco	25,40	6,99	10,16	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-14-423	Bianco	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	BM-16-423	Bianco	25,40	9,53	12,70	5000	R4400, R6000HF, R6200
▲	M7-25-423	Bianco	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-28-423	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-27-423	Bianco	38,10	3,18	6,35	750	R6000HF, R6200, R6900
B-430: Poliestere							
▲	M7-71-430	Trasparente	8,89	5,08	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-16-430	Trasparente	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
▲	M7-45-430	Trasparente	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200, R6900
B-459: Poliestere							
▲	M7-20-459	Bianco	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF, R6900
▲	M7-30-459	Bianco	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF, R6900
▲	M7-29-459	Bianco	38,10	12,70	15,88	500	R6000HF, R6900

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

Marcatura di schede elettroniche (PCB)


Etichette in poliestere (continua)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-473: Poliestere dissipativo statico							
▲	M7-6-473	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF
▲	M7-9-473	Bianco	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	M7-10-473	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	M7-17-473	Bianco	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	M7-16-473	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF
◐	M7-28-473	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF
B-488: Poliestere							
▲	M7-81-488	Bianco	48,26	6,35	9,53	750	R4300, R6200

Etichette in poliimmide

Vari tipi di consumabili in poliimmide estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede elettroniche e componenti elettronici.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-724: Poliimmide							
▲	M7-9-724	Ambra	16,51	5,08	8,26	750	R4300
▲	M7-13-724	Ambra	22,86	6,35	9,53	750	R4300
▲	M7-17-724	Ambra	25,40	12,70	15,88	500	R4300
▲	M7-16-724	Ambra	25,40	9,53	12,70	500	R4300
▲	M7-28-724	Ambra	38,10	6,35	9,53	750	R4300
B-767: Poliimmide dissipativo statico							
▲	M7-2-767	Bianco	50,80	6,35	53,98	100	R6000HF, R6300
B-768: Poliimmide dissipativo statico							
▲	M7-4-768	Bianco	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF, R6300
▲	M7-9-768	Bianco	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6300
▲	M7-25-768	Bianco	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300
B-797: Poliimmide							
▲	M7-10-797	Bianco	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF, R6300
▲	M7-16-797	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni



Etichettatura di pipette e astine

Brady propone un'ampia gamma di etichette studiate per adattarsi alle superfici ridotte di pipette e astine in grado di resistere a una conservazione a lungo termine.



Le etichette sono riportate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,25 mL Straw									
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	R4300	2500
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427	R4300, R6900	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427-YL	R4300, R6700, R6900	250
0,5 mL									
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	R4300	1000
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427	R4300, R6900	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427-YL	R4300, R6700, R6900	100
1,5 mL									
	B-461	F N A F S L	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-461	R4300, R6200, R6900	250
2,0 mL									
	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R4300, R6400	250

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Tappi di fiale

Risparmia tempo usando le etichette combinate per tappi di fiale e fiale per stampare le informazioni una sola volta.



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mL										
	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M7-126-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R4300, R6400	500
1,5 mL										
	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
2,0 mL										
	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-461	F A H S L	40,00	15,00	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R4300, R6200, R6900	250
4,0 mL										
	B-461	F A H S L	15,24	41,28	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R4300, R6200, R6900	150

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante

L Ultra-sottile


R Rimovibile

▶ Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-51.

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni

Etichette per fiale/provette

Le etichette per fiale e provette proposte da Brady sono studiate per sopportare solventi di laboratorio particolarmente aggressivi come lo xilene, l'etanolo, l'alcol e il dimetilsolfossido (DMSO), garantendo che l'identificazione del campione sia sempre leggibile e non sbiadisca, scolorisca o si distacchi.



Le etichette sono riportate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mL											
	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	M7-73-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	R4300, R6200, R6600	5000
	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M7-126-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-492	R4300, R6400	500
	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M7-118-492	R4300, R6400	500
1,5 mL											
	B-499	F A	-	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	M7-76-461	R4300, R6200, R6900	500
2,0 mL											
	B-499	F A	-	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	-	15,24	33,00	M7-100-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-461	F N A H S L	25,40	44,45	-	-	25,40	25,40	M7-106-461	R4300, R6200, R6900	250
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M7-115-461	R4300, R6200, R6900	100
	B-461	F A H S L	40,00	15,00	-	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R4300, R6200, R6900	250
4,0 mL											
	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R4300, R6200, R6900	150
	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	-	15,24	40,00	M7-119-461	R4300, R6200, R6900	500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
8,0 mL											
	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	M7-86-461	R4300, R6200, R6900	100
	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	M7-78-492	R4300, R6400	250
25,0 mL											
	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6200, R6600	5000
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	M7-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
50,0 mL											
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	-	M7-17-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	-	M7-31-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

*AW = Etichetta completamente bianca/senza aree trasparenti.

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante

L Ultra-sottile


R Rimovibile

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni



Etichettatura di provette coniche e di grande dimensione

Brady propone diverse etichette per l'identificazione dei campioni che sono ideali per contrassegnare provette coniche. Facili da manipolare, queste etichette sono molto flessibili e si avvolgono facilmente attorno a contenitori curvi. La tua etichetta di identificazione di un campione resterà perfettamente aderente e leggibile anche se il campione viene congelato, conservato in azoto liquido o riscaldato in autoclave.



Le etichette sono riportate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mLt										
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	M7-7-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-492	R4300, R6400	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-423	R6000HF, R6200, R6900	500
1,5 mLt										
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M7C-500-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	-	M7-14-423	R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	-	M7-15-423	R6000HF, R6200, R6900	750
4,0 mLt										
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-423	F A H	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-423	R6000HF, R6200, R6900	250
8,0 mLt										
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	R4400, R6000HF, R6200	1000
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
15,0 mLt										
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	M7-20-423	R6000HF, R6200, R6900	100
▲	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	-	M7-22-423	R6000HF, R6200, R6900	100
25,0 mLt										
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
50,0 mLt										
▶	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	M7-31-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *AW = Etichetta completamente bianca/senza aree trasparenti.

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante

L Ultra-sottile


R Rimovibile

▶ Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-51.

Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni

Etichette per centrifughe/microcentrifughe

- Brady offre un'ampia gamma di etichette per centrifughe, provette Eppendorf e processi PCR.
- Quando si applica un'etichetta autolaminante, per garantire la massima adesione si raccomanda di non toccare il lato adesivo dell'etichetta avvolgendola attorno a una fiala o una provetta.



Le etichette sono riportate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.


I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mLt										
▷	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	9,53	19,05	M7-73-461	R4300, R6200, R6900	250
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
✱	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
1,5 mLt										
▷	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	15,24	25,40	M7-76-461	R4300, R6200, R6900	500
2,0 mLt										
▷	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,00	M7-100-461	R4300, R6200, R6900	500
▷	B-461	F N A H S L	25,40	44,45	-	25,40	25,40	M7-106-461	R4300, R6200, R6900	250
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M7-115-461	R4300, R6200, R6900	100
◆	B-461	F A H S L	40,00	15,00	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R4300, R6200, R6900	250
4,0 mLt										
◇	B-461	F A H S L	15,24	41,28	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R4300, R6200, R6900	150
▷	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	15,24	40,00	M7-119-461	R4300, R6200, R6900	500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	R4300, R6200	1000
8,0 mLt										
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	M7-86-461	R4300, R6200, R6900	100
50,0 mLt										
▷	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
▲	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *AW = Etichetta completamente bianca/senza aree trasparenti.

Etichette per vetrini

Brady propone etichette specificamente studiate per identificare i vetrini e resistere all'esposizione a sostanze chimiche aggressive durante il processo di colorazione. Le etichette garantiscono ottime prestazioni nel processo di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina e assicurano una resistenza superiore alle sostanze chimiche utile anche in altri contesti di laboratorio.



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
▲	B-488	F A	19,05	22,86	M7-80-488	R4300, R6200	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	M7-97-488	R4300, R6200	250
▲	B-481	F H	22,86	22,86	M7-97-481	R6400	250

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante

L Ultra-sottile


R Rimovibile

Identificazione a fini di conservazione dei campioni

Fiale e provette per criogenia



- Brady propone un'ampia gamma di etichette specificamente studiate per identificare campioni di laboratorio destinati alla conservazione criogenica.
- Le etichette, applicabili a campioni a temperatura ambiente o già congelati, vanno leggermente sovrapposte.
- L'etichetta resta leggibile e perfettamente aderente al contenitore del campione per tutto il processo, anche se esposta a calore estremo o sostanze chimiche come il dimetilsolfossido (DMSO), lo xilene e l'etanolo, garantendo un'identificazione sicura del campione nelle condizioni di laboratorio più aggressive.



Le etichette sono riportate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mL										
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-492	R4300, R6400	500
◆	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-492	R4300, R6400	500
◆	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R4300, R6400	500
2,0 mL										
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	M7-19-492	R4300, R6400	250
4,0 mL										
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
◆	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	R4300, R6200	1000
8,0 mL										
▲	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M7-78-492	R4300, R6400	250
25,0 mL										
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Etichette per cassette per campioni di tessuto

- Le cassette per campioni di tessuto vengono spesso reidentificate quando i laboratori raccolgono campioni da varie biobanche. In genere, ogni laboratorio ha un proprio modo di identificare i campioni, il che crea la necessità di identificare nuovamente i campioni in modo comune.
- Le etichette Brady B-498 per il post-trattamento offrono ai clienti il modo ottimale per organizzare i campioni e condurre ulteriori studi. Le etichette possono essere applicate direttamente sulle cassette, sulla paraffina pura e sopra un'altra etichetta o identificazione.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-498	F	6,10	-	M7C-240-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-498	F R	6,35	19,05	M7-10-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
∞	B-498	F	8,08	-	M7C-318-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-498	F	9,53	-	M7C-375-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-498	F R	12,70	-	M7C-500-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-498	F R	12,70	12,70	M7-7-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	M7-11-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	BM-11-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-498	F R	19,05	25,40	BM-18-498	R4300, R6200, R6600	2500
▲	B-498	F R	19,05	25,40	M7-18-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F R	25,40	12,70	M7-17-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante


L Ultra-sottile

R Rimovibile

Identificazione a fini di conservazione dei campioni


Etichette per piastre a pozzetti

Quando è richiesta la tracciabilità completa di tutti i prelievi di campioni, Brady dispone della soluzione ideale per l'identificazione delle piastre. Le nostre etichette per pozzetti garantiscono una chiara visione dei dati e dei codici a barre per la maggior parte degli ambienti di laboratorio.



Le etichette sono riportate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-498	F	6,10	-	9,14	M7C-240-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-498	F	6,10	-	83,82	BM7C-240-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-595	F	6,35	-	15,24	M7C-250-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	6,35	-	15,24	M7C-250-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
▲	B-498	F R	6,35	19,05	-	M7-10-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
∞	B-498	F	8,08	-	9,14	M7C-318-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-498	F	9,53	-	9,14	M7C-375-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-498	F	9,53	-	83,82	BMC-375-498	R4300, R6200, R6600	1
∞	B-498	F R	12,70	-	9,14	M7C-500-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BK	R4400, R6700, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-CL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GY	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-LB	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OC	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-PK	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-PL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-RD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-SB	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-TN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M7-7-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	M7-7-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	M7-7-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	BM-29-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	15,00	9,00	-	M7-67-499-YL	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-499	F N A	16,00	5,00	-	M7-41-499-YL	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	BM-11-499	R4300, R6200	5000
▲	B-498	F R	19,05	25,40	-	BM-18-498	R4300, R6200, R6600	2500
▲	B-499	F N A	19,05	25,40	-	M7-18-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-498	F R	19,05	25,40	-	M7-18-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
⊙	B-499	F N A	25,40	-	9,14	M7C-1000-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
⊙	B-498	F	25,40	-	9,14	M7C-1000-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BK	R4400, R6700, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-CL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

>>

Identificazione a fini di conservazione dei campioni



Etichette per piastre a pozzetti (continua)



Le etichette sono riportate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GY	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-LB	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OC	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-PK	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-PL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-RD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-SB	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-TN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
	B-423	F A H	25,40	4,75	-	M7-14-423	R6000HF, R6200, R6900	750
	B-423	F A H	25,40	6,99	-	M7-15-423	R6000HF, R6200, R6900	750
	B-498	F R	25,40	12,70	-	M7-17-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-423	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-423	R6000HF, R6200, R6900	500
	B-498	F	25,40	25,40	-	BM-19-498	R4300, R6200, R6600	2500
	B-499	F N A	25,40	25,40	-	M7-19-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-498	F R	25,40	25,40	-	M7-19-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	R4400, R6000HF, R6200	1000
	B-423	F A H	25,40	50,80	-	M7-20-423	R6000HF, R6200, R6900	100
	B-499	F N A	38,10	6,35	-	M7-28-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
	B-498	F R	38,10	12,70	-	M7-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-498	F R	38,10	19,05	-	M7-30-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	M7-31-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-423	F A H	38,10	25,40	-	M7-31-423	R6000HF, R6200, R6900	250
	B-498	F R	38,10	38,10	-	M7-32-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-499	F N A	48,26	-	9,14	M7C-1900-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
	B-498	F	48,26	-	9,14	M7C-1900-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	1
	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M7-81-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	750
	B-488	F A	48,26	6,35	-	M7-81-488	R4300, R6200	750
	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
	B-423	F A H	50,80	6,35	-	M7-2-423	R6000HF, R6200, R6900	100
	B-423	F A H	76,20	25,40	-	M7-22-423	R6000HF, R6200, R6900	100


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Etichette antimanomissione per flaconi

La soluzione di sigillatura per flaconi proposta da Brady fornisce informazioni di tracciabilità e garantisce maggiore sicurezza. Questi consumabili sono studiati per frammentarsi facilmente mostrando i segni di un'eventuale manomissione del campione e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera.




Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
	B-351	F	25,40	12,70	M7-17-351	R6000HF, R6200	500
	B-351	F	25,40	50,80	M7-20-351	R6000HF, R6200	100
	B-351	F	38,10	25,40	M7-31-351	R6000HF, R6200	250
	B-351	F	76,20	48,26	M7-37-351	R6000HF, R6200	100



Identificazione di laboratorio Lean

Flaconi/muffole e capsule

Le etichette Brady per flaconi, muffole e capsule sono flessibili, il che le rende facili da applicare ai contenitori curvi e rimangono attaccate e leggibili anche dopo essere state sottoposte a congelamento, azoto liquido e calore.



Le etichette sono riportate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	M7C-500-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900 1	
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	BM-7-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	M7-7-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	BM-29-498	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	M7-29-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	M7-14-423	R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	M7-15-423	R6000HF, R6200, R6900	750
▲	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	M7-16-492	R4300, R6400	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	M7-17-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	M7-17-492	R4300, R6400	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-423	R6000HF, R6200, R6900	500
⊗	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	M7-118-492	R4300, R6400	500
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R4300, R6400	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	BM-20-423	R4400, R6000HF, R6200	1000
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	M7-20-423	R6000HF, R6200, R6900	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	M7-29-498	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	M7-30-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	M7-30-427-AW	R4300, R6900	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	M7-76-490	R4300	500
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	M7-78-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	M7-78-492	R4300, R6400	250
▲	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	M7-22-423	R6000HF, R6200, R6900	100

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano le etichette completamente bianche senza aree trasparenti.



Etichette per attrezzature di laboratorio in generale

Con una corretta identificazione, il tempo speso a cercare il campione o lo strumento giusto può essere investito in ciò che conta davvero. Brady propone una serie di materiali idonei per l'identificazione di contenitori, armadi, scaffalature, magazzini e attrezzature da laboratorio



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
⊙	B-430	F A H	9,53	-	15,24	M7C-375-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-423	F A H	9,53	9,53	-	M7-3-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	10,16	10,16	-	M7-4-423	R6000HF, R6200, R6900	500
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BK	R4400, R6700, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-CL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-RD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
⊙	B-423	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-423	R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	M7-7-423	R6000HF, R6200, R6900	500
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BK	R4400, R6700, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-CL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-RD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	25,40	-	15,24	M7C-1000-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-423	F A H	25,40	9,53	-	BM-16-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-430	F A H	25,40	9,53	-	M7-16-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	9,53	-	M7-16-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	BM-17-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	25,40	25,40	-	BM-19-423	R4400, R6000HF, R6200	2500
▲	B-423	F A H	25,40	25,40	-	M7-19-423	R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	R4400, R6000HF, R6200	1000
▲	B-424	F	25,40	50,80	-	M7-20-424	R4300, R6900	100
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	M7-20-423	R6000HF, R6200, R6900	100
▲	B-430	F A H	38,10	9,53	-	M7-45-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	38,10	12,70	-	BM-29-423	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-423	F A H	38,10	12,70	-	M7-29-423	R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-423	F A H	38,10	25,40	-	M7-31-423	R6000HF, R6200, R6900	250
▲	B-423	F A H	38,10	38,10	-	M7-32-423	R6000HF, R6200, R6900	250
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BK	R4400, R6700, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-CL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-GN	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-OR	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-RD	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-WT	R6000HF, R6900, R10000	1
∞	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-YL	R4400, R6000HF, R6900, R10000	1
⊙	B-430	F A H	50,80	-	15,24	M7C-1900-430	R4400, R6000HF, R6200, R6900	1
▲	B-424	F	50,80	25,40	-	BM-20-424	R4300, R6900	1000

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagnomaria (100 °C)

S Autolaminante

L Ultra-sottile

R Rimovibile

Questa sezione fornisce un rapido riferimento ai prodotti Brady elencati nella presente brochure, tra cui applicazioni e conformità normativa, ove del caso. Per informazioni più dettagliate su attributi e prestazioni dei materiali, consulta la scheda tecnica del prodotto all'indirizzo www.bradyeurope.com/tds.

Materiale Brady		Finitura	Colore	Temperatura Min. Max.		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
B-109	Polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	49 °C	Materiale per targhette in polietilene bianco con finitura opaca. Eccellente targhetta multiuso per l'identificazione di cavi multiconduttore, scorte di magazzino, avvertenze di sicurezza in caso di riparazione e prodotti in corso di lavorazione. Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'umidità e leggibilità dopo l'esposizione a solventi.	—
B-342	Poliolefina termoretraibile	Opaco	Bianco	-55 °C	130,6 °C	Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 3:1 che aderisce perfettamente ai cavi identificandoli e proteggendoli. Resistente allo sbiadimento e ignifugo. Disponibile anche in giallo e nero.	Riconosciuto da UL secondo lo standard UL224SAE-AMS-DTL-23053/5 C (classe 1)SAE AS-81531
B-348	Poliolefina	Opaco	Bianco	-55 °C	105 °C	La targhetta è conforme ai requisiti minimi in materia di emissione di fumo e alogeni stabiliti dalle norme più restrittive applicabili ai veicoli per trasporti pubblici sotterranei. La targhetta offre ai costruttori una pratica soluzione per identificare cavi di grande diametro e fasci di cavi. B-348 ha dimostrato di essere altamente durevole, esibendo un'eccellente resistenza ai raggi UV. Disponibile nei colori bianco e giallo.	EN-45545-2, requisito 24, veicoli di categoria HL3
B-351	Vinile antimanomissione	Opaco	Bianco	-40 °C	80 °C		—
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione	Lucido	Argento	-70 °C	80 °C	Studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera. Prestare attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile.	—
B-412	Polipropilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C	Materiale per targhette in polipropilene bianco con finitura opaca. Garantisce grande leggibilità della stampa e notevole resistenza alla trazione.	—
B-414	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	50 °C	L'identificazione di cavi e fili non è più un problema: grazie alla collaborazione tra Brady e VELCRO® Brand, ecco il nuovo BradyGrip™, un esclusivo materiale a strappo stampabile immediatamente pronto all'uso che può essere applicato, riposizionato o rimosso.	—
B-417	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco	-40 °C	70 °C	Proteggi l'identificazione di fili e cavi utilizzando questa etichetta autolaminante con adesivo extra-forte. L'adesivo extra-forte rende queste etichette ideali per fili di diametro ridotto. È caratterizzato da una superficie bianca stampabile con una coda trasparente che si avvolge attorno all'etichetta.	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i fascicoli UL MH62024. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-417 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-417 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.
B-422	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Studiato per resistere all'esposizione ai solventi. Utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-423	Poliestere	Lucido	Bianco	-70 °C	110 °C	Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Riconosciuto da ULAccettato da CSASenza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) Approvazioni solo per il materiale bianco
B-424	Carta	Opaco	Bianco	-40 °C	50 °C	Materiale in carta bianca con finitura opaca e rivestimento liscio per stampa a trasferimento termico. Buon contrasto e resistenza alle macchine per la stampa termica di codici a barre. Utilizzato per applicazioni di etichettatura in generale	—
B-425A	Polipropilene	Opaco	Bianco	-70 °C	80 °C		Riconosciuto da ULAccettato da CSASenza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815)
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Materiale autolaminante stampabile a trasferimento termico. Queste etichette hanno una zona stampabile con una "coda trasparente che si avvolge attorno al marcatore. La "coda funge da pellicola sovrallaminata per proteggere la stampa. Resistenza superiore ad abrasione, solventi, acqua, olio e sporco. Disponibile anche in grigio, marrone, verde, giallo, blu, rosso, viola, arancione	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.
B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	Grigio chiaro	-70 °C	120 °C	Poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico, con finitura opaca. Resiste a solventi e variazioni di temperatura. Eccellente per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	Riconosciuto da ULAccettato da CSAAccettato da AGASenza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-430	Poliestere	Lucido	Trasparente	-70 °C	100 °C	Materiale in poliestere ad alte prestazioni traslucido con finitura lucida. Stampabile a trasferimento termico.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA

Indice generale dei materiali

Materiale Brady		Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C	Materiale per etichette in polivinilfluoruro con finitura opaca. Utilizzabile per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti. Questo materiale utilizza un adesivo per applicazioni heavy duty ed è disponibile in formato prefustellato e rotolo continuo. Eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi comuni. Disponibile anche in giallo.	MIL-M-87958 Specifiche per l'identificazione e i marcatori per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione
B-459	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura opaca. Studiato per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici alfanumerici, codici a barre e grafica di alta qualità/densità.	Riconosciuto da UL
B-461	Poliestere autolaminante	Opaco	Bianco, trasparente	-196 °C	110 °C	Adesivo permanente; idoneo per applicazioni con azoto liquido se il materiale viene avvolto su se stesso, come nell'autolaminazione; scrivibile. Il limite di temperatura aumenta a 121 °C se utilizzato in processi in autoclave	—
B-472	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	100 °C	Applicazioni di etichettatura e identificazione di fasci di cavi e fili che richiedono proprietà antiestinguenti	—
B-473	Poliestere dissipativo statico	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	Questo consumabile realizzato con adesivo dissipativo statico è pensato per l'etichettatura post-processo di schede e componenti elettronici.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA È conforme ai valori di resistività superficiale che rientrano nell'intervallo raccomandato per i materiali di imballaggio a dissipazione elettrostatica definiti nello standard ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm)
B-481	Poliestere StainerBondz™	Opaco	Bianco	-80 °C	130 °C	Il poliestere bianco continua a resistere anche se esposto a xilene e altre sostanze chimiche comunemente utilizzate nel processo di colorazione dei vetrini	—
B-483A	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C		Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-483A / B-634	Poliestere con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Bianco	-18 °C	54 °C	Poliestere per stampa a trasferimento termico ToughStripe™ studiato per la marcatura di pavimenti con adesivo ultra-aggressivo che consente di marcare i pavimenti con messaggi stampabili. Il rotolo per la marcatura di pavimenti è fornito con un rotolo distinto di pellicola sovrallaminata in poliestere B-634 per proteggere la legenda. Ideale per creare marcature personalizzate per pavimenti. Disponibile in bianco, giallo, rosso, arancione, verde, blu e nero.	—
B-486B	Poliestere metallizzato	Opaco	Grigio chiaro	-40 °C	120 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere metallizzato, ideale per l'etichettatura di prodotti per interni, la tracciabilità dei cespiti e l'identificazione generale su superfici molto irregolari.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-488	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	145 °C		—
B-489A	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-483, ma con finitura opaca. Adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-490	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C	Applicabile su superfici congelate tra cui vetro e polipropilene conservati in azoto liquido, tranne tappi di fiale. Il materiale deve sovrapporsi leggermente.	—
B-492	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	110 °C	Ultrasottile; può etichettare superfici congelate/surgelate (con sovrapposizione) o a temperatura ambiente resistendo all'azoto liquido e alle immersioni in acqua calda	—
B-498	Tessuto in vinile	Semiopaco	Bianco	-40 °C	80 °C		Riconosciuto da UL
B-499	Tessuto in nylon	Opaco	Nero su bianco	-40 °C	90 °C	Materiale in tessuto di nylon con finitura opaca. L'adesivo consente l'etichettatura in ambienti con alta o bassa temperatura, olio e sporco. Disponibili anche in giallo.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA Senza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815) Approvazioni solo per il materiale bianco
B-509	Poliestere magnetico	Opaco	Bianco	-18 °C	70 °C	Il poliestere con supporto magnetico è utilizzato per segnaletica temporanea, riutilizzabile e amovibile	—
B-526	Poliestere fosforescente	Lucido	Verde fotoluminescente	-40 °C	60 °C	La laminatura BradyGlo™ ad alta intensità è stata progettata appositamente per offrire luminescenza e adesione elevata alla marcatura di uscite in aree poco illuminate lungo le scale di edifici pubblici, su segnaletica di uscita e direzionale, per l'identificazione di allarmi antincendio ed estintori, la marcatura di percorsi stretti e i sistemi direzionali per vie di fuga e percorsi di evacuazione.	Legge locale di New York 26 RS 6-1 e 6-1ACittà di New York, Department of Buildings MEA n. 467-06-M UV: 46-9-7
B-529	Polipropilene	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C		—
B-530	Vinile antimanomissione	Lucido	Bianco	-40 °C	90 °C	Il nastro anti-manomissione di Brady si distrugge in piccoli frammenti se manomesso.	—
B-549	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Nastro adesivo per applicazione permanente, sensibile alla pressione, flessibile, dimensionalmente stabile, ideale per basse temperature. L'adesivo è applicabile a temperature fino a -23 °C.	—
B-569	Poliestere	Lucido	Verde	-40 °C	100 °C	Studiato per l'uso su tubi in acciaio inossidabile in ambienti aggressivi quali il settore della lavorazione della pasta di cellulosa e della carta	—
B-581	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Solo per interni, quando è richiesto un riposizionamento frequente	—

Materiale Brady		Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-582	Poliestere fosforescente	Lucido	Verde fotoluminescente	-40 °C	80 °C	Il poliestere fosforescente è utilizzato per la segnaletica direzionale e di uscita, l'identificazione di estintori e allarmi antincendio, la marcatura di percorsi di uscita luminosi, nonché la creazione di sistemi direzionali per vie di fuga o evacuazione.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00 ASTM E-162 ASTM E-648 ASTM E-662 IMO Resolution A.752(18) ISO/CD 15370 Marine Safety Committee MSC.27(61) DIN 67 510 (Parti 1 - 4) Conforme a OSHA 1910.37
B-584	Nastro riflettente	Lucido	Arancione	-40 °C	70 °C	Idoneo per l'uso in esterni. Disponibili anche in argento e giallo.	—
B-595	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi isolati, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali "difficili con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata). Disponibile in un'ampia gamma di colori.	BS5609:1986 sezione 2 e sezione 3. Conforme a NORSOK se laminato con poliestere B-634 usando il laminatore BLS2000
B-642	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco, trasparente	-70 °C	120 °C	Applicazioni che richiedono un'identificazione autoestinguente. Marcatura autolaminante di fili, cavi e fiale da laboratorio. Eccellente resistenza ad abrasione e sbavature.	—
B-719	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide bianco, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-724	Poliimmide	Opaco	Ambra	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide ambra, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Conforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso	Lucido	Bianco, giallo, rosso, verde, argento, nero	-40 °C	100 °C	Le etichette EPREP (Engraved Plate REPlacement) sono etichette sostitutive di targhe incise appositamente studiate per i patch panel che permettono di identificare interruttori e pulsanti esterni, nonché punti di collegamento interni.	—
B-7598	Poliestere	Lucido	Bianco, giallo, rosso, verde, argento, nero, blu	-40 °C	100 °C	Targhetta in poliestere per l'identificazione generale di cavi esposti a condizioni estreme. Fino a 10 anni di durata all'esterno. Disponibile anche in nero, blu, verde, rosso, argento e giallo.	Le parti in dotazione in bianco, nero o halogen free secondo IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polietilene	Opaco	Giallo	-40 °C	50 °C	Materiale per etichette in polietilene bianco. I tubetti per la marcatura Rapido™ sono veloci e facili da applicare. È sufficiente schiacciare i bordi del materiale l'uno contro l'altro, introdurre il cavo nei fori e tirarlo per liberare il marcatore.	—
B-7641	Poliolfina termoretraibile	Opaco	Bianco	-55 °C	105 °C	Tubetti per la marcatura di cavi senza alogeni con rapporto di restringimento 2:1. I tubetti per la marcatura di cavi garantiscono straordinarie proprietà antincendio e minima emissione di fumo. Disponibili anche in giallo.	BS-6853 (1999) categoria veicolo 1A; EN-45545-2, requisito R22/R23, categoria veicolo HL3 Senza alogeni
B-7643	Poliuretano polietere termoplastico	Opaco	Bianco, giallo	-40 °C	90 °C	Targhetta per fasci di fili e cavi stampabile a matrice di punti e trasferimento termico per ambienti difficili. Materiale a basso contenuto di alogeni. Disponibile anche in nero, arancione, rosso e giallo.	Halogen requirements secondo IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-767	Poliimmide dissipativo statico	Lucido	Bianco	-80 °C	300 °C	Il materiale B-767 ad alte prestazioni è ideale per la produzione di PCB e componenti elettronici, questo materiale è staticamente dissipativo e resiste a processi estremi come la saldatura a onda e molteplici lavaggi aggressivi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-768	Poliimmide dissipativo statico	Lucido	Bianco	-80 °C	300 °C	Il materiale ultrasottile B-768 ad alte prestazioni è ideale per la produzione di PCB e componenti elettronici, questo materiale è statico dissipativo e resiste a processi estremi come la saldatura a onda e molteplici lavaggi aggressivi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-7696	Vinile	Lucido	Bianco, giallo	-40 °C	70 °C	Gli inserti stampabili DuraSleeve® di Brady creano una legenda resistente. La costruzione rigida del sistema per la marcatura di cavi DuraSleeve consente di ottenere inserti che possono essere facilmente introdotti in un supporto trasparente. La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo. Disponibili anche in giallo.	UL94V0
B-7697	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	Inserti di marcatura per cavi e fili in poliestere stampabili Brady DuraSleeve®. La struttura rigida del sistema DuraSleeve fornisce inserti che possono essere facilmente inseriti in un tubetto trasparente.	—
B-797	Poliimmide	Lucido	Bianco	-80 °C	300 °C		Riconosciuto da UL Conforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K Senza diottili e diottili stagno
B-854	Poliestere rilevabile al metal detector	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio; rilevabile al metal-detector. Disponibili anche in giallo.	—
B-855	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio. Disponibili anche in giallo.	—

Crea qualsiasi etichetta con le app per Brady Workstation



Para lograr un control total de seguimiento y localización, puede utilizar las aplicaciones de Brady Workstation para diseñar rápidamente etiquetas, importar datos desde sistemas ERP o LIMS, agregar códigos QR, códigos de barras u otros códigos 2D, serializar y presionar impresión. Cuando se imprimen con las tintas especializadas de una impresora Brady, nuestros materiales de etiquetas pueden identificar artículos durante ciclos completos de producción y almacenamiento de manera mucho más efectiva y durante mucho más tiempo que cualquier solución no especializada.



Provale oggi stesso! Scopri Brady Workstation su www.bradyeurope.com/workstation o scarica la piattaforma da workstation.bradyd.com.

App Etichette express per Brady Workstation

Accedi ai file più velocemente Ovunque ti trovi.



File dell'etichetta creato in ufficio



Etichette trasferite in cloud



Etichette stampate in loco

- ▶ 20+ tipi di codici a barre
- ▶ 85+ tipi di carattere
- ▶ 1.400+ simboli

- ▶ Importazione di dati da Microsoft Excel
- ▶ Sequenziamento di etichette
- ▶ Salvataggio e condivisione di etichette

- ▶ Anteprima di stampa accurata
- ▶ Stato della stampante in tempo reale
- ▶ Sequenziamento di etichette



Scarica l'app gratuita da Apple App Store o Google Play (cerca "Etichette express Brady")



Specifiche	
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	300
Velocità di stampa (mm/s)	76,20
Capacità colore	Monocolore
Etichette continue o fustellate	Continuo Prefustellate
Max larghezza etichetta (mm)	50,80
Lunghezza max.	1016,00
Opzioni di connettività	Uso stand alone USB Bluetooth su alcuni modelli WiFi su alcuni modelli
Cellulari e tablet supportati	Dispositivi Android con Android OS 10+ iPhone con iOS 15+
Compatibilità software	Brady Workstation Express Labels Mobile App Driver Windows per software terzi
Codici a barre	QR Code Data Matrix Code 128 Code 39 EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E Altro tramite Brady Workstation Altro tramite software
Simboli incorporati	500+
Proprietà fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	240.03 x 345.20 x 116.75
Peso (kg)	2,45
Indicatori a schermo	Autonomia residua batteria Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta Nastro rimanente Consumabile rimanente WiFi Stato Bluetooth Messaggi di errore
Taglierina	Taglierina automatica
Garanzia	2 anni
Lunghezza del testo	Resistente a cadute da 1,2 metri Sabbia e polvere



Stampanti



Codice prodotto	Codice	Descrizione
M710-AZERTY-EU	317814	M710 AZERTY
M710-AZ-BWS	322912	M710 AZERTY EU + Suite per Brady Workstation
M710-WB-AZ-BWS	322915	M710 AZERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-AZERTY-EU	317815	M710 AZERTY Wi-Fi, BT
M710-WB-CYR-BWS	322918	M710 CYRILLIC EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-CYRILLIC	317817	M710 Cyrillic Wi-Fi, BT
M710-QWERTY-EU	317810	M710 QWERTY EU
M710-QY-EU-BWS	322911	M710 QWERTY EU + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QWERTY-EU	317811	M710 QWERTY EU Wi-Fi, BT
M710-WB-QY-EU-BWS	322914	M710 QWERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-QWERTY-UK	317812	M710 QWERTY UK
M710-QY-UK-BWS	322913	M710 QWERTY UK + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QWERTY-UK	317813	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT
M710-WB-QY-UK-BWS	322917	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-US	317834	M710 Qwerty US
M710-WB-US	317835	M710 Qwerty US Wi-Fi, BT
M710-WB-QZ-BWS	322916	M710 QWERTZ EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QWERTZ	317816	M710 QWERTZ Wi-Fi, BT

La stampante è fornita in una valigia rigida cavo USB, guida rapida, USB prodotto (contenente informazioni sul prodotto e driver di stampa per Windows), batteria Li-ION ricaricabile, trasformatore CA, software per la creazione di etichette in Brady Workstation, adattatore per rotoli, rotolo M7C-1000-595-WT e nastro M7-R6000

► Per ulteriori informazioni sulle app per Brady Workstation e sull'app Etichette Brady express, vedere pagina 52.

La Suite Design di base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla.

Workstation.BradyID.com/Free

Accessori

Valigia rigida



Kit di pulizia



Batteria agli ioni di litio



Codice	Descrizione
147998	Adattatore per consumabili M6 per stampante
175673	Batteria agli ioni di litio ricaricabile per stampante per etichette M610/M710
175674	Batteria NIMH ricaricabile per stampante per etichette M610/M710
150619	Borsa morbida protettiva per stampanti portatili
175665	Cavo da USB-C a USB Tipo A
114886	Kit di pulizia
321280	Trasformatore CA/caricabatteria per stampante per etichette M710 EU
321281	Trasformatore CA/caricabatteria per stampante per etichette M710 UK
175664	Valigia rigida per stampante per etichette M710

Assistenza reale

Sappiamo quanto possano essere importanti le stampanti per etichette. Siamo consapevoli del ruolo vitale che le stampanti per etichette svolgono nel consentire la tracciabilità e la rintracciabilità, il controllo di qualità, la prevenzione delle frodi, il miglioramento della sicurezza e l'efficienza operativa. Per questo, forniremo una soluzione a qualsiasi problema tecnico, nel più breve tempo possibile.



Trova una soluzione:



02 36009972



tsitaly@bradycorp.com

Facili da raggiungere, ovunque

Se hai un problema con una stampante per etichette, chiama Brady. I nostri esperti del Technical Excellence Centre sono pronti a risolvere il tuo problema. Per telefono, via e-mail o di persona presso la tua sede.

Poni qualsiasi problema tecnico di stampa di etichette e riceverai una prima risposta gratuita entro 24 ore, nella tua lingua. Perché siamo qui per ridurre la complessità, non per aumentarla.

Al centro dei nostri pensieri c'è il cliente, dalla progettazione all'assistenza

Forniamo soluzioni complete e un'assistenza completa, su misura per le esigenze del tuo luogo di lavoro. Se quello di cui hai bisogno sono tempi di risposta rapidi e risoluzione dei problemi, è quello che ti forniremo. Se desideri includere l'installazione e la programmazione di stampanti per etichette professionali, la formazione, la manutenzione preventiva, stampanti sostitutive di cortesia o anche stampanti in standby presso la tua sede, soddisferemo tutte le tue esigenze. Chiamaci, parlati delle tue necessità e ti suggeriremo il livello di assistenza ideale.

Direttamente dal produttore

I nostri tecnici esperti conoscono ogni componente della tua stampante Brady, dalla testina di stampa, ai driver e al software, fino al più piccolo componente. Risolveranno il tuo problema, per quanto fuori dall'ordinario possa essere. Perché questo è ciò che accade quando si ha il supporto diretto del produttore.



Vedi i livelli di assistenza:



**Africa**

Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danimarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Europa centrale e orientale

Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera

Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Medio Oriente

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norvegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda

Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Spagna e Portogallo

Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati Baltici

Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turchia

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungheria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale,
Brady limita il numero di ristampe della sua
documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da
www.bradyeurope.com.



Cerca: EUR-M-314-IT

Il vostro distributore