

Fiche produit

Caractéristiques

MTN2500-6037

D-Life - prise de courant 2P+T - FR - méca + enjoliveur - blanc nordic mat

Principales

Gamme	Merten
Nom du produit	System Design
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis et griffes
Application	Alimentation externe
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Norme de prise	CEE 7/5
Courant assigné d'emploi	16 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nuance de la couleur	Blanc nordique
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Bornes sans vis
Degré de protection (IP)	IP20
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	37 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	 Oui