

UWV 4/S - 穿墙端子

3073393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



嵌板穿通接线柱块，接线方式: 带压片的螺钉连接，带压片的螺钉连接，位数: 1，负载电流: 32 A，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °，宽度: 8.1 mm，颜色: 灰色

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
- 可自动补偿壁厚，全球通用

商业数据

订货号	3073393
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AA1ADD
产品关键代码	AA1ADD
目录页面	页码607 (C-1-2013)
GTIN	4046356344708
单件重量（含包装）	11.211 g
单件重量（不含包装）	11.174 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	嵌板穿通接线柱块
产品系列	UWV 4
位数	1
针距	8.1 mm
连接量	2
行数	1
电位数目	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

特性

额定电流 I_N	32 A
额定电压 U_N	320 V
额定电压(III/3)	320 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV

连接数据

连接技术

连接器系统	UW 4
额定横截面	4 mm²

导线连接 外部

连接方式	带压片的螺钉连接
导线连接方向与拔插方向的夹角	-90 °
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
塞规	A4
剥线长度	9 mm
紧固扭矩	0.6 Nm ... 0.8 Nm

导线连接 内部

连接方式	带压片的螺钉连接
------	----------

UWV 4/S - 穿墙端子

3073393

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393



导线连接方向与拔插方向的夹角	0 °
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
塞规	A4
剥线长度	9 mm
紧固扭矩	0.6 Nm ... 0.8 Nm

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	灰色 (7042)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

安全注意事项

安全注意事项	• 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。合格人员必须熟悉电气工程基础知识，才能识别和预防危险。 • 遵守此处的技术数据规定，并参考“下载”区域内列出的文档。下载区域内包含例如安装说明、技术图纸和3D数据等重要信息。 • 电缆进线通道没有防触电安全保护。在通电的情况下，不要连接端子或断开端子连接。采取适当的步骤措施确保防触电保护。
--------	---


尺寸

UWV 4/S - 穿墙端子

3073393

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393



尺寸图		
针距		8.1 mm
宽度 [w]		8.1 mm

外部尺寸	
高度[h1]	25.3 mm
长度[l1]	26.78 mm

内部尺寸	
高度[h2]	24.78 mm
长度[l2]	20.8 mm

机械测试

导线损坏和松动测试	
规格	IEC 60947-7-1:2009-04
结果	已通过测试

拉伸测试	
规格	IEC 60947-7-1:2009-04
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.25 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.25 mm² / 柔性 / > 10 N
	6 mm² / 刚性 / > 80 N
	4 mm² / 柔性 / > 60 N

电气测试

温升测试	
规格	IEC 60947-7-1:2009-04
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K

瞬时冲击电流强度测试	
规格	IEC 60947-7-1:2009-04

电气间隙和爬电距离 1. 绝缘配合	
应用	不带隔板
规格	IEC 60947-7-1:2009-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	320 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm

UWV 4/S - 穿墙端子



3073393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>

电气间隙和爬电距离 | 2. 绝缘配合

应用	带隔板
规格	IEC 60947-7-1:2009-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	500 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	5.5 mm
最小爬电距离(III/3)	6.3 mm

环境和真实条件

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2000-10
温度	960 °C
暴露时间	30 s

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

尺寸图



尺寸图



* 仅当使用 UW...-F 法兰板时

** 使用DP-UW...隔板时的尺寸

UWV 4/S - 穿墙端子

3073393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	24 - 10	-
使用组 C	300 V	30 A	24 - 10	-
使用组 D	600 V	5 A	24 - 10	-

cULus认证 认证ID: E60425-20100423				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	24 - 10	-
使用组 C	300 V	30 A	24 - 10	-
使用组 D	600 V	5 A	24 - 10	-

UWV 4/S - 穿墙端子



3073393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141134
ECLASS-12.0	27141134

ETIM

ETIM 9.0	EC001283
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWV 4/S - 穿墙端子

3073393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073393>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	e6fdc6b8-2d48-414c-b2ce-bb4a548e335e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn