

特点

- 非常宽的工作温度范围
- 可以返工
- 在潮湿环境中具有极佳的电气特性和保护
- 极佳的耐霉菌生长紫外线
- 低氧渗透性

RS Pro 200 ml 气溶胶涂层、用于印刷电路板、-70 → +200 °C

RS 号: 831-141



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro co 树脂 保护涂层专门配制用于保护您的电子电路。固化后，它可耐受广泛的溶剂、润滑剂和冷却液，可使您放心使用。所有型号均有很高的可靠性且品质卓越。这些保护涂层以喷雾剂的形式提供、这些更是如此 经济实惠、为组件提供极佳的尖端覆盖范围。

一般规格

封装尺寸	200ml
包装类型	气雾剂
材料	硅树脂
颜色	红色
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+200°C
工作温度范围:	-70°c 至 200°c
应用	印刷电路板、汽车、军事、航空、航海、照明、工业、移动电子产品

机械规格

密度 @ 20°c (g/ml)	0.78
介电强度	90kV/mm
绝缘电阻	1 x 10.13Ω

认证

声明	UL94 V-1
----	----------

