

Données techniques



222SKC3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	110 mm
D - Diamètre Extérieur	200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	53 mm
B1 - Largeur totale	54 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Référence du manchon associé	H322X
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	6,75 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	122000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	51500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	29000000 mN
e - Coefficient	0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	20400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	16800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	121 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	137 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	117 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	189 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm

