

PROT-MS SCO - 旋入式封盖



1553129

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1553129>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带快速锁紧机制的M12螺塞，适用于传感器/执行器电缆、接线盒以及暗装式连接器未占用的M12孔式连器



优势

- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 防溅水和防尘保护
- 可用手或用螺丝刀轻松组装
- 具有纹理，触感良好
- 可使用SPEEDCON安全方便地互锁

商业数据

订货号	1553129
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
目录页面	页码197 (C-6-2019)
GTIN	4046356156776
单件重量 (含包装)	1.75 g
单件重量 (不含包装)	1.6 g
原产地	DE

PROT-MS SCO - 旋入式封盖



1553129

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1553129>

技术数据

说明

概述

不适用于K、L或M编码的M12插座

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M12

尺寸

尺寸图	
直径	14 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
螺钉连接材料	PA 6.6

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67

PROT-MS SCO - 旋入式封盖


1553129

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1553129>



图纸

尺寸图



PROT-MS SCO - 旋入式封盖

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1553129>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-MS SCO - 旋入式封盖

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1553129>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn