

Fiche technique du produit

Spécifications



PacDrive-LMC Eco- Motion-8axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-Canopen

LMC106CAA10000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Contrôleur de mouvement

Complémentaires

Compatibilité produit	LMC106
Nombre d'axes	6
nombre entrées TOR	8 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1 4 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Entrée logique tension	15 à 30 V - 3 à 5 V
Type de tension d'entrée numérique	CC
courant d'entrée TOR	4 mA pour entrée logique
Filtrage anti-rebonds	100 µs à 4,29 s configurable entrée logique 100 µs à 4,29 s configurable entrée de sonde tactile 100 µs à 4,29 s configurable entrée d'interruption
Distance maximale entre les appareils	<50 m
nombre sorties TOR	8 sortie logique
Courant de sortie logique	500 mA pour sortie logique
Courant de fuite maximum	0,5 mA
Nombre de module d'extension E/ S max	1
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée en W	30 W
Type de mémoire	512 MB RAM DDR2 128 Ko NVRAM
Langage de programmation	LD (échelle) ST (texte structuré) SFC (graphe fonctionnel de commande) FBD (diagramme bloc fonction) CFC (graphe fonctionnel continu) IL (liste d'instructions)
Type de connexion intégrée	2 port Ethernet, connecteur USB pour le protocole Sercos 1 port Ethernet, connecteur USB pour le protocole Ethernet 10/100BASE-T, FTP/ HTTP 1 port Ethernet, connecteur USB pour codeur maître 1 liaison série, connecteur USB pour le protocole RS232/RS485 1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole Ethernet TCP/IP 1 port USB, connecteur USB type B
Alimentation	Alimentation puissance: 24 VCC
Largeur	44 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	270 mm
Profondeur	222 mm
Poids du produit	2,2 kg

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 61131-2 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	cULus CSA CE EAC
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20 conforme à EN/IEC 60529
Degré de pollution	2 conforme à CEI 61131-2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm à 5...8,4 Hz 10 m/s² à 8,4...150 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/CEI 60721-3-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	33,500 cm
Longueur de l'emballage 1	44,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,213 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	30,450 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	90542e8d-37a0-413c-9a67-b77780fcef36
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No