

Données techniques

22211EAKW33C4

Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	66 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	89,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	6,35 mm
k - Diamètre trou	3 mm
Référence du manchon associé	H311
Classe de Jeu Radial	C4
Masse	0,766 kg



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	155000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	148000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	18000000 mN
e - Coefficient	0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.39
N ref - Vitesse thermique de référence	36600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	49200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	64 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	60 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	10 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	91 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

