

Scheda dati

Specifiche



MD20B Attuatore per serranda, 2 posizioni, ritorno senza molla, 24 Vac, cavo 1 m, 20 Nm, IP54

8751025000

Presentazione

Tipo Prodotto	Attuatore
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD
Actuator model	MD20B-24
Destinazione prodotti	dampers
attuatore	Rotante
Tipo di controllo	Reset automatico
rated supply voltage	24 V CA
potenza nominale trasformatore in VA	4 VA
Potenza assorbita W	2 W
Potenza assorbita in VA	2 VA CA
Assorbimento potenza di mantenimento W	0,2 W
Assorbimento potenza di mantenimento VA	4 VA CA
Control signal	2-position (on/off)
Power loss return	Non-spring return
Stroke auto calibration	FALSE
Classe Di Isolamento	Classe III
Coppia di serraggio	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator with position ring
Lead length	1 m
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time	150 s
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura Ambiente	-30...50 °C
Umidità relativa	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Paesi target	Europe Asia Pacific. Australia.

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	27 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	1,02 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme alle esenzioni

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

No