

产品参数表

规格



Vigi C120电磁式剩余电流动作保护附件, 4P, 500mA, AC类 (瞬动型)

A9N18571



主要信息

产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi C120
极数	4P
额定电流 [In]	125 A
电网类型	AC
剩余电流灵敏度	500 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	AC类

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230...415 V AC 50/60 Hz
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
安装类型	锁定来锁紧
安装方式	35 mm DIN 导轨
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度 (9mm的倍数)	10
高度	95 mm
宽度	198 mm
深度	73 mm
净重	0.58 kg
颜色	白色
机械寿命	20000 次
接线能力	隧道式端子 1...35 mm² 软线 隧道式端子 1...50 mm² 单股硬线
剥线长度	15 mm
紧固扭矩	3.5 N.m

环境

免责声明：本文档不构成任何保证，不用于确定使用产品的适用性或可靠性。

符合标准	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
IP 保护等级	IP20
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
环境温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-40...60 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.2 cm
Package 1 Width	13.5 cm
Package 1 Length	25.3 cm
Package 1 Weight	655.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	5.584 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)