



Données techniques

5304SCLLD/2AS

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	20 mm
D - Diamètre Extérieur	52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	22,2 mm
a - Position Point Application Charges	29,5 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,223 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	19100000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	12400000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	770000 mN
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	27 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	45 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

