




Données techniques

1311SKC3

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	29 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Référence du manchon associé	H311X
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	1,6 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	51500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	17900000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	400000 mN
e - Coefficient	0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	37800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	30000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	64 mm
--------------------------------------	-------



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	73 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	60 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm

