


## Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

| Application                                      |                                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tenue en pression                                | 40 bar                                                                                                                | 4 MPa |
| Tests / homologations                            |                                                                                                                       |       |
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |       |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                  |       |
| Données mécaniques                               |                                                                                                                       |       |
| Poids [g]                                        | 199                                                                                                                   |       |
| Matières en contact avec le fluide               | inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm                                             |       |
| Raccordement capteurs                            | G 1 taraudage Aseptoflex Vario                                                                                        |       |
| Raccord process                                  | raccord pour tube DIN DN40 (1,5") Ø 56 mm DIN 11851                                                                   |       |
| Etanchéité                                       | métal sur métal                                                                                                       |       |
| Classe hygiénique selon DIN 11866                | H4                                                                                                                    |       |
| Remarques                                        |                                                                                                                       |       |
| Unité d'emballage                                | 1 pièces                                                                                                              |       |